



适用于重要照明场景

GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform Panel RC099V G3 是一款经济实惠的 LED 面板灯，可提供均匀度优异的舒适灯光。此款面板灯提供 600x600、300x1200 和 600x1200 毫米三种规格，最大系统效能 140 流明/瓦。其 UGR19 版本可为办公室打造更为舒适的视觉效果。RC099V G2 配备 Dali、Interact 和 EcoSet 接口，可轻松连接至控制系统，节能效果更出色。

优点

- 提供包含 600x600、300x1200 和 600x1200 毫米的全系列产品，满足各种重要应用需求
- 低眩光 UGR19 可提供舒适的视觉效果
- 系统控制可采用 Dali、Interact、EcoSet 接口

特点

- 系统效能 140 流明/瓦（最大）
- 600x600 和 300x1200 毫米版本的光通输出为 3800 流明；600x1200 毫米版本为 5400 流明
- CRI 80 和 CRI 90 均可用
- 600*600 毫米尺寸可提供 4800 流明的更高光通输出

应用

- 开放式办公室
- 公共室内区域
- 会议室/培训室

GreenPerform Panel RC099V G3

一般信息	
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	乳白玻璃
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
CE 标志	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	6500 K	120 lm/W	4,800 lm
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	5000 K	120 lm/W	4,800 lm
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	4000 K	120 lm/W	4,800 lm
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	6500 K	110 lm/W	3,600 lm
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	5000 K	110 lm/W	3,600 lm
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	4000 K	110 lm/W	3,600 lm
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	6500 K	125 lm/W	3,800 lm
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	4000 K	125 lm/W	3,800 lm
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	4000 K	140 lm/W	3,800 lm
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	6500 K	135 lm/W	6,800 lm
911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	5000 K	135 lm/W	6,800 lm
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	4000 K	135 lm/W	6,800 lm
911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	6500 K	110 lm/W	5,000 lm
911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	5000 K	110 lm/W	5,000 lm
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	4000 K	110 lm/W	5,000 lm
911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	6500 K	125 lm/W	5,400 lm
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	4000 K	135 lm/W	5,000 lm
911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	4000 K	125 lm/W	5,400 lm
911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	4000 K	135 lm/W	5,000 lm
911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	4000 K	140 lm/W	5,400 lm
911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	6500 K	120 lm/W	4,800 lm
911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	5000 K	120 lm/W	4,800 lm
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	4000 K	120 lm/W	4,800 lm
911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	6500 K	110 lm/W	3,600 lm
911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	5000 K	110 lm/W	3,600 lm
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	4000 K	110 lm/W	3,600 lm
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	4000 K	135 lm/W	5,000 lm
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	4000 K	125 lm/W	3,800 lm
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	4000 K	130 lm/W	3,600 lm
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	4000 K	140 lm/W	3,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	40 W	911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	27.1 W
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	40 W	911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	50.4 W
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	40 W	911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	50.4 W
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	32.7 W	911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	50.4 W
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	32.7 W	911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	45.5 W
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	32.7 W	911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	45.5 W
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	30.4 W	911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	45.5 W
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	27.7 W	911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	43.2 W
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	27.7 W	911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	37 W
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	30.4 W	911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	43.2 W
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	27.7 W	911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	37 W

GreenPerform Panel RC099V G3

Order Code	Full Product Name	功耗
911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	38.6 W
911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	40 W
911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	40 W
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	40 W
911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	32.7 W
911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	32.7 W
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	32.7 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	27.7 W
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	37 W
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	27.7 W
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	30.4 W
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	27.7 W
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	27.1 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	否
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	否
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	否
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	否
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	否
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	否
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	否
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	否
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	DALI
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	DALI
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	DALI
911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	DALI
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	否
911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	否
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	否
911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	否
911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	否
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	否
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	否
911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	DALI
911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	DALI
911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	DALI
911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	否
911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	否
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	否
911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	否
911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	否
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	否
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	否
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	DALI
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	DALI
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	DALI
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	DALI
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	DALI

