



Hemat energi tanpa kompromi

GreenPerform Troffer

Troffer GreenPerform meningkatkan desain kompak dari generasi terakhir dengan peningkatan performa dan lebih banyak varian untuk pasar yang berbeda. Terintegrasi dengan semua sistem yang tersedia: POE, nirkabel kantor InterAct, InterAct Office Pro, pengontrol ActiLume, troffer GreenPerform menawarkan penghematan energi tambahan dan fitur terhubung.

Benefits

- Tingkatkan menjadi kantor cerdas dengan lebih banyak pilihan
- Hemat energi
- Housing yang ramping
- Cahaya nyaman
- Kualitas cahaya baik
- Cocok untuk kantor
- Performa andal


Features

- Cocok dengan semua sistem Philips yang tersedia
- Efikasi hingga 125lm/W
- Desain yang ramping dengan tinggi kurang dari 46mm
- Desain optik yang ditingkatkan tanpa efek bergaris-garis
- CRI > 80, SDCM<4, Bebas kedip
- UGR 19 tersedia
- Masa pakai L70 50.000 jam

Application

- Kantor Terbuka
- Area Publik
- Ruang Rapat
- Ruang Pelatihan


Versions



GreenPerform Troffer RC100B 30x120

GreenPerform Troffer RC100B 60x120

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Susunan lensa-linier di penutup polikarbonat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<4
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3.700 lm
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3.700 lm
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5.400 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	32 W
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	32 W
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	32 W
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	23 W
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	32 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	23 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	32 W
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	32 W
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	44 W

Kontrol dan Peredupan

GreenPerform Troffer

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	Ya
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	Ya
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	Tidak
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	Tidak
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	Ya
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	Tidak
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	Tidak
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	Tidak
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	Tidak
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	Tidak
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	Ya
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	Tidak

