



节能效果显著

GreenPerform Troffer

GreenPerform 面板灯在上一代紧凑型设计的基础上进行了改进，提高了性能，并且提供了适用于不同市场的更多型号。GreenPerform 面板灯实现了与所有可用系统的整合：POE、InterAct 办公室照明无线系统、InterAct Office Pro、ActiLume 控制器，节能程度更高，连接特性更多。

优点

- 升级到智能办公室照明，提供更多选择
- 节能
- 纤薄外壳
- 舒适照明
- 良好光质
- 适合办公室照明
- 可靠性能

特点

- 兼容所有可用的飞利浦系统
- 效能高达 125 流明/瓦
- 轻薄的设计，高度不到 46 毫米
- 优化光学设计，出光均匀一致
- CRI > 80，SDCM<4，无闪烁
- 统一眩光指数达到 UGR 19
- 使用寿命 50,000 小时 (L70)

应用


- 开放式办公室
- 公共区域
- 会议室
- 训练室

Versions



GreenPerform Troffer RC100B 60x120

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
适用于随机开关	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯盖中的可 变线性透镜阵列
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可 燃表面上
灼热丝测试	温度 600°C ,持续时 间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	SDCM<4
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3,700 lm
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2,700 lm
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2,700 lm
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2,700 lm
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3,700 lm
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3,700 lm
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3,700 lm
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	4000 K	119 lm/W	3,700 lm
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5,400 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	32 W
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	32 W
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	32 W
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	23 W
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	23 W
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	32 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	23 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	32 W
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	32 W
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	32 W
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	31 W
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	44 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	是
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	是
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	否
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	是
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	否

GreenPerform Troffer

Order Code	Full Product Name	可调光
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	否
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	是
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	否
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	否
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	是
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	否
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	是
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	是
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	否

