



Panel Philips CoreLine: snadná instalace, vynikající osvětlení

CoreLine Panel gen6

Panel Philips CoreLine 6. generace splňuje příslib CoreLine týkající se inovativnosti, snadné instalace a vynikající kvality osvětlení. Toto panelové svítidlo LED je navrženo jako přímá náhrada funkčních svítidel pro všeobecné osvětlení a díky inovativní funkci All-in nabízí výběr ze tří úrovní světelného toku a tří teplot chromatičnosti v jediném svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, umožňuje flexibilně reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktů na skladě. Instalace LED panelu CoreLine RC132V je rychlá a snadná, a to pomocí rychlospojky výrobku nebo upínacího lankového vodiče. Řada CoreLine zahrnuje svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, která jsou připravena k použití s branami, senzory a softwarem Interact.

Výhody

- Spolehlivé produkty s nízkým rizikem
- Pracujte rychleji s těmito snadno instalovatelnými produkty
- Žádné nejasnosti, snadný výběr zboží
- Zajištění aktuálnosti prostřednictvím zapojení do IoT / propojených systémů osvětlení

CoreLine Panel gen6

Vlastnosti

- L90@50K hodin/ L80@100K hodin s 5letou zárukou
- Rychlokonektor (zelený/bílý, Flywire, WAGO a Schuko)
- Verze s vysokým světelným tokem splňující a nesplňující požadavky pro kanceláře
- CRI 80/CRI 90 v SDCM <3
- CRI 80 4000 K 140 lm/W a 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEfficient 4000 K >160 lm/W
- All-in: různé hodnoty světelného toku a teplot chromatičnosti v jednom svítidle

Aplikace

- Kanceláře
- Zdravotní péče
- Městské budovy
- Vzdělávání

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP












Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60











CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP
















Rozměrové výkresy




Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy





Rozměrové výkresy



CoreLine Panel gen6

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3




CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP

CoreLine Panel gen6

Detaily o výrobku



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20

CoreLine Panel gen6

Detaily o výrobku

CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side



CoreLine Panel gen6


Detaily o výrobku



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ano
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ano
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Ano
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Ano
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ano
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ano
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ano
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ano
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Ano
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ano
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Ano
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Ano
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ano
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Ano
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Ano
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ano
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Ano
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Ano
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ano
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ano
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Ano
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Ano
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ano
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ano
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Ano
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ano
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ano
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ano
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ano
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Ano

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ano
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Ano
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ano
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Ano
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Ano
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Ano
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Ano
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Ano
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ano
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Ano
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ano
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Ano
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ano
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Ano
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Ano
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ano
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ano
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ano
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Ano
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ano
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Ano
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ano

Světelně technické (1/2)

			Vyzařovací úhel	Náhradní teplota	Index podání				Vyzařovací úhel	Náhradní teplota	Index podání
Order			světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	barev Order	Order			světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	barev
Code	Full Product Name	Typ All-in			(CRI)	Code	Full Product Name	Typ All-in			(CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 stupňů	4000 K	>80	75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 stupňů	3000 K	>80	73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 stupňů	4000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80	73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80	73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 stupňů	4000 K	>90
						73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 stupňů	4000 K	>90
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80	73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 stupňů	4000 K	>90
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L12OOC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 stupňů	4000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 stupňů	4000 K	>80
						58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 stupňů	4000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	90 stupňů	4000 K	>80	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 stupňů	4000 K	>80

CoreLine Panel gen6

			Vyzařovací úhel	Náhradní teplota	Index podání				Vyzařovací úhel	Náhradní teplota	Index podání
Order			světelného	chromatičnosti	barev	Order			světelného	chromatičnosti	barev
Code	Full Product Name	Typ All-in	zdroje	(jmen.)	(CRI)	Code	Full Product Name	Typ All-in	zdroje	(jmen.)	(CRI)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 stupňů	4000 K	>80	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	4000 K	>90
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	83523800		-	90 stupňů	4000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupňů	4000 K	>80	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 stupňů	4000 K	>80	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 stupňů	3000 K	>80	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupňů	4000 K	>80	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 stupňů	4000 K	>80	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupňů	4000 K	>80	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 stupňů	3000 K	>80
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 stupňů	3000 K	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 stupňů	3000 K	>80	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupňů	3000 K	>80
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	90 stupňů	4000 K	>80						
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 stupňů	4000 K	>80						
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 stupňů	4000 K	>80						

Světelně technické (2/2)

		Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok	Typ optiky			Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Full Product Name	(nom.)			Order Code	Full Product Name	(nom.)		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°	58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	138 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°	58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	138 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	138 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°	58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	138 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky
		(jmen.) (nom.)		
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	110 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5 000 lm	Vyzařovací úhel 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Vyzařovací úhel 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Vyzařovací úhel 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky
		(jmen.) (nom.)		
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4 300 lm	Vyzařovací úhel 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	132 lm/W	5 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
83523800		132 lm/W	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	138 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	138 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	138 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	138 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°

Provozní a elektrické

CoreLine Panel gen6

		Vhodné pro			
Order		Vstupní	Frekvence	Spotřeba	náhodné
Code	Full Product Name	napětí	sítě	energie	spínání
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Ne
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje se
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje se
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje se
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Ne
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Ne
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Ne
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nevztahuje se
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nevztahuje se
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nevztahuje se
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje se

		Vhodné pro			
Order		Vstupní	Frekvence	Spotřeba	náhodné
Code	Full Product Name	napětí	sítě	energie	spínání
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje se
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nevztahuje se
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje se
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje se
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje se
83523800		220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Ne
74991799	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
74992499	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne

CoreLine Panel gen6

					Vhodné pro
Order		Vstupní	Frekvence	Spotřeba	náhodné
Code	Full Product Name	napětí	sítě	energie	spínání
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220 až 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se

Řízení a stmívání

					Maximální
Order		Vestavěné	úroveň		
Code	Full Product Name	Stmívatelné ovládání	ztlumení		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ano	Čidlo Interact SNS210	Nevztahuje se	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ano	Čidlo Interact SNS210	Nevztahuje se	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Ne	-	Nevztahuje se	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Ne	-	Nevztahuje se	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ano	-	10%	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ano	-	10%	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ano	-	1%	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ano	-	1%	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Ne	-	Nevztahuje se	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ano	-	1%	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Ne	-	Nevztahuje se	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Ne	-	Nevztahuje se	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ano	-	1%	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Ne	-	Nevztahuje se	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Ne	-	Nevztahuje se	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ano	-	1%	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Ne	-	Nevztahuje se	

					Vhodné pro
Order		Vstupní	Frekvence	Spotřeba	náhodné
Code	Full Product Name	napětí	sítě	energie	spínání
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje se

					Maximální
Order		Vestavěné	úroveň		
Code	Full Product Name	Stmívatelné ovládání	ztlumení		
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Ne	-	Nevztahuje se	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ano	-	10%	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ano	-	10%	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Ne	-	Nevztahuje se	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Ne	-	Nevztahuje se	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ano	-	1%	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ano	-	1%	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Ne	-	Nevztahuje se	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ne	-	Nevztahuje se	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ano	-	1%	
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ano	-	1%	
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ano	-	1%	
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Ne	-	Nevztahuje se	
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ne	-	Nevztahuje se	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Ne	-	Nevztahuje se	
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ano	-	1%	
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Ne	-	Nevztahuje se	
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Ne	-	Nevztahuje se	

CoreLine Panel gen6

Order		Vestavěné		Maximální	
Code	Full Product Name	Stmívatelné	ovládání	úroveň	ztlumení
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Ne	-	Nevztahuje se	
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Ne	-	Nevztahuje se	
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Ne	-	Nevztahuje se	
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ano	-	1%	
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Ano	-	1%	
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ano	-	1%	
83523800		Ano	Čidlo Interact SNS210	Nevztahuje se	
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Ne	-	Nevztahuje se	
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ano	-	1%	

Mechanické a materiály

		Kód ochrany		Kód ochrany	
		Barva	proti mechanickým	proti	
Order Code	Full Product Name	těla	nárazům	vniknutí	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Bílá	IK02	IP20	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Bílá	IK02	IP20	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Bílá	IK02	IP20/44	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Bílá	IK02	IP20/44	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Bílá	IK02	IP20/44	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Bílá	IK02	IP20/44	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Bílá	IK02	IP20/44	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Bílá	IK03	IP20/44	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Bílá	IK03	IP20/44	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Bílá	IK02	IP20/44	

Order		Vestavěné		Maximální	
Code	Full Product Name	Stmívatelné	ovládání	úroveň	ztlumení
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Ne	-	Nevztahuje se	
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Ne	-	Nevztahuje se	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ano	-	10%	
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ano	-	10%	
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ano	-	10%	
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Ne	-	Nevztahuje se	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ano	-	1%	
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Ne	-	Nevztahuje se	
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ano	-	1%	

		Kód ochrany		Kód ochrany	
		Barva	proti mechanickým	proti	
Order Code	Full Product Name	těla	nárazům	vniknutí	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Bílá	IK03	IP65	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Bílá	IK03	IP65	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Bílá	IK03	IP65	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Bílá	IK03	IP20/65	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Bílá	IK03	IP20/44	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Bílá	IK03	IP20/44	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Bílá	IK03	IP20/44	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Bílá	IK03	IP20/44	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Bílá	IK02	IP20/40	

CoreLine Panel gen6

			Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
Order Code	Full Product Name	Barva těla		
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Bílá	IK02	IP20/40
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Bílá	IK02	IP20/40
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Bílá	IK03	IP20/40
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Bílá	IK02	IP20/40
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Bílá	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Bílá	IK02	IP20/40
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Bílá	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Bílá	IK02	IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ nouzového osvětlení (baterie)	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	-	-	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-

			Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
Order Code	Full Product Name	Barva těla		
83523800		Ocel	IK02	IP20
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Bílá	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Bílá	IK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Bílá	IK02	IP20/44
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Bílá	IK02	IP20/44
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Bílá	IK02	IP20/44
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Bílá	IK02	IP20/44
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Bílá	IK02	IP20/44
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Bílá	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Bílá	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ nouzového osvětlení (baterie)	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	250 lm	Lithium	3 h
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	250 lm	Lithium	3 h
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	250 lm	Lithium	3 h
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	250 lm	Lithium	3 h
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	-	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
83523800		-	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Certifikace a použití

Order		Rozsah	Značka	Test
Code	Full Product Name	okolní teploty	hořlavosti	žhavým drátem
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C až 35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 850 °C, doba 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order		Rozsah	Značka	Test
Code	Full Product Name	okolní teploty	hořlavosti	žhavým drátem
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 850 °C, doba 30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 850 °C, doba 30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 850 °C, doba 30 s
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s

CoreLine Panel gen6

Order		Rozsah	Test	
Code	Full Product Name	okolní teploty	Značka hořlavosti	žhavým drátem
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC BN	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC BN6	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC BN	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	NOC BN	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC BN	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA	−10 až	Pro montáž	Teplota
	W60L60 OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	NOC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC BN CL	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	

Order		Rozsah	Test	
Code	Full Product Name	okolní teploty	Značka hořlavosti	žhavým drátem
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	NOC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62	−10 až	Pro montáž	Teplota
	OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD	−10 až	Pro montáž	Teplota
	W60L60 OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
83523800		0 °C až	-	Teplota
		35 °C		650 °C,
				doba 30 s
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40	−10 až	Pro montáž	Teplota
	PSU W62L62 OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40	−10 až	Pro montáž	Teplota
	PSD W62L62 OC	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU	−10 až	Pro montáž	Teplota
	60x60OC CCE	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU	−10 až	Pro montáž	Teplota
	60x60OC WA3	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD	−10 až	Pro montáž	Teplota
	W60L60 OC WA5	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840	−10 až	Pro montáž	Teplota
	WIAW60L60OCCCE	+35 °C	na běžné	650 °C,
			hořlavé	doba 30 s
			povrchy	
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA	−10 až	Pro montáž	Teplota
	W60L60 OC WA3	+35 °C	na běžné	650 °C,
				doba 30 s

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Rozsah		Test	
		okolní teploty	Značka hořlavosti	žhavým drátem	
			hořlavé povrchy		
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	


Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Rozsah		Test	
		okolní teploty	Značka hořlavosti	žhavým drátem	
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	−10 až +35 °C	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102816



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102828



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102823

