



Panel Philips CoreLine: jednoduchá montáž, vynikajúce osvetlenie

CoreLine Panel gen6

Panel Philips CoreLine 6. generácie splňa prísľub radu CoreLine týkajúci sa inovatívnosti, jednoduchej inštalácie a vynikajúcej kvality osvetlenia. Toto panelové svietidlo LED je navrhnuté ako priama náhrada funkčných svietidiel na všeobecné osvetlenie a vďaka inovatívnej funkcii All-in ponúka výber z troch úrovní svetelného toku a troch teplôt chromatickosti v jedinom svietidle. To uľahčuje výber vhodného produktu, umožňuje flexibilne reagovať na preferencie zákazníkov na mieste a znamená menej produktov na sklade. Inštalácia LED panela CoreLine RC132V je rýchla a jednoduchá, a to pomocou rýchlospojky výrobku alebo upínacieho lankového vodiča. Rad CoreLine zahŕňa svietidlá Interact Ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktoré sú pripravené na použitie s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Výhody

- Nízke riziko, spoľahlivé produkty
- Pracujte rýchlejšie s týmito produktmi, ktoré sa jednoducho inštalujú
- Bez zmätku vďaka jednoduchému výberu produktov
- Držte krok s vývojom v oblasti technológií, pripojte sa k IoT / systémom prepojeného osvetlenia.

CoreLine Panel gen6

Vlastnosti

- L90 pri 50 000 h/L80 pri 100 000 h s 5-ročnou zárukou
- Rýchlospojka (zelená/biela, Flywire, WAGO a Schuko)
- Verzie s vysokým svetelným tokom vhodné do kancelárií a nevhodné do kancelárií
- CRI 80/CRI 90 pri hodnote SDCM <3
- CRI 80 4 000 K 140 lm/Wand 3 000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEfficient 4 000 K >160 lm/W
- All-in: rôzne hodnoty svetelnej účinnosti a teplôt chromatickosti v jednom svetidle

Aplikácie

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Mestské budovy
- Priestory na vzdelávanie

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



Philips CoreLine panel G6 All in
W30L120



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP












Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60











CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP
















Rozmerový obrázok




Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok





Rozmerový obrázok



CoreLine Panel gen6

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3




CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP

CoreLine Panel gen6

Podrobnosti o produkte



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP




CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20

CoreLine Panel gen6

Podrobnosti o produkte

CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side




Podrobnosti o produkte



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Mechanické časti a teleso	
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Áno
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Áno
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Áno
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Áno
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Áno
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Áno
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Áno
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Áno
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Áno
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Áno
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Áno
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Áno
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Áno
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Áno
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Áno
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Áno
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Áno
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Áno
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Áno
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Áno
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Áno
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Áno
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Áno
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Áno
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Áno
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Áno
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Áno
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Áno
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Áno
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Áno

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Áno
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Áno
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Áno
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Áno
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Áno
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Áno
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Áno
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Áno
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Áno
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Áno
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Áno
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Áno
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Áno
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Áno
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Áno
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Áno
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Áno
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Áno
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Áno
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Áno
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Áno
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Áno

Svetelné technické (1/2)

			Uhol	Náhradná	Inde			Uhol	Náhradná	Index
			vyžarovania	teplota	pod:			vyžarovania	teplota	podania
Order		Typ „všetko	svetelného	chromatickosti	farie Order		Typ „všetko	svetelného	chromatickosti	farieb
Code	Full Product Name	v jednom“	zdroja	(nom.)	(CRI Code	Full Product Name	v jednom“	zdroja	(nom.)	(CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80 75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80 73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80 73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80 73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80 73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>90
					73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>90
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80 73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>90
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80 73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80 58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
					58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80 58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80

CoreLine Panel gen6

			Uhol	Náhradná	Inde				Uhol	Náhradná	Index
			vyžarovania	teplota	pod:				vyžarovania	teplota	podania
Order		Typ „všetko	svetelného	chromatickosti	farie	Order		Typ „všetko	svetelného	chromatickosti	farieb
Code	Full Product Name	v jednom“	zdroja	(nom.)	(CRI)	Code	Full Product Name	v jednom“	zdroja	(nom.)	(CRI)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>80	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	4000 K	>90
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	83523800		-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80			Temperature			
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>80	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color	90 stupeň (stupne)	Selectable	>80
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80			Temperature			
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	>80	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 stupeň (stupne)	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	>80	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 stupeň (stupne)	3000 K	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	>80						

Svetelné technické (2/2)

		Merný výkon						Merný výkon			
Order		(menovitý)	Svetelný			Order		(menovitý)	Svetelný		
Code	Full Product Name	(nom.)	tok	Typ optiky		Code	Full Product Name	(nom.)	tok	Typ optiky	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°		58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	133 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Uhol vyžarovania 90°		58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	133 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°	

CoreLine Panel gen6

Order		Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
Code	Full Product Name			
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5 000 lm	Uhol vyžarovania 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Uhol vyžarovania 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Uhol vyžarovania 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°

Order		Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
Code	Full Product Name			
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	132 lm/W	5 000 lm	Uhol vyžarovania 90°

CoreLine Panel gen6

Order		Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
Code	Full Product Name			
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
83523800		132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°

Prevádzkové a elektrické

Order		Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
Code	Full Product Name				
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzfahuje sa na zariadenie

Order		Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
Code	Full Product Name			
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	133 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	132 lm/W	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°

Order		Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
Code	Full Product Name				
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzfahuje sa na zariadenie
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220–240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevzfahuje sa na zariadenie
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevzfahuje sa na zariadenie
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevzfahuje sa na zariadenie

CoreLine Panel gen6

Order		Vstupné	Sieťová	Vhodné pre	
Code	Full Product Name	napätie	frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 až 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje sa na zariadenie

Order		Vstupné	Sieťová	Vhodné pre	
Code	Full Product Name	napätie	frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nevztahuje sa na zariadenie
83523800		220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
74991799	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje sa na zariadenie
74992499	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevztahuje sa na zariadenie
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie

CoreLine Panel gen6

Order		Vstupné	Sieťová	Vhodné pre		
Code	Full Product Name	napätie	frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzťahuje sa na zariadenie	

Ovládanie a stmievanie

Order		Vstavané		Maximálna	
Code	Full Product Name	Stmievateľné	riadenie	úroveň	stmievania
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nie	Snímač Interact SNS210	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nie	Snímač Interact SNS210	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	DALI	-	10%	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Bezdrôtové tlmenie	-	10%	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Áno	-	1%	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Áno	-	1%	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Áno	-	1%	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Áno	-	1%	

Order		Vstupné	Sieťová	Vhodné pre		
Code	Full Product Name	napätie	frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 až 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nevzťahuje sa na zariadenie	

Order		Vstavané		Maximálna	
Code	Full Product Name	Stmievateľné	riadenie	úroveň	stmievania
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Áno	-	1%	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Áno	-	10%	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Bezdrôtové tlmenie	-	10%	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Áno	-	1%	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Áno	-	1%	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie	

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné riadenie	Vstavane úroveň	Maximálna stmievania
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Áno	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Áno	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Áno	-	1%
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Áno	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Áno	-	1%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné riadenie	Vstavane úroveň	Maximálna stmievania
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Áno	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Áno	-	1%
83523800		Nie	Snímač Interact SNS210	Nevzfahuje sa na zariadenie
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Áno	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	DALI	-	10%
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Bezdrôtové tlenie	-	10%
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Bezdrôtové tlenie	-	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Áno	-	1%
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nevzfahuje sa na zariadenie
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Áno	-	1%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Biela RAL 9003	IK02	IP20
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Biela RAL 9003	IK02	IP20
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
			Krytie IP	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Biela	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Biela	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Biela RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 spredu)
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Biela	IK02	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Biela	IK03	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Biela	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Biela	IK02	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Biela	IK03	IP65
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Biela	IK03	IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Biela	IK03	IP65
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Biela	IK03	IP20/65
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Biela RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 spredu)
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Biela RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 spredu)
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Biela RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 spredu)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Biela	IK03	IP20/44
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Biela	IK02	IP20/40
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Biela	IK02	IP20/40
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Biela	IK02	IP20/40
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Biela	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
			Krytie IP	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Biela	IK02	IP20/40
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Biela	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Biela	IK02	IP20/40
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Biela	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Biela	IK02	IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
83523800		Biela RAL 9003	IK02	IP20
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Biela	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Biela	IK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Biela RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 spredu)
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Biela	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Biela	IK02	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Biela	IK02	IP20/44

CoreLine Panel gen6

CoreLine Panel gen6

					Spotreba energie v nůdzovom režime pri centrálnej prevádzke						Spotreba energie v nůdzovom režime pri centrálnej prevádzke
		Typ		Nůdzový batérie	na			Typ		Nůdzový batérie	na
Order Code	Full Product Name	Nůdzové osvetlenie	svetelný tok	nůdzového osvetlenia	jednosmerný průd	Order Code	Full Product Name	Nůdzové osvetlenie	svetelný tok	nůdzového osvetlenia	jednosmerný průd
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
83523800		-	-	-	-	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-						

Nůdzová prevádzka (2/2)

		Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)				Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	
Order Code	Full Product Name			Order Code	Full Product Name		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-		74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-		74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-		74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-		74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-		74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-		75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-		74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-		75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 h		75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-		75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-		75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-		75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-		75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-		75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-		75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-		75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-		73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 h		73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 h		73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 h		75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	

CoreLine Panel gen6

Order Code Full Product Name		Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-

Order Code Full Product Name		Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C až 35 °C	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne	Teplota 650 °C,

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
83523800		0 °C až 35 °C	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 až +35 °C	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

CoreLine Panel gen6

Order		Rozsah	Značka	Požiarna
Code	Full Product Name	okolitých teplôt		
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40	–10 až	Na montáž	Teplota
	PSD W62L62 OC	+35 °C	na bežne horlavých povrchoch	650 °C, trvanie 30 s
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU	0 °C až	–	Teplota
	60x60OC CCE	35 °C		650 °C, trvanie 30 s
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU	0 °C až	–	Teplota
	60x60OC WA3	35 °C		650 °C, trvanie 30 s
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD	0 °C až	–	Teplota
	W60L60 OC WA5	35 °C		650 °C, trvanie 30 s
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840	0 °C až	–	Teplota
	WIAW60L60OCCCE	35 °C		650 °C, trvanie 30 s

Order		Rozsah	Značka	Požiarna
Code	Full Product Name	okolitých teplôt		
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA	0 °C až	–	Teplota
	W60L60 OC WA3	35 °C		650 °C, trvanie 30 s
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40	–10 až	Na montáž	Teplota
	PSU W60L60NOC	+35 °C	na bežne horlavých povrchoch	650 °C, trvanie 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA	–10 až	Na montáž	Teplota
	60x60 OC	+35 °C	na bežne horlavých povrchoch	650 °C, trvanie 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40	–10 až	Na montáž	Teplota
	PSU W60L60 OC	+35 °C	na bežne horlavých povrchoch	650 °C, trvanie 30 s
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40	–10 až	Na montáž	Teplota
	PSD W60L60 OC	+35 °C	na bežne horlavých povrchoch	650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823




Polar Normal (separate) - null - 911401891185




Polar Normal (separate) - null - 911401891085




Polar Normal (separate) - null - 911401890485



Polar Normal (separate) - null - 911401890785






Polar Normal (separate) - null - 911401890885



Polar Normal (separate) - null - 911401891285




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401890585

Polar Normal (separate) - null - 911401890285




Polar Normal (separate) - null - 911401802687



Polar Normal (separate) - null - 911401802187

Polar Normal (separate) - null - 911401802887




Polar Normal (separate) - null - 911401800687



Polar Normal (separate) - null - 911401801287

Polar Normal (separate) - null - 911401800387

Polar Normal (separate) - null - 911401800887






Polar Normal (separate) - null - 911401800187

Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Polar Normal (separate) - null - 911401800287




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401802487

Polar Normal (separate) - null - 911401801487




Polar Normal (separate) - null - 911401801187



Polar Normal (separate) - null - 911401800087

Polar Normal (separate) - null - 911401801387




Polar Normal (separate) - null - 911401801787



Polar Normal (separate) - null - 911401807687

Polar Normal (separate) - null - 911401807287

Polar Normal (separate) - null - 911401807587






Polar Normal (separate) - null - 911401807387

Polar Normal (separate) - null - 911401807087

Polar Normal (separate) - null - 911401807187




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401807487

Polar Normal (separate) - null - 911401806987



Polar Normal (separate) - null - 911401818687



Polar Normal (separate) - null - 911401891685

Polar Normal (separate) - null - 911401891785

Polar Normal (separate) - null - 911401891585



Polar Normal (separate) - null - 911401891885

Polar Normal (separate) - null - 910505104636

