



Philips CoreLine panel: Kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine Paneli gen6

Philips CoreLine panel Gen6, CoreLine'in yenilik, kolay kurulum ve mükemmel aydınlatma vaadini yerine getiriyor. Genel aydınlatma uygulamalarındaki fonksiyonel lambaların doğrudan yerine geçecek şekilde tasarlanan bu LED panel ışığının yenilikçi Hepsini Bir Arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Bu, doğru ürünü seçmenizi kolaylaştırır, müşteri tercihlerine yerinde yanıt verme esnekliği sağlar ve stokta daha az ürün kodu anlamına gelir. CoreLine RC132V LED panelinin kurulumu, ürünün hızlı konektörünü veya uç kablosunu kullanarak hızlı ve kolaydır. CoreLine serisi, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılmaya hazır, entegre kablosuz iletişime sahip Interact Ready aydınlatma armatürlerini içerir.

Faydaları

- Düşük riskli, güvenilir ürünler
- Kurulumu kolay bu ürünlerle daha hızlı çalışın
- Kolay ürün seçimi sayesinde karışıklık yok
- IoT/bağlı aydınlatma sistemlerine katılarak güncel kalın

CoreLine Paneli gen6

Özellikler

- L90@50.000 saat/L80@100.000 saat, 5 yıl garantili
- Hızlı bağlantı (yeşil/beyaz, Flywire, WAGO ve Schuko)
- Yüksek lümenli ofis uyumlu ve ofis standartlarına uyumlu olmayan modeller
- CRI 80/CRI 90 SDCM <3'te
- CRI 80 4000 K 140 lm/W ve 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEfficient 4000 K >160 lm/W
- Hepsi bir arada: tek bir armatürde çoklu lümen paketleri ve renk sıcaklıkları

Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Belediye binaları
- Eğitim

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W30L120 RTP



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP












Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60



Philips CoreLine panel G6 All in
W62L62













Boyutlu çizim













CoreLine Paneli gen6

Boyutlu çizim











CoreLine Paneli gen6

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



CoreLine Paneli gen6

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector




CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP


CoreLine Paneli gen6

ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP




CoreLine Paneli gen6


ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE




CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

CoreLine Paneli gen6

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Mekanik ve Muhafaza	
Patlama tehlikesi sınıfı	-
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	>80
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K	>80

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>80
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	90° ışın açısı

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		
		Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	133 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	133 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5.000 lm	120° ışın açısı
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	90° ışın açısı
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	90° ışın açısı
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5.000 lm	90° ışın açısı
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		
		Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	90° ışın açısı
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3.400 lm	120° ışın açısı
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	90° ışın açısı
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	127 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3.100 lm	90° ışın açısı
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	141 lm/W	3.100 lm	90° ışın açısı
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	133 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	132 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2.900 lm	120° ışın açısı
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

CoreLine Paneli gen6

Order		Giriş	Hat	Güç	Rastgele
Code	Full Product Name	Voltajı	Frekansı	Tüketimi	anahtara uygun
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Yok
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Yok
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Yok
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Yok
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok

Order		Giriş	Hat	Güç	Rastgele
Code	Full Product Name	Voltajı	Frekansı	Tüketimi	anahtara uygun
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Yok
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok

Kontroller ve Dim Etme

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	Interact SNS210 sensör	Yok
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	Interact SNS210 sensör	Yok
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Hayır	-	Yok
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hayır	-	Yok
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	DALI	-	10%
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Kablosuz dim etme	-	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Evet	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hayır	-	Yok
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Evet	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hayır	-	Yok
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hayır	-	Yok
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Evet	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hayır	-	Yok
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hayır	-	Yok
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Evet	-	1%
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hayır	-	Yok
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hayır	-	Yok
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Evet	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Kablosuz dim etme	-	10%
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hayır	-	Yok
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hayır	-	Yok
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	DALI	-	10%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Evet	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	Hayır	-	Yok
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Hayır	-	Yok
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Evet	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Hayır	-	Yok
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hayır	-	Yok
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	DALI	-	10%
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Kablosuz dim etme	-	10%
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Kablosuz dim etme	-	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hayır	-	Yok
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%

Mekanik ve Muhafaza

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Beyaz	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Beyaz, RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 ön)
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Beyaz	IK03	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Beyaz	IK03	IP65
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Beyaz	IK03	IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Beyaz	IK03	IP65
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Beyaz	IK03	IP20/65
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Beyaz, RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 ön)
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Beyaz, RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 ön)
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Beyaz, RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 ön)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Beyaz	IK03	IP20/44
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Beyaz	IK02	IP20/40
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Beyaz	IK02	IP20/40
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Beyaz	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Beyaz	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Beyaz, RAL 9003	IK03	IP20 (ön IP40)
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Beyaz	IK02	IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	Beyaz	IK02	IP20/40
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Beyaz	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Beyaz	IK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Beyaz, RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 ön)
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Beyaz	IK03	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Beyaz	IK02	IP20/44

Acil Durumda Çalıştırma (1/2)

CoreLine Paneli gen6

		Merkezi		Acil durum	Acil durum			Merkezi	Acil durum	Acil durum		
Order		Acil	Acil durum	ışık	aydınlatmasının	Order		Acil	Acil durum	ışık	aydınlatmasının	
Code	Full Product Name	Durum	aydınlatması	akısı	pil tipi	Code	Full Product Name	Durum	aydınlatması	akısı	pil tipi	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	-	-	-				temel versiyon			
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	-	-	-	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	-	-	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Hayır	-	-	-	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hayır	-	-	-	74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Hayır	-	-	-	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Hayır	-	-	-	74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hayır	-	-	-	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Hayır	-	-	-	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hayır	-	-	-	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Hayır	-	-	-	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hayır	-	-	-	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hayır	-	-	-	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	-	-	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Hayır	-	-	-	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hayır	-	-	-	73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	-	-	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hayır	-	-	-	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Hayır	-	-	-	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hayır	-	-	-	58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Evet	DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması	540 lm	-	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Hayır	-	-	-	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması,	250 lm	Lithium	75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	Hayır	-	-	-	
						74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Hayır	-	-	-	
						74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Hayır	-	-	-	
						58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Hayır	-	-	-	
						58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hayır	-	-	-	

CoreLine Paneli gen6

		Merkezi		Acil durum		Acil durum				Merkezi		Acil durum		Acil durum	
Order		Acil	Acil durum	ışık	aydınlatmasının	Order		Acil	Acil durum	ışık	aydınlatmasının	Order		Acil	Acil durum
Code	Full Product Name	Durum	aydınlatması	akısı	pil tipi	Code	Full Product Name	Durum	aydınlatması	akısı	pil tipi	Code	Full Product Name	Durum	aydınlatması
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Hayır	-	-	-	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hayır	-	-	-				
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Hayır	-	-	-	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-				
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Hayır	-	-	-	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-				

Acil Durumda Çalıştırma (2/2)

		Merkezi		Acil durum	
		DC acil		modu	Acil durum
		durum		sırasında	aydınlatmasının
				güç	süresi (tamamen
Order Code	Full Product Name	tüketimi		tüketimi	şarj olduğunda)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-

		Merkezi		Acil durum	
		DC acil		modu	Acil durum
		durum		sırasında	aydınlatmasının
				güç	süresi (tamamen
Order Code	Full Product Name	tüketimi		tüketimi	şarj olduğunda)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	-	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Merkezi DC acil durum	
		modu	Acil durum sırasında aydınlatmasının gücü tüketimi
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi DC acil durum	
		modu	Acil durum sırasında aydınlatmasının gücü tüketimi
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı		
		aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı		
		aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			üzerine montaj için	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	- °C, süre 30 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	- °C, süre 30 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	- °C, süre 30 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			yüzeyler üzerine montaj için	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			üzerine montaj için	
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			üzerine montaj için	
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)




Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3			




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102804

Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102803

Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102829

Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102830



Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102822




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102802




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102828




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823




Polar Normal (separate) - null - 911401891185




Polar Normal (separate) - null - 911401891085




Polar Normal (separate) - null - 911401890485




Polar Normal (separate) - null - 911401890785




Polar Normal (separate) - null - 911401890885




Polar Normal (separate) - null - 911401891285




Polar Normal (separate) - null - 911401890585



Polar Normal (separate) - null - 911401890285






Polar Normal (separate) - null - 911401802687



Polar Normal (separate) - null - 911401802187




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401802887

Polar Normal (separate) - null - 911401800687




Polar Normal (separate) - null - 911401801287



Polar Normal (separate) - null - 911401800387

Polar Normal (separate) - null - 911401800887




Polar Normal (separate) - null - 911401800187



Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Polar Normal (separate) - null - 911401800287

Polar Normal (separate) - null - 911401802487






Polar Normal (separate) - null - 911401801487


Polar Normal (separate) - null - 911401801187

Polar Normal (separate) - null - 911401800087


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401801387




Polar Normal (separate) - null - 911401801787




Polar Normal (separate) - null - 911401807687




Polar Normal (separate) - null - 911401807587



Polar Normal (separate) - null - 911401818787



Polar Normal (separate) - null - 911401891685



Polar Normal (separate) - null - 911401891785



Polar Normal (separate) - null - 911401891585



Polar Normal (separate) - null - 911401891885

