



Philips CoreLine Recessed: εύκολη εγκατάσταση, εξαιρετικός φωτισμός

CoreLine recessed gen 4

Παρουσιάζουμε το εντοιχιζόμενο φωτιστικό Philips CoreLine recessed gen4 – μια κομψή, μοντέρνα και ενεργειακά αποδοτική λύση φωτισμού για χώρους γραφείων, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης. Με υψηλότερα πακέτα φωτεινότητας έως και 6800 lm, βελτιωμένη απόδοση και διάρκεια ζωής, καθώς και εύκολη εγκατάσταση με ταχυσύνδεσμους ή συνδέσμους Wieland, τα εντοιχιζόμενα φωτιστικά Philips Coreline gen4 ανταποκρίνονται στην υπόσχεση της Philips για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία LED μας διασφαλίζει ότι ο χωνευτός φωτισμός CoreLine είναι φιλικός προς το περιβάλλον και οικονομικός, εξοικονομώντας σας χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Αναβαθμίστε τον φωτισμό του γραφείου, της εκπαίδευσης ή της υγειονομικής περίθαλψης με τον εντοιχιζόμενο φωτισμό CoreLine σήμερα και απολαύστε φωτεινό και μακράς διάρκειας φωτισμό που συνδυάζεται άψογα με κάθε εσωτερική διακόσμηση.

Οφέλη

- Ενεργειακά αποδοτικά: Η τεχνολογία LED τελευταίας τεχνολογίας μας διασφαλίζει ότι τα εντοιχιζόμενα φωτιστικά CoreLine είναι φιλικά προς το περιβάλλον και οικονομικά, εξοικονομώντας σας χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
- Φωτεινό και αποτελεσματικό: Με πακέτα υψηλότερης φωτεινής ροής έως και 6800 lm, τα εντοιχιζόμενα φωτιστικά CoreLine παρέχουν έντονο και αποτελεσματικό φωτισμό για το σπίτι, το γραφείο σας ή την αίθουσα διδασκαλίας.
- Εύκολη εγκατάσταση: Οι γρήγορες συνδέσεις κάνουν την εγκατάσταση παιχνιδάκι, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία χωρίς προβλήματα και φιλική προς το χρήστη.
- Σύγχρονος σχεδιασμός: Με τον κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό του, το εντοιχιζόμενο φωτιστικό CoreLine recessed gen4 συνδυάζεται άψογα με κάθε εσωτερική διακόσμηση, αναβαθμίζοντας την ατμόσφαιρα οποιουδήποτε χώρου.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: Η βελτιωμένη απόδοση και διάρκεια ζωής εξασφαλίζουν φωτισμό μακράς διάρκειας και φιλικό προς το περιβάλλον που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.

Χαρακτηριστικά

- Πακέτα υψηλότερης φωτεινής ροής έως 6800 lm (που αντικαθιστούν συμβατικές πηγές φωτισμού 2 x 58 W) για έντονο και αποτελεσματικό φωτισμό
- Βελτιωμένη απόδοση: έως 160 lm/W για εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικό προς το περιβάλλον φωτισμό
- Βελτιωμένη διάρκεια ζωής: L90@50.000 ώρες/ L80@100.000 ώρες για φωτισμό μεγάλης διάρκειας και ανθεκτικότητας
- Φωτισμός έκτακτης ανάγκης μέσω EL Kit (χωνευτό) για επιπλέον προστασία και ασφάλεια
- Συσκευασία χωρίς πλαστικά για μια οικολογική λύση
- Διαθέσιμες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται
- Βελτιωμένο ενσωματωμένο driver: πιο φιλικό προς τον χρήστη, χωρίς διακόπτες dim-switch για ευκολία στη χρήση

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος υγείας
- Κλάδος εκπαίδευσης


Versions



CoreLine recessed G4 W60L60 All-in

CoreLine recessed gen 4

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window



CoreLine recessed G4 W30L120
OC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail



CoreLine recessed G4 W60L60
DPP



CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail



CoreLine recessed gen 4

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine recessed G4 W30L120
DPP




CoreLine recessed G4 W60L60
NOC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail




CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 W60L60
side view



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail
dipswitches




CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back



CoreLine recessed gen 4

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine recessed G4 W30L120
side view



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Τύπος All-in	All-in, Multi Lumen
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	38,5 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό RAL 9003
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/44
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	–10 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	ΚΕΜΑ, Ολλανδία
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order		Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Code	Full Product Name				
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	148 lm/W	3.400 lm	Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	157 lm/W	3.600 lm	Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	157 lm/W	3.600 lm	Πολύ ευρείας δέσμης
76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	157 lm/W	3.600 lm	Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	148 lm/W	3.400 lm	Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	157 lm/W	3.600 lm	Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης




Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Ναι	76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Όχι
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Ναι	76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Ναι
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Όχι	76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Ναι

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	(0.44.0.40)SDCM<3	76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38.0.38)SDCM<3
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38.0.38)SDCM<3	76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	(0.44.0.40)SDCM<3
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38.0.38)SDCM<3	76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38.0.38)SDCM<3

CoreLine recessed gen 4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841187

Polar Normal (separate) - null - 911401840787

Polar Normal (separate) - null - 911401840687



Polar Normal (separate) - null - 911401840987

Polar Normal (separate) - null - 911401840887

Polar Normal (separate) - null - 911401841087

