



Uppoasennettava Philips CoreLine recessed on erittäin laadukas, ja asentaminen on helppoa

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 luumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Hyödyt

- Energiatehokas: Huippuluokan LED-teknologiamme varmistaa, että CoreLinen upotettavat valaisimet ovat sekä ympäristöystävällisiä että kustannustehokkaita, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä
- Kirkas ja tehokas: Uppoasennettavan CoreLine-valaisimen valovirta on jopa 6 800 lm, joten se takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen kotiin, toimistoon tai luokahuoneeseen
- Helppo asentaa: Pikaliittimet tekevät asennuksesta helppoa ja vaivatonta
- Moderni muotoilu: Tyylikkään modernin muotoilunsa ansiosta uppoasennettava CoreLine gen4 sulautuu saumattomasti mihin tahansa tilaan
- Pitkäikäinen: Parannettu valotehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat pitkäikäisen ja ympäristöystävällisen valaistuksen vuosiksi eteenpäin

Ominaisuudet

- Jopa 6 800 lumenin valovirta (korvaa kaksi 58 W:n perinteistä valonlähdettä) takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen
- Jopa 160 lm/W valotehokkuus säästää energiaa ja pienentää valaistuksen ympäristövaikutuksia
- Pitkä käyttöikä: 50 000 tuntia (L90) / 100 000 tuntia (L80)
- Turvavalistus uppoasennettavalla Emergency Lighting Kit -sarjalla
- Ympäristöystävällinen, muoviton pakkaus
- Ympäristöselosteet (EPD) saatavilla kaikille luetelluille tuotteille
- Parannettu all-in-liitäntälaite: käyttäjäystävällinen malli, ei dippikytkimiä

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystieteiden huolto
- Oppilaitokset

Versions



CoreLine recessed G4 W60L60





CoreLine recessed G4 W60L60 All-in



CoreLine recessed G4 W30L120 All-in

Uppeasennettava CoreLine gen 4

Mittapiirros



Tuotetiedot

CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window



CoreLine recessed G4 W30L120
OC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail



CoreLine recessed G4 W60L60
DPP




CoreLine G4 WIA driver side



Uppoasennettava CoreLine gen 4

Tuotetiedot




CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail



CoreLine recessed G4 W30L120
DPP




CoreLine recessed G4 W60L60
NOC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail




CoreLine G4 WIA driver



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 W60L60
side view

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Tuotetiedot


CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back



CoreLine recessed G4 W30L120
side view



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side



Uppoasennettava CoreLine gen 4

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkötiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20/44
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	KEMA Alankomaat
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Värlämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	145 lm/W	4 000 lm
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön	911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön	911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön	911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön	911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Leveä valokeila toimistokäyttöön
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Erittäin leveä keila			

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27,5 W	911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	27,5 W

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	38,5 W
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	38,5 W
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	38,5 W
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	38,5 W
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	38,5 W
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	27,5 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Kyllä
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Kyllä
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Kyllä
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Ei




Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Ei
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Kyllä
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Kyllä
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38,0.38)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401841187




Polar Normal (separate) - null - 911401841487



Polar Normal (separate) - null - 911401840787




Polar Normal (separate) - null - 911401840687




Polar Normal (separate) - null - 911401840987




Polar Normal (separate) - null - 911401840887




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841287



Polar Normal (separate) - null - 911401841087



Polar Normal (separate) - null - 911401841387

