



Philips CoreLine recessed: egyszerű telepítés, kiváló megvilágítás

CoreLine süllyesztett gen 4

Bemutatjuk a Philips CoreLine süllyesztett gen4 termékcsaládot – egy elegáns, modern és energiatakarékos világítástechnikai megoldást irodák, tantermek és egészségügyi alkalmazások számára. A 6800 lm-ig terjedő nagyobb lumenű csomagokkal, megnövelt hatékonysággal és élettartammal, valamint gyorscsatlakozókkal vagy Wieland csatlakozókkal történő egyszerű telepítéssel a Philips Coreline süllyesztett gen4 beváltja a Philips ígéretét az innovatív, könnyen használható, kiváló minőségű lámpatestek terén. A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett világítástechnikai megoldásunk egyszerre legyen környezetbarát és költséghatékony, így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyomát. Frissítse irodai, tantermi vagy egészségügyi világítását a CoreLine süllyesztett megoldásával még ma, és élvezze a fényes és hosszan tartó megvilágítást, amely feltűnésmentesen illeszkedik bármilyen belső dekorációhoz.

CoreLine süllyesztett gen 4

Előnyök

- Energiatakarékos: A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett lámpatestek környezetbarátak és költséghatékonyak legyenek, így pénzt takaríthat meg az energiaszámláján, és csökkentheti szénlábnyomát.
- Fényes és hatékony: Az akár 6800 lm-ig terjedő nagyobb fénycsomagoknak köszönhetően a CoreLine süllyesztett lámpatestek fényes és hatékony megvilágítást biztosítanak otthonában, irodájában vagy az osztálytermekben.
- Könnyű telepítés: A gyorscsatlakozók gyerekjátékkossá teszik a telepítést, problémamentes és felhasználóbarát élményt biztosítva.
- Modern kialakítás: Letisztult és modern kialakításával a CoreLine süllyesztett gen4 feltűnésmentesen illeszkedik bármilyen belső dekorációhoz, és minden tér hangulatát fokozza.
- Hosszú élettartam: A jobb hatékonyság és élettartam tartós és környezetbarát világítást biztosít, amely évekig kitart.


Szolgáltatások

- Nagyobb lumenű csomagok akár 6800 lm-ig (2 x 58 W-os hagyományos fényforrások helyett) a világos és hatékony megvilágításért
- Fokozott hatásfok: akár 160 lm/W az energiatakarékos és környezetbarát világításért
- Hosszabb élettartam: L90-es szinten 50 000 óra / L80-as szinten 100 000 óra a hosszan tartó és megbízható világításért
- Vészvilágítás az EL Kit (süllyesztett) segítségével a nagyobb biztonság érdekében
- Műanyagmentes csomagolás a környezetbarát megoldásért
- Az összes feltüntetett termékhez elérhető EPD-nyilatkozat
- Továbbfejlesztett minden-egyben előtét: felhasználóbarátabb, DIP-kapcsolók nélkül a könnyű használat érdekében

Alkalmazás

- Irodák
- Egészségügy
- Oktatás

Méretezett rajza



CoreLine süllyesztett gen 4

Termék részletei

CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window



CoreLine recessed G4 W30L120
OC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail




CoreLine recessed G4 W60L60
DPP



CoreLine G4 WIA driver side



CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail



CoreLine recessed G4 W30L120
DPP



CoreLine recessed G4 W60L60
NOC Optical window



CoreLine süllyesztett gen 4


Termék részletei



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail




CoreLine G4 WIA driver



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 W60L60
side view




CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back

CoreLine süllyesztett gen 4

Termék részletei



CoreLine recessed G4 W30L120
side view



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side

CoreLine süllyesztett gen 4

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/44
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	KEMA – Hollandia
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
76417099	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	–	3000 K	145 lm/W	4 000 lm
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	–	4000 K	156 lm/W	4 300 lm
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
76418799	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	–	4000 K	156 lm/W	4 300 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
76417099	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak	76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak	76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak	76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak	76418799	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Nagyon széles sugárzási szög			

Működtetés és elektronika

CoreLine süllyesztett gen 4

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
76417099	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27,5 W
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	27,5 W
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	38,5 W
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	38,5 W
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	38,5 W
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	38,5 W
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	38,5 W
76418799	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	27,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76417099	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Igen
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Igen
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Igen
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Igen
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Nem




Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Nem
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Igen
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Igen
76418799	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Igen

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
76417099	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38,0.38)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
76416399	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
76418799	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401841187



Polar Normal (separate) - null - 911401841487



Polar Normal (separate) - null - 911401840787




Polar Normal (separate) - null - 911401840687

Polar Normal (separate) - null - 911401840987


Polar Normal (separate) - null - 911401840887

CoreLine süllyesztett gen 4


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841287



Polar Normal (separate) - null - 911401841087



Polar Normal (separate) - null - 911401841387

