



Philips CoreLine gömme: Kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine gömme gen4

Ofisler, eğitim ve sağlık kuruluşları için şık, modern ve enerji tasarruflu bir aydınlatma çözümü olan Philips CoreLine gömme gen4'ü tanıtıyoruz. Philips CoreLine gömme gen4, 6800 lm'ye kadar daha yüksek lümen paketleri, iyileştirilmiş verimlilik ve kullanım ömrü, hızlı konektörler veya Wieland konektörleriyle kolay kurulum ile Philips'in yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek kaliteli armatür vaadini yerine getiriyor. Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine gömme aydınlatmaların hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur. Ofis, eğitim veya sağlık hizmeti aydınlatmanızı bugün CoreLine gömme aydınlatmaya geçirin ve her türlü iç mekan dekoruna kusursuz bir şekilde uyum sağlayan parlak ve uzun ömürlü aydınlatmanın keyfini çıkarın.

CoreLine gömme gen4

Faydaları

- Enerji verimliliği: Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine gömme aydınlatma armatürünün hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur.
- Parlak ve etkili: 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri ile CoreLine gömme aydınlatma armatürü; eviniz, ofisiniz veya sınıfınız için parlak ve etkili aydınlatma sağlar.
- Kolay kurulum: Hızlı bağlantı elemanları kurulumu kolaylaştırır, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.
- Modern tasarım: Şık ve modern tasarımıyla CoreLine gömme gen4, her türlü iç dekora kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak her türlü mekanın atmosferini iyileştirir.
- Uzun ömürlü: Geliştirilmiş verimlilik ve kullanım ömrü, uzun yıllar sürecek uzun ömürlü ve çevre dostu aydınlatmayı garanti eder.

Özellikler

- Parlak ve etkili aydınlatma için 6800 lm'ye kadar daha yüksek lümen paketleri (2 x 58W geleneksel ışık kaynaklarının yerini alır)
- Geliştirilmiş verimlilik: Enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma için 160 lm/W'a kadar
- Geliştirilmiş kullanım ömrü: Uzun ömürlü ve dayanıklı aydınlatma için L90@50K saat/ L80@100K saat
- Daha fazla güvenlik ve emniyet için EL Kit (gömme) ile acil durum aydınlatması
- Çevre dostu bir çözüm için plastiksiz ambalaj
- Listelenen tüm ürünler için EPD'ler mevcuttur
- Geliştirilmiş tümleşik sürücü: Daha kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı için kısma anahtarsız

Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Eğitim

Versions




CoreLine recessed G4 W60L60



CoreLine recessed G4 W60L60 All-in

CoreLine gömme gen4

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side



CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window



CoreLine recessed G4 W60L60
DPP



CoreLine G4 WIA driver side



CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail




CoreLine G4 WIA driver




CoreLine gömme gen4


ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 W60L60
side view



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back

CoreLine gömme gen4

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/44

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	KEMA, Hollanda
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38.0.38)SDCM< 3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı türü	Optik sistem
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	-	156 lm/W	4.300 lm	Ofis uyumlu geniş ışın
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	157 lm/W	3.600 lm	Çok geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	27,5 W



Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	38,5 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
76419499	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
76415699	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841487

Polar Normal (separate) - null - 911401841087

