



Ramping dan dapat diandalkan

RC160V

GreenPerform Panel RC160V adalah panel ramping pencahayaan tepi yang memiliki daya penerangan tinggi di pasaran. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik. Selain itu, RC160V menawarkan koneksi yang mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Benefits

- Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik
- Antarmuka Dali dan Interact tersedia untuk koneksi internet yang mudah
- UGR yang lebih rendah untuk sertifikat bangunan WELL
- Pemasangan banyak untuk melengkapi beragam aplikasi







Features

- Efisiensi sistem: maks 130lm/W
- CRI 80 dan 90 tersedia dengan SDCM 4
- UGR19 / 16 tersedia untuk tipe tertentu
- IP54 depan/IP20 belakang tersedia untuk tipe tertentu

Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang rapat/pelatihan

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Tipe optik	Sudut cahaya 100°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
		Terkorelasi (Nom)			
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	288
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	288
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	288
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	288
911401536832	RC160V LED35/930 W30L120 PSU	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	288
911401536932	RC160V LED37/940 W30L120 PSU	4000 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401537032	RC160V LED37/965 W30L120 PSU	6500 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401537732	RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	288
911401537832	RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54	4000 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401537932	RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54	6500 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401538632	RC160V LED35/930 W30L120 PSD	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	288
911401538732	RC160V LED37/940 W30L120 PSD	4000 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401538832	RC160V LED37/965 W30L120 PSD	6500 K	126 lm/W	3.750 lm	288
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	3000 K	123 lm/W	5.700 lm	384
911401511432	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC	4000 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	6500 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401512232	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401512332	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401512432	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	3000 K	123 lm/W	5.700 lm	384
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	4000 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	6500 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401514932	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16 54	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401515032	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16 54	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401515132	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16 54	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	3000 K	123 lm/W	5.700 lm	384
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	4000 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	6500 K	131 lm/W	6.000 lm	384
911401523032	RC160V LED54/830 W60L120 PSD 16	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401523132	RC160V LED58/840 W60L120 PSD 16	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401523232	RC160V LED58/865 W60L120 PSD 16	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401537132	RC160V LED54/930 W60L120 PSU	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401537232	RC160V LED58/940 W60L120 PSU	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401537332	RC160V LED58/965 W60L120 PSU	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401538032	RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401538132	RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401538232	RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401538932	RC160V LED54/930 W60L120 PSD	3000 K	119 lm/W	5.450 lm	384
911401539032	RC160V LED58/940 W60L120 PSD	4000 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401539132	RC160V LED58/965 W60L120 PSD	6500 K	126 lm/W	5.800 lm	384
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	240
911401510832	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	240

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
		Terkorelasi (Nom)			
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	3000 K	122 lm/W	3.700 lm	240
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	4000 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	6500 K	130 lm/W	3.900 lm	240
911401536532	RC160V LED35/930 W60L60 PSU	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	240
911401536632	RC160V LED37/940 W60L60 PSU	4000 K	125 lm/W	3.750 lm	240
911401536732	RC160V LED37/965 W60L60 PSU	6500 K	125 lm/W	3.750 lm	240
911401537432	RC160V LED35/930 W60L60 PSU 54	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	240
911401537532	RC160V LED37/940 W60L60 PSU 54	4000 K	125 lm/W	3.750 lm	240
911401537632	RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54	6500 K	125 lm/W	3.750 lm	240
911401538332	RC160V LED35/930 W60L60 PSD	3000 K	118 lm/W	3.500 lm	240
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	4000 K	125 lm/W	3.750 lm	240
911401538532	RC160V LED37/965 W60L60 PSD	6500 K	125 lm/W	3.750 lm	240

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	30 W	911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	46 W
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	30 W	911401511432	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC	46 W
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	30 W	911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	46 W
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401512232	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16	46 W
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401512332	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16	46 W
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401512432	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16	46 W
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	30 W	911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	30 W	911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	30 W	911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401536832	RC160V LED35/930 W30L120 PSU	30 W	911401514932	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16 54	46 W
911401536932	RC160V LED37/940 W30L120 PSU	30 W	911401515032	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16 54	46 W
911401537032	RC160V LED37/965 W30L120 PSU	30 W	911401515132	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16 54	46 W
911401537732	RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54	30 W	911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	46 W
911401537832	RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54	30 W	911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	46 W
911401537932	RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54	30 W	911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	46 W
911401538632	RC160V LED35/930 W30L120 PSD	30 W	911401523032	RC160V LED54/830 W60L120 PSD 16	46 W
911401538732	RC160V LED37/940 W30L120 PSD	30 W	911401523132	RC160V LED58/840 W60L120 PSD 16	46 W
911401538832	RC160V LED37/965 W30L120 PSD	30 W	911401523232	RC160V LED58/865 W60L120 PSD 16	46 W

RC160V

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401537132	RC160V LED54/930 W60L120 PSU	46 W
911401537232	RC160V LED58/940 W60L120 PSU	46 W
911401537332	RC160V LED58/965 W60L120 PSU	46 W
911401538032	RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54	46 W
911401538132	RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54	46 W
911401538232	RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54	46 W
911401538932	RC160V LED54/930 W60L120 PSD	46 W
911401539032	RC160V LED58/940 W60L120 PSD	46 W
911401539132	RC160V LED58/965 W60L120 PSD	46 W
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	30 W
911401510832	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC	30 W
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	30 W
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	30 W
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	30 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	30 W
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	30 W
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	30 W
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	30 W
911401536532	RC160V LED35/930 W60L60 PSU	30 W
911401536632	RC160V LED37/940 W60L60 PSU	30 W
911401536732	RC160V LED37/965 W60L60 PSU	30 W
911401537432	RC160V LED35/930 W60L60 PSU 54	30 W
911401537532	RC160V LED37/940 W60L60 PSU 54	30 W
911401537632	RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54	30 W
911401538332	RC160V LED35/930 W60L60 PSD	30 W
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	30 W
911401538532	RC160V LED37/965 W60L60 PSD	30 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401536832	RC160V LED35/930 W30L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401536932	RC160V LED37/940 W30L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401537032	RC160V LED37/965 W30L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401537732	RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401537832	RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401537932	RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401538632	RC160V LED35/930 W30L120 PSD	DALI	Dapat diprogram

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401538732	RC160V LED37/940 W30L120 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401538832	RC160V LED37/965 W30L120 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401511432	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401512232	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16	Tetap	0% (digital)
911401512332	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16	Tetap	0% (digital)
911401512432	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16	Tetap	0% (digital)
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401514932	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16 54	Tetap	0% (digital)
911401515032	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16 54	Tetap	0% (digital)
911401515132	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16 54	Tetap	0% (digital)
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram

RC160V

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401523032	RC160V LED54/830 W60L120 PSD 16	DALI	Dapat diprogram
911401523132	RC160V LED58/840 W60L120 PSD 16	DALI	Dapat diprogram
911401523232	RC160V LED58/865 W60L120 PSD 16	DALI	Dapat diprogram
911401537132	RC160V LED54/930 W60L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401537232	RC160V LED58/940 W60L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401537332	RC160V LED58/965 W60L120 PSU	Tetap	0% (digital)
911401538032	RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401538132	RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401538232	RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401538932	RC160V LED54/930 W60L120 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401539032	RC160V LED58/940 W60L120 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401539132	RC160V LED58/965 W60L120 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401510832	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC	Tetap	0% (digital)
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	Tetap	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	Tetap	0% (digital)
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	DALI	Dapat diprogram
911401536532	RC160V LED35/930 W60L60 PSU	Tetap	0% (digital)
911401536632	RC160V LED37/940 W60L60 PSU	Tetap	0% (digital)
911401536732	RC160V LED37/965 W60L60 PSU	Tetap	0% (digital)
911401537432	RC160V LED35/930 W60L60 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401537532	RC160V LED37/940 W60L60 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401537632	RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54	Tetap	0% (digital)
911401538332	RC160V LED35/930 W60L60 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	DALI	Dapat diprogram
911401538532	RC160V LED37/965 W60L60 PSD	DALI	Dapat diprogram

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401536832	RC160V LED35/930 W30L120 PSU	PS	IP20
911401536932	RC160V LED37/940 W30L120 PSU	PS	IP20
911401537032	RC160V LED37/965 W30L120 PSU	PS	IP20

RC160V

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401537732	RC160V LED35/930 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401537832	RC160V LED37/940 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401537932	RC160V LED37/965 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401538632	RC160V LED35/930 W30L120 PSD	PS	IP20
911401538732	RC160V LED37/940 W30L120 PSD	PS	IP20
911401538832	RC160V LED37/965 W30L120 PSD	PS	IP20
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	PS	IP20
911401511432	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC	PS	IP20
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	PS	IP20
911401512232	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401512332	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401512432	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514932	RC160V LED54/830 W60L120 PSU 16 54	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP54/20
911401515032	RC160V LED58/840 W60L120 PSU 16 54	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP54/20
911401515132	RC160V LED58/865 W60L120 PSU 16 54	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP54/20
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	PS	IP20
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	PS	IP20
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	PS	IP20

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401523032	RC160V LED54/830 W60L120 PSD 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401523132	RC160V LED58/840 W60L120 PSD 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401523232	RC160V LED58/865 W60L120 PSD 16	Mangkuk/ penutup polikarbonat	IP20
911401537132	RC160V LED54/930 W60L120 PSU	PS	IP20
911401537232	RC160V LED58/940 W60L120 PSU	PS	IP20
911401537332	RC160V LED58/965 W60L120 PSU	PS	IP20
911401538032	RC160V LED54/930 W60L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401538132	RC160V LED58/940 W60L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401538232	RC160V LED58/965 W60L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401538932	RC160V LED54/930 W60L120 PSD	PS	IP20
911401539032	RC160V LED58/940 W60L120 PSD	PS	IP20
911401539132	RC160V LED58/965 W60L120 PSD	PS	IP20
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	PS	IP20
911401510832	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC	PS	IP20
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	PS	IP20
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401536532	RC160V LED35/930 W60L60 PSU	PS	IP20
911401536632	RC160V LED37/940 W60L60 PSU	PS	IP20

RC160V

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401536732	RC160V LED37/965 W60L60 PSU	PS	IP20
911401537432	RC160V LED35/930 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20
911401537532	RC160V LED37/940 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20
911401537632	RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401538332	RC160V LED35/930 W60L60 PSD	PS	IP20
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	PS	IP20
911401538532	RC160V LED37/965 W60L60 PSD	PS	IP20

