



轻薄可靠

RC160V

GreenPerform Panel RC160V 是市场上具有高效率的边缘照明薄面板。它提供 3 种典型尺寸：600x600；300x1200 和 600x1200mm，适合大多数室内应用。其较低的 UGR 也能提供更好的视觉舒适度。此外，RC160V 可轻松连接控制系统，从而实现更好的节能效果。

优点

- 光效高，能够更好地节约能源
- 提供 Dali 和 Interact 接口，方便互联网连接
- UGR 更低，满足 WELL 建筑认证的要求
- 多种安装方式满足各种应用需求









特点

- 系统效率：最大 130 流明/瓦
- CRI 80 和 90 可供选择，符合 SDCM 4 标准
- UGR19/16 可用于某些类型
- IP54 正面/IP20 背面可用于某些类型




应用

- 开放式办公室
- 公共室内区域
- 会议室/培训室

二维绘图



二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
设备组件数	1 个单位
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
光学类型	光束角度 100°
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	200 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
适用于随机开关	不适用
机械和外壳	
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK03
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	-
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量	光源数量
911401510132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401510232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401510332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401512832	RC160V LED37/830 W30L120 PSU 54	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401512932	RC160V LED39/840 W30L120 PSU 54	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401513032	RC160V LED39/865 W30L120 PSU 54	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
	54				
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	54				
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	54				
911401516432	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
	CPC				
911401516632	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	CPC				
911401519132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
	54 CPC				
911401519232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	54 CPC				
911401519332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	54 CPC				
911401520932	RC160V LED37/830 W30L120 PSD	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401521032	RC160V LED39/840 W30L120 PSD	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401521132	RC160V LED39/865 W30L120 PSD	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	OC				
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401523632	RC160X LED37/830 W30L120 WIA	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401523732	RC160X LED39/840 W30L120 WIA	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401523832	RC160X LED39/865 W30L120 WIA	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401524832	RC160X LED37/830 W30L120 SIA	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401525032	RC160X LED39/865 W30L120 SIA	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401525532	RC160V LED38/8TW W30L120	2700 K	122 lm/W	3,800 lm	480
911401540132	RC160X LED35/930 W30L120 SIA	3000 K	118 lm/W	3,500 lm	288
911401540232	RC160X LED37/940 W30L120 SIA	4000 K	126 lm/W	3,750 lm	288
911401540332	RC160X LED37/965 W30L120 SIA	6500 K	126 lm/W	3,750 lm	288
911401545632	RC160V LED37/9TW W30L120	2700 K	123 lm/W	3,700 lm	480
911401545932	RC160V LED37/9TW W30L120 54	2700 K	123 lm/W	3,700 lm	480
911401510432	RC160V LED57/830 W60L120 PSU	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401510632	RC160V LED60/865 W60L120 PSU	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
	OC				
911401513132	RC160V LED57/830 W60L120 PSU 54	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401513332	RC160V LED60/865 W60L120 PSU 54	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量	光源数量
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	4000 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401521232	RC160V LED57/830 W60L120 PSD	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401521332	RC160V LED60/840 W60L120 PSD	4000 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401521432	RC160V LED60/865 W60L120 PSD	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	4000 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401525132	RC160X LED57/830 W60L120 SIA	3000 K	123 lm/W	5,700 lm	384
911401525332	RC160X LED60/865 W60L120 SIA	6500 K	131 lm/W	6,000 lm	384
911401540432	RC160X LED54/930 W60L120 SIA	3000 K	119 lm/W	5,450 lm	384
911401540532	RC160X LED58/940 W60L120 SIA	4000 K	126 lm/W	5,800 lm	384
911401540632	RC160X LED58/965 W60L120 SIA	6500 K	126 lm/W	5,800 lm	384
911401509832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401509932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401512532	RC160V LED37/830 W60L60 PSU 54	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401512632	RC160V LED39/840 W60L60 PSU 54	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401512732	RC160V LED39/865 W60L60 PSU 54	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401514432	RC160V LED29/840 W60L60 PSU 16 54	4000 K	132 lm/W	2,900 lm	240
911401516132	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC CPC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401516332	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC CPC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401518832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54 CPC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401518932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54 CPC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401519032	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54 CPC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401520632	RC160V LED37/830 W60L60 PSD	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401520832	RC160V LED39/865 W60L60 PSD	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401522532	RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16	4000 K	132 lm/W	2,900 lm	240
911401523332	RC160X LED37/830 W60L60 WIA	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401523532	RC160X LED39/865 W60L60 WIA	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量	光源数量
911401523932	RC160X LED37/830 W60L60 WIA OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401524032	RC160X LED39/840 W60L60 WIA OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401524132	RC160X LED39/865 W60L60 WIA OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401524532	RC160X LED37/830 W60L60 SIA	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401524732	RC160X LED39/865 W60L60 SIA	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401525432	RC160V LED37/8TW W60L60	2700 K	112 lm/W	3,700 lm	240
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	4000 K	125 lm/W	3,750 lm	240
911401539332	RC160X LED37/940 W60L60 WIA	4000 K	125 lm/W	3,750 lm	240
911401539832	RC160X LED35/930 W60L60 SIA	3000 K	118 lm/W	3,500 lm	240
911401539932	RC160X LED37/940 W60L60 SIA	4000 K	125 lm/W	3,750 lm	240
911401540032	RC160X LED37/965 W60L60 SIA	6500 K	125 lm/W	3,750 lm	240
911401545532	RC160V LED36/9TW W60L60	2700 K	120 lm/W	3,600 lm	240
911401545832	RC160V LED36/9TW W60L60 54	2700 K	120 lm/W	3,600 lm	240

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401510132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU	30 W	911401510632	RC160V LED60/865 W60L120 PSU	46 W
911401510232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU	30 W	911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	46 W
911401510332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU	30 W	911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	46 W
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	30 W	911401513132	RC160V LED57/830 W60L120 PSU 54	46 W
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	30 W	911401513332	RC160V LED60/865 W60L120 PSU 54	46 W
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	30 W	911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401512832	RC160V LED37/830 W30L120 PSU 54	30 W	911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401512932	RC160V LED39/840 W30L120 PSU 54	30 W	911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	46 W
911401513032	RC160V LED39/865 W30L120 PSU 54	30 W	911401521232	RC160V LED57/830 W60L120 PSD	46 W
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401521332	RC160V LED60/840 W60L120 PSD	46 W
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401521432	RC160V LED60/865 W60L120 PSD	46 W
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	30 W	911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	46 W
911401516432	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC CPC	30 W	911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	46 W
911401516632	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC CPC	30 W	911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	46 W
911401519132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54 CPC	30 W	911401525132	RC160X LED57/830 W60L120 SIA	46 W
911401519232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54 CPC	30 W	911401525332	RC160X LED60/865 W60L120 SIA	46 W
911401519332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54 CPC	30 W	911401540432	RC160X LED54/930 W60L120 SIA	46 W
911401520932	RC160V LED37/830 W30L120 PSD	30 W	911401540532	RC160X LED58/940 W60L120 SIA	46 W
911401521032	RC160V LED39/840 W30L120 PSD	30 W	911401540632	RC160X LED58/965 W60L120 SIA	46 W
911401521132	RC160V LED39/865 W30L120 PSD	30 W	911401509832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU	30 W
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	30 W	911401509932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU	30 W
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	30 W	911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	30 W
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	30 W	911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	30 W
911401523632	RC160X LED37/830 W30L120 WIA	30 W	911401512532	RC160V LED37/830 W60L60 PSU 54	30 W
911401523732	RC160X LED39/840 W30L120 WIA	30 W	911401512632	RC160V LED39/840 W60L60 PSU 54	30 W
911401523832	RC160X LED39/865 W30L120 WIA	30 W	911401512732	RC160V LED39/865 W60L60 PSU 54	30 W
911401524832	RC160X LED37/830 W30L120 SIA	30 W	911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	30 W
911401525032	RC160X LED39/865 W30L120 SIA	30 W	911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	30 W
911401525532	RC160V LED38/8TW W30L120	30 W	911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	30 W
911401540132	RC160X LED35/930 W30L120 SIA	30 W	911401514432	RC160V LED29/840 W60L60 PSU 16 54	22 W
911401540232	RC160X LED37/940 W30L120 SIA	30 W	911401516132	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC CPC	30 W
911401540332	RC160X LED37/965 W30L120 SIA	30 W	911401516332	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC CPC	30 W
911401545632	RC160V LED37/9TW W30L120	30 W	911401518832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54 CPC	30 W
911401545932	RC160V LED37/9TW W30L120 54	30 W	911401518932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54 CPC	30 W
911401510432	RC160V LED57/830 W60L120 PSU	46 W	911401519032	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54 CPC	30 W

RC160V

Order Code	Full Product Name	功耗
911401520632	RC160V LED37/830 W60L60 PSD	30 W
911401520832	RC160V LED39/865 W60L60 PSD	30 W
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	30 W
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	30 W
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	30 W
911401522532	RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16	22 W
911401523332	RC160X LED37/830 W60L60 WIA	30 W
911401523532	RC160X LED39/865 W60L60 WIA	30 W
911401523932	RC160X LED37/830 W60L60 WIA OC	30 W
911401524032	RC160X LED39/840 W60L60 WIA OC	30 W
911401524132	RC160X LED39/865 W60L60 WIA OC	30 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401524532	RC160X LED37/830 W60L60 SIA	30 W
911401524732	RC160X LED39/865 W60L60 SIA	30 W
911401525432	RC160V LED37/8TW W60L60	30 W
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	30 W
911401539332	RC160X LED37/940 W60L60 WIA	30 W
911401539832	RC160X LED35/930 W60L60 SIA	30 W
911401539932	RC160X LED37/940 W60L60 SIA	30 W
911401540032	RC160X LED37/965 W60L60 SIA	30 W
911401545532	RC160V LED36/9TW W60L60	30 W
911401545832	RC160V LED36/9TW W60L60 54	30 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401510132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU	固定	0% (数字)
911401510232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU	固定	0% (数字)
911401510332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU	固定	0% (数字)
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	固定	0% (数字)
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	固定	0% (数字)
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	固定	0% (数字)
911401512832	RC160V LED37/830 W30L120 PSU 54	固定	0% (数字)
911401512932	RC160V LED39/840 W30L120 PSU 54	固定	0% (数字)
911401513032	RC160V LED39/865 W30L120 PSU 54	固定	0% (数字)
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401516432	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC CPC	固定	0% (数字)
911401516632	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC CPC	固定	0% (数字)
911401519132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401519232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401519332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401520932	RC160V LED37/830 W30L120 PSD	DALI	可编程版
911401521032	RC160V LED39/840 W30L120 PSD	DALI	可编程版
911401521132	RC160V LED39/865 W30L120 PSD	DALI	可编程版
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401523632	RC160X LED37/830 W30L120 WIA	无线调光	可编程版
911401523732	RC160X LED39/840 W30L120 WIA	无线调光	可编程版
911401523832	RC160X LED39/865 W30L120 WIA	无线调光	可编程版
911401524832	RC160X LED37/830 W30L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401525032	RC160X LED39/865 W30L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401525532	RC160V LED38/8TW W30L120	DALI	可编程版
911401540132	RC160X LED35/930 W30L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540232	RC160X LED37/940 W30L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540332	RC160X LED37/965 W30L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401545632	RC160V LED37/9TW W30L120	DALI	可编程版
911401545932	RC160V LED37/9TW W30L120 54	DALI	可编程版
911401510432	RC160V LED57/830 W60L120 PSU	固定	0% (数字)
911401510632	RC160V LED60/865 W60L120 PSU	固定	0% (数字)
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	固定	0% (数字)

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	固定	0% (数字)
911401513132	RC160V LED57/830 W60L120 PSU 54	固定	0% (数字)
911401513332	RC160V LED60/865 W60L120 PSU 54	固定	0% (数字)
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401521232	RC160V LED57/830 W60L120 PSD	DALI	可编程版
911401521332	RC160V LED60/840 W60L120 PSD	DALI	可编程版
911401521432	RC160V LED60/865 W60L120 PSD	DALI	可编程版
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	DALI	可编程版
911401525132	RC160X LED57/830 W60L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401525332	RC160X LED60/865 W60L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540432	RC160X LED54/930 W60L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540532	RC160X LED58/940 W60L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540632	RC160X LED58/965 W60L120 SIA	自动调光	0% (数字)
911401509832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU	固定	0% (数字)
911401509932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU	固定	0% (数字)
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	固定	0% (数字)
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	固定	0% (数字)
911401512532	RC160V LED37/830 W60L60 PSU 54	固定	0% (数字)
911401512632	RC160V LED39/840 W60L60 PSU 54	固定	0% (数字)
911401512732	RC160V LED39/865 W60L60 PSU 54	固定	0% (数字)
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	固定	0% (数字)
911401514432	RC160V LED29/840 W60L60 PSU 16 54	固定	0% (数字)
911401516132	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC CPC	固定	0% (数字)
911401516332	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC CPC	固定	0% (数字)
911401518832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401518932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401519032	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54 CPC	固定	0% (数字)
911401520632	RC160V LED37/830 W60L60 PSD	DALI	可编程版
911401520832	RC160V LED39/865 W60L60 PSD	DALI	可编程版
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	DALI	可编程版
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	DALI	可编程版

RC160V

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	DALI	可编程版
911401522532	RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16	DALI	可编程版
911401523332	RC160X LED37/830 W60L60 WIA	无线调光	可编程版
911401523532	RC160X LED39/865 W60L60 WIA	无线调光	可编程版
911401523932	RC160X LED37/830 W60L60 WIA OC	无线调光	可编程版
911401524032	RC160X LED39/840 W60L60 WIA OC	无线调光	可编程版
911401524132	RC160X LED39/865 W60L60 WIA OC	无线调光	可编程版
911401524532	RC160X LED37/830 W60L60 SIA	自动调光	0% (数字)
911401524732	RC160X LED39/865 W60L60 SIA	自动调光	0% (数字)

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	IP 等级
911401510132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU	PS	IP20
911401510232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU	PS	IP20
911401510332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU	PS	IP20
911401511032	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401511132	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401511232	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC	PS	IP20
911401512832	RC160V LED37/830 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401512932	RC160V LED39/840 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401513032	RC160V LED39/865 W30L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401513732	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513832	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513932	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401516432	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC CPC	PS	IP20
911401516632	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC CPC	PS	IP20
911401519132	RC160V LED37/830 W30L120 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401519232	RC160V LED39/840 W30L120 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401519332	RC160V LED39/865 W30L120 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401520932	RC160V LED37/830 W30L120 PSD	PS	IP20
911401521032	RC160V LED39/840 W30L120 PSD	PS	IP20
911401521132	RC160V LED39/865 W30L120 PSD	PS	IP20
911401521832	RC160V LED37/830 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401521932	RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401522032	RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC	PS	IP20
911401523632	RC160X LED37/830 W30L120 WIA	PS	IP20
911401523732	RC160X LED39/840 W30L120 WIA	PS	IP20
911401523832	RC160X LED39/865 W30L120 WIA	PS	IP20
911401524832	RC160X LED37/830 W30L120 SIA	PS	IP20
911401525032	RC160X LED39/865 W30L120 SIA	PS	IP20
911401525532	RC160V LED38/8TW W30L120	PS	IP20
911401540132	RC160X LED35/930 W30L120 SIA	PS	IP20
911401540232	RC160X LED37/940 W30L120 SIA	PS	IP20
911401540332	RC160X LED37/965 W30L120 SIA	PS	IP20
911401545632	RC160V LED37/9TW W30L120	PS	IP20
911401545932	RC160V LED37/9TW W30L120 54	PS	IP54/20
911401510432	RC160V LED57/830 W60L120 PSU	PS	IP20
911401510632	RC160V LED60/865 W60L120 PSU	PS	IP20
911401511332	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC	PS	IP20
911401511532	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC	PS	IP20
911401513132	RC160V LED57/830 W60L120 PSU 54	PS	IP54/20

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401525432	RC160V LED37/8TW W60L60	DALI	可编程版
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	DALI	可编程版
911401539332	RC160X LED37/940 W60L60 WIA	无线调光	可编程版
911401539832	RC160X LED35/930 W60L60 SIA	自动调光	0% (数字)
911401539932	RC160X LED37/940 W60L60 SIA	自动调光	0% (数字)
911401540032	RC160X LED37/965 W60L60 SIA	自动调光	0% (数字)
911401545532	RC160V LED36/9TW W60L60	DALI	可编程版
911401545832	RC160V LED36/9TW W60L60 54	DALI	可编程版

Order Code	Full Product Name	光罩类型	IP 等级
911401513332	RC160V LED60/865 W60L120 PSU 54	PS	IP54/20
911401514032	RC160V LED57/830 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514132	RC160V LED60/840 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514232	RC160V LED60/865 W60L120 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401521232	RC160V LED57/830 W60L120 PSD	PS	IP20
911401521332	RC160V LED60/840 W60L120 PSD	PS	IP20
911401521432	RC160V LED60/865 W60L120 PSD	PS	IP20
911401522132	RC160V LED57/830 W60L120 PSD OC	PS	IP20
911401522232	RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC	PS	IP20
911401522332	RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC	PS	IP20
911401525132	RC160X LED57/830 W60L120 SIA	PS	IP20
911401525332	RC160X LED60/865 W60L120 SIA	PS	IP20
911401540432	RC160X LED54/930 W60L120 SIA	PS	IP20
911401540532	RC160X LED58/940 W60L120 SIA	PS	IP20
911401540632	RC160X LED58/965 W60L120 SIA	PS	IP20
911401509832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU	PS	IP20
911401509932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU	PS	IP20
911401510732	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC	PS	IP20
911401510932	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC	PS	IP20
911401512532	RC160V LED37/830 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20
911401512632	RC160V LED39/840 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20
911401512732	RC160V LED39/865 W60L60 PSU 54	PS	IP54/20
911401513432	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513532	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401513632	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54	PS	IP54/20
911401514432	RC160V LED29/840 W60L60 PSU 16 54	聚碳酸酯反光碗/盖	IP54/20
911401516132	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC CPC	PS	IP20
911401516332	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC CPC	PS	IP20
911401518832	RC160V LED37/830 W60L60 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401518932	RC160V LED39/840 W60L60 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401519032	RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54 CPC	PS	IP54/20
911401520632	RC160V LED37/830 W60L60 PSD	PS	IP20
911401520832	RC160V LED39/865 W60L60 PSD	PS	IP20
911401521532	RC160V LED37/830 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401521632	RC160V LED39/840 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401521732	RC160V LED39/865 W60L60 PSD OC	PS	IP20
911401522532	RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16	聚碳酸酯反光碗/盖	IP20

RC160V

Order Code	Full Product Name	光罩类型	IP 等级
911401523332	RC160X LED37/830 W60L60 WIA	PS	IP20
911401523532	RC160X LED39/865 W60L60 WIA	PS	IP20
911401523932	RC160X LED37/830 W60L60 WIA OC	PS	IP20
911401524032	RC160X LED39/840 W60L60 WIA OC	PS	IP20
911401524132	RC160X LED39/865 W60L60 WIA OC	PS	IP20
911401524532	RC160X LED37/830 W60L60 SIA	PS	IP20
911401524732	RC160X LED39/865 W60L60 SIA	PS	IP20
911401525432	RC160V LED37/8TW W60L60	PS	IP20

Order Code	Full Product Name	光罩类型	IP 等级
911401538432	RC160V LED37/940 W60L60 PSD	PS	IP20
911401539332	RC160X LED37/940 W60L60 WIA	PS	IP20
911401539832	RC160X LED35/930 W60L60 SIA	PS	IP20
911401539932	RC160X LED37/940 W60L60 SIA	PS	IP20
911401540032	RC160X LED37/965 W60L60 SIA	PS	IP20
911401545532	RC160V LED36/9TW W60L60	PS	IP20
911401545832	RC160V LED36/9TW W60L60 54	PS	IP54/20

