PHILIPS

Lighting

Sangat efisien dengan ketenangan

Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B

Panel GreenPerform yang sangat efisien adalah panel dengan pencahayaan langsung dengan daya penerangan sistem hingga 170 lm/w (driver PSU) di pasar. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. Opsi sistem Interact dan antarmuka Dali tersedia untuk berbagai pilihan koneksi sistem. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik.

Benefits

- Lm/w yang sangat efisien memberikan penghematan energi yang lebih baik
- Antarmuka Interact dan Dali tersedia untuk koneksi sistem yang mudah
- Penawaran UGR yang lebih rendah untuk kenyamanan visual yang lebih baik
- Pemasangan banyak untuk melengkapi beragam aplikasi

Features

- Efikasi sistem hingga 170 lm/W (hanya driver PSU / versi CRI80 / UGR22)
- Tersedia CRI 80 dan 90
- Masa pakai: 50 ribu jam (L80@25deg)
- UGR19 tersedia untuk tipe tertentu
- Sisi depan IP40/sisi belakang IP20 tersedia

Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang Rapat/Pelatihan

Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B

Dimensional drawing





Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit

Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Jumlah sumber cahaya	60
Tipe optik	Sudut cahaya 100°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	23 W
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tetap
Tingkat redup maksimum	0% (digital)

Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	PS
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/40

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401546744	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE	80	160 lm/W	3.650 lm
911401547044	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE	80	170 lm/W	3.900 lm
911401550644	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE	90	164 lm/W	3.780 lm

Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B

© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.

www.lighting.philips.com
2025, August 1 - data subject to change