



Ultraeficiência e tranquilidade

Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B

O painel ultraeficiente GreenPerform conta com iluminação direta com eficácia do sistema de até 170 lm/w (driver PSU) no mercado. Ele oferece 3 dimensões típicas: 600x600; 300x1200 e 600x1200 mm para se adaptar à maioria das aplicações internas. A opção de sistema Interact e a interface Dali estão disponíveis para uma ampla variedade de opções de conexão do sistema. Seu UGR mais baixo também oferece melhor conforto visual.

Benefícios

- Lm/w ultra eficiente proporciona melhor economia de energia
- Interfaces Interact e Dali disponíveis para fácil conexão do sistema
- Oferta de UGR mais baixa para mais conforto visual
- Várias montagens para atender a diversas aplicações

Características

- Eficácia do sistema de até 170lm/W (somente driver PSU/versão CRI80/UGR22)
- CRI 80 e 90 disponíveis
- Vida útil: 50 mil horas (L80 a 25 graus)
- UGR19 disponível para certos tipos
- IP40 para lado frontal/IP20 para lado traseiro disponível

Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Áreas públicas internas
- Sala de reunião/treinamento

Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B

Versions



GreenPerform UE panel

Desenho dimensional

