



Ultra verimli ve iç huzur

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

GreenPerform ultra verimli panel, piyasadaki 170 lm/w'a kadar sistem verimine (PSU sürücüsü) sahip doğrudan aydınlatmalı paneldir. Çoğu iç mekan uygulamalarına uyum sağlamak için 600x600; 300x1200 ve 600x1200 mm olmak üzere 3 tipik boyut sunar. Sistem bağlantısında geniş seçenek için Interact sistem opsiyonu ve Dali arayüzü mevcuttur. Daha düşük UGR'si aynı zamanda daha iyi görsel konfor sunar.

Faydaları

- Ultra verimli lm/w daha iyi enerji tasarrufu sağlar
- Kolay sistem bağlantısı için Interact ve Dali arayüzleri mevcuttur
- Daha iyi görsel konfor için daha düşük UGR sağlama
- Çeşitli uygulamaları karşılamak için çoklu montajlar

Özellikler






- Sistem verimi 170 lm/W'a kadar (sadece PSU sürücüsü / CRI80 / UGR22 sürümü)
- CRI 80 ve 90 mevcuttur
- Kullanım Ömrü: 50.000 saat (25 derecede L80)
- UGR19 belirli tipler için mevcuttur
- Ön taraf için IP40, arka taraf için IP20 mevcuttur

Uygulama

- Açık plan ofis
- Kamuya açık kapalı alan
- Toplantı/Eğitim Odası

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Boyutlu çizim



GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Optik sistem türü	100° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	200 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	PS
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık kaynağı	
				Işık Akısı	sayısı
911401546744	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE	80	170 lm/W	3.900 lm	96
911401547044	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE	80	162 lm/W	3.750 lm	96
911401547344	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE	80	153 lm/W	3.500 lm	96
911401547644	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE	80	165 lm/W	3.750 lm	96
911401547944	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE	80	160 lm/W	3.520 lm	96
911401548244	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE	80	170 lm/W	3.800 lm	96
911401548544	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC CAU UE	80	170 lm/W	3.900 lm	96
911401548844	RC199V LED39/840 PSU W60L60 CAU UE	80	162 lm/W	3.750 lm	96
911401549144	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC CAU UE	80	155 lm/W	3.500 lm	96
911401549444	RC199V LED38/840 PSD W60L60 CAU UE	80	165 lm/W	3.800 lm	96
911401549744	RC199X LED36/840 WIA W60L60 OC CAU UE	80	160 lm/W	3.600 lm	96
911401550044	RC199X LED38/840 WIA W60L60 CAU UE	80	170 lm/W	3.800 lm	96
911401550344	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE	90	170 lm/W	3.900 lm	96
911401550644	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE	90	164 lm/W	3.780 lm	96
911401551244	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE	90	156 lm/W	3.580 lm	96
911401551544	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE	90	150 lm/W	3.350 lm	96
911401551844	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE	90	160 lm/W	3.550 lm	96
911401552144	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC CAU UE	90	170 lm/W	3.900 lm	96
911401552444	RC199V LED37/940 PSU W60L60 CAU UE	90	164 lm/W	3.780 lm	96
911401553044	RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE	90	157 lm/W	3.600 lm	96
911401553344	RC199X LED34/940 WIA W60L60 OC CAU UE	90	150 lm/W	3.400 lm	96
911401553644	RC199X LED35/940 WIA W60L60 CAU UE	90	160 lm/W	3.550 lm	96
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	80	154 lm/W	5.100 lm	144
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	80	160 lm/W	5.400 lm	144

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Order Code	Full Product Name	Renk oluřturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Iřık kaynaęı
				Iřık Akısı sayısı
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	80	153 lm/W	3.500 lm 96
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	80	165 lm/W	3.750 lm 96
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	80	160 lm/W	3.520 lm 96
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	80	170 lm/W	3.800 lm 96
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	90	160 lm/W	5.450 lm 144
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	90	154 lm/W	5.150 lm 144
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	90	156 lm/W	3.580 lm 96
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	90	150 lm/W	3.350 lm 96
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	90	160 lm/W	3.550 lm 96
911401546544	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE	90	160 lm/W	5.400 lm 144
911401546844	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE	80	162 lm/W	5.380 lm 144
911401547144	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE	80	162 lm/W	5.400 lm 144
911401547444	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE	80	170 lm/W	5.650 lm 144
911401547744	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE	80	165 lm/W	5.400 lm 144
911401548044	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE	80	170 lm/W	5.720 lm 144
911401548344	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC CAU UE	80	154 lm/W	5.100 lm 144
911401548644	RC199V LED58/840 PSU W60L120 CAU UE	80	164 lm/W	3.780 lm 96
911401548944	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC CAU UE	80	163 lm/W	5.400 lm 144
911401549244	RC199V LED56/840 PSD W60L120 CAU UE	80	170 lm/W	5.600 lm 144
911401549544	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC CAU UE	80	165 lm/W	5.400 lm 144
911401549844	RC199X LED57/840 WIA W60L120 CAU UE	80	170 lm/W	5.700 lm 144
911401550144	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE	90	160 lm/W	3.650 lm 96
911401550444	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE	90	170 lm/W	3.900 lm 96
911401551044	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE	90	160 lm/W	5.350 lm 144
911401551344	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE	90	152 lm/W	5.080 lm 144

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Order Code	Full Product Name	Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık kaynağı	
		oluşturma dizini (CRI)		Işık Akısı	sayısı
911401551644	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE	90	160 lm/W	5.350 lm	144
911401551944	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC CAU UE	90	160 lm/W	3.650 lm	96
911401552244	RC199V LED54/940 PSU W60L120 CAU UE	90	154 lm/W	3.520 lm	96
911401552844	RC199V LED53/940 PSD W60L120 CAU UE	90	160 lm/W	5.350 lm	144
911401553144	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC CAU UE	90	152 lm/W	5.080 lm	144
911401553444	RC199X LED53/940 WIA W60L120 CAU UE	90	160 lm/W	5.350 lm	144
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	80	154 lm/W	3.520 lm	96
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	80	164 lm/W	3.780 lm	96
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	80	162 lm/W	5.400 lm	144
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	80	170 lm/W	5.650 lm	144
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	80	165 lm/W	5.400 lm	144
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	80	170 lm/W	5.720 lm	144
911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	90	170 lm/W	5.700 lm	144
911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	90	170 lm/W	3.900 lm	96
911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	90	160 lm/W	5.350 lm	144
911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	90	152 lm/W	5.080 lm	144
911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	90	160 lm/W	5.350 lm	144
911401546644	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE	80	156 lm/W	3.620 lm	96
911401546944	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE	80	152 lm/W	3.500 lm	96
911401547244	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE	80	153 lm/W	3.500 lm	96
911401547544	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE	80	165 lm/W	3.750 lm	96
911401547844	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE	80	160 lm/W	3.520 lm	96
911401548144	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE	80	170 lm/W	3.800 lm	96
911401548444	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC CAU UE	80	156 lm/W	3.620 lm	96
911401548744	RC199V LED39/840 PSU W30L120 CAU UE	80	152 lm/W	3.500 lm	96

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Order Code	Full Product Name	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık kaynağı
			Işık Akısı	sayısı
911401549044	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC CAU UE	80	155 lm/W	3.500 lm 96
911401549344	RC199V LED38/840 PSD W30L120 CAU UE	80	165 lm/W	3.800 lm 96
911401549644	RC199X LED36/840 WIA W30L120 OC CAU UE	80	160 lm/W	3.600 lm 96
911401549944	RC199X LED38/840 WIA W30L120 CAU UE	80	170 lm/W	3.800 lm 96
911401550244	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE	90	160 lm/W	3.650 lm 96
911401550544	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE	90	154 lm/W	3.520 lm 96
911401551144	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE	90	156 lm/W	3.580 lm 96
911401551444	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE	90	150 lm/W	3.350 lm 96
911401551744	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE	90	160 lm/W	3.550 lm 96
911401552044	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC CAU UE	90	160 lm/W	3.650 lm 96
911401552344	RC199V LED37/940 PSU W30L120 CAU UE	90	154 lm/W	3.520 lm 96
911401552944	RC199V LED36/940 PSD W30L120 CAU UE	90	157 lm/W	3.600 lm 96
911401553244	RC199X LED34/940 WIA W30L120 OC CAU UE	90	150 lm/W	3.400 lm 96
911401553544	RC199X LED35/940 WIA W30L120 CAU UE	90	160 lm/W	3.550 lm 96
911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	80	170 lm/W	5.800 lm 144
911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	80	160 lm/W	5.450 lm 144
911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	80	153 lm/W	3.500 lm 96
911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	80	165 lm/W	3.750 lm 96
911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	80	160 lm/W	3.520 lm 96
911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	80	170 lm/W	3.800 lm 96
911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	90	170 lm/W	5.700 lm 144
911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	90	162 lm/W	5.380 lm 144
911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	90	156 lm/W	3.580 lm 96
911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	90	150 lm/W	3.350 lm 96
911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	90	160 lm/W	3.550 lm 96

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401546744	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE	23 W
911401547044	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE	23 W
911401547344	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE	23 W
911401547644	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE	23 W
911401547944	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE	22 W
911401548244	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE	22 W
911401548544	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC CAU UE	23 W
911401548844	RC199V LED39/840 PSU W60L60 CAU UE	23 W
911401549144	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC CAU UE	23 W
911401549444	RC199V LED38/840 PSD W60L60 CAU UE	23 W
911401549744	RC199X LED36/840 WIA W60L60 OC CAU UE	22 W
911401550044	RC199X LED38/840 WIA W60L60 CAU UE	22 W
911401550344	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE	23 W
911401550644	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE	23 W
911401551244	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE	23 W
911401551544	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE	22 W
911401551844	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE	22 W
911401552144	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC CAU UE	23 W
911401552444	RC199V LED37/940 PSU W60L60 CAU UE	23 W
911401553044	RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE	23 W
911401553344	RC199X LED34/940 WIA W60L60 OC CAU UE	22 W
911401553644	RC199X LED35/940 WIA W60L60 CAU UE	22 W
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	33 W
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	33 W
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	23 W
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	23 W
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	22 W
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	22 W
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	33,5 W
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	33,5 W
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	23 W
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	22 W
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	22 W
911401546544	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE	33 W
911401546844	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE	33 W
911401547144	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE	33,5 W
911401547444	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE	33,5 W
911401547744	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE	33 W
911401548044	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE	33 W
911401548344	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC CAU UE	33 W
911401548644	RC199V LED58/840 PSU W60L120 CAU UE	23 W
911401548944	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC CAU UE	33 W
911401549244	RC199V LED56/840 PSD W60L120 CAU UE	33 W
911401549544	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC CAU UE	33 W
911401549844	RC199X LED57/840 WIA W60L120 CAU UE	33 W
911401550144	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE	23 W
911401550444	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE	23 W
911401551044	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE	33,5 W
911401551344	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE	33 W
911401551644	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE	33 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401551944	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC CAU UE	23 W
911401552244	RC199V LED54/940 PSU W60L120 CAU UE	23 W
911401552844	RC199V LED53/940 PSD W60L120 CAU UE	33 W
911401553144	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC CAU UE	33 W
911401553444	RC199X LED53/940 WIA W60L120 CAU UE	33 W
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	23 W
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	23 W
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	33,5 W
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	33,5 W
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	33 W
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	33 W
911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	33 W
911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	23 W
911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	33,5 W
911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	33 W
911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	33 W
911401546644	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE	23 W
911401546944	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE	23 W
911401547244	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE	23 W
911401547544	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE	23 W
911401547844	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE	22 W
911401548144	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE	22 W
911401548444	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC CAU UE	23 W
911401548744	RC199V LED39/840 PSU W30L120 CAU UE	23 W
911401549044	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC CAU UE	23 W
911401549344	RC199V LED38/840 PSD W30L120 CAU UE	23 W
911401549644	RC199X LED36/840 WIA W30L120 OC CAU UE	22 W
911401549944	RC199X LED38/840 WIA W30L120 CAU UE	22 W
911401550244	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE	23 W
911401550544	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE	23 W
911401551144	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE	23 W
911401551444	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE	22 W
911401551744	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE	22 W
911401552044	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC CAU UE	23 W
911401552344	RC199V LED37/940 PSU W30L120 CAU UE	23 W
911401552944	RC199V LED36/940 PSD W30L120 CAU UE	23 W
911401553244	RC199X LED34/940 WIA W30L120 OC CAU UE	22 W
911401553544	RC199X LED35/940 WIA W30L120 CAU UE	22 W
911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	33,5 W
911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	33,5 W
911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	23 W
911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	23 W
911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	22 W
911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	22 W
911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	33 W
911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	33 W
911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	23 W
911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	22 W
911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	22 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
911401546744	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE	Sabit
911401547044	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE	Sabit
911401547344	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE	DALI
911401547644	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE	DALI
911401547944	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE	Kablosuz dim etme
911401548244	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE	Kablosuz dim etme
911401548544	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC CAU UE	Sabit
911401548844	RC199V LED39/840 PSU W60L60 CAU UE	Sabit
911401549144	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC CAU UE	DALI
911401549444	RC199V LED38/840 PSD W60L60 CAU UE	DALI
911401549744	RC199X LED36/840 WIA W60L60 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401550044	RC199X LED38/840 WIA W60L60 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401550344	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE	Sabit
911401550644	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE	Sabit
911401551244	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE	DALI
911401551544	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE	Kablosuz dim etme
911401551844	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE	Kablosuz dim etme
911401552144	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC CAU UE	Sabit
911401552444	RC199V LED37/940 PSU W60L60 CAU UE	Sabit
911401553044	RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE	DALI
911401553344	RC199X LED34/940 WIA W60L60 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401553644	RC199X LED35/940 WIA W60L60 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	Sabit
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	Sabit
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	DALI
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	DALI
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	Kablosuz dim etme
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	Sabit
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	Sabit
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	DALI
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	Kablosuz dim etme
911401546544	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE	DALI
911401546844	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE	Sabit
911401547144	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE	DALI
911401547444	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE	DALI
911401547744	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE	Kablosuz dim etme
911401548044	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE	Kablosuz dim etme
911401548344	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC CAU UE	Sabit
911401548644	RC199V LED58/840 PSU W60L120 CAU UE	Sabit
911401548944	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC CAU UE	DALI
911401549244	RC199V LED56/840 PSD W60L120 CAU UE	DALI
911401549544	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401549844	RC199X LED57/840 WIA W60L120 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401550144	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE	Sabit
911401550444	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE	Sabit
911401551044	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE	DALI
911401551344	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE	Kablosuz dim etme
911401551644	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE	Kablosuz dim etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
911401551944	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC CAU UE	Sabit
911401552244	RC199V LED54/940 PSU W60L120 CAU UE	Sabit
911401552844	RC199V LED53/940 PSD W60L120 CAU UE	DALI
911401553144	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401553444	RC199X LED53/940 WIA W60L120 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	Sabit
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	Sabit
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	DALI
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	DALI
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	Kablosuz dim etme
911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	Sabit
911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	Sabit
911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	DALI
911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	Kablosuz dim etme
911401546644	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE	Sabit
911401546944	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE	Sabit
911401547244	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE	DALI
911401547544	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE	DALI
911401547844	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE	Kablosuz dim etme
911401548144	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE	Kablosuz dim etme
911401548444	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC CAU UE	Sabit
911401548744	RC199V LED39/840 PSU W30L120 CAU UE	Sabit
911401549044	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC CAU UE	DALI
911401549344	RC199V LED38/840 PSD W30L120 CAU UE	DALI
911401549644	RC199X LED36/840 WIA W30L120 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401549944	RC199X LED38/840 WIA W30L120 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401550244	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE	Sabit
911401550544	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE	Sabit
911401551144	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE	DALI
911401551444	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE	Kablosuz dim etme
911401551744	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE	Kablosuz dim etme
911401552044	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC CAU UE	Sabit
911401552344	RC199V LED37/940 PSU W30L120 CAU UE	Sabit
911401552944	RC199V LED36/940 PSD W30L120 CAU UE	DALI
911401553244	RC199X LED34/940 WIA W30L120 OC CAU UE	Kablosuz dim etme
911401553544	RC199X LED35/940 WIA W30L120 CAU UE	Kablosuz dim etme
911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	Sabit
911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	Sabit
911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	DALI
911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	DALI
911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	Kablosuz dim etme
911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	Sabit
911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	Sabit
911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	DALI
911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	Kablosuz dim etme
911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	Kablosuz dim etme

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

