



超高能效，安心无忧

GreenPerform 超高效面板 RC199B

GreenPerform 超高能效面板灯是一款直接照明型面板灯，其系统效能（PSU 驱动器）达到市场顶尖水平，高达 170 流明/瓦。它提供 3 种典型尺寸：600x600；300x1200 和 600x1200mm，适合大多数室内应用。提供 Interact 系统选项和 DALI 接口，系统连接方案更广泛。其较低的 UGR 也能提供更好的视觉舒适度。

优点

- 超高效 lm/w 提供更好的节能效果
- 提供 Interact 和 Dali 接口，方便系统连接
- 较低的 UGR 可提供更好的视觉舒适度
- 多种安装方式满足各种应用需求


特点

- 系统效能高达 170 流明/瓦（仅 PSU 驱动器/CRI80/UGR22 版本）
- CRI 80 和 90 可供选择
- 使用寿命：5 万小时（L80，25°C 环境温度）
- UGR19 可用于某些类型
- 可提供 IP40 正面/IP20 背面

应用

- 开放式办公室
- 公共室内区域
- 会议室/培训室

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
设备组件数	1 个单位
灯技术	
相关色温 (标称)	4000 K
光学类型	光束角度 100°
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	200 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
适用于随机开关	不适用
控制和调光	
最高暗淡级别	0% (数字)
机械和外壳	
光罩类型	PS
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20/40
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	-
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时 间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	显色指数			
		(CRI)	光效 (额定) (标称)	光通量	光源数量
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	80	154 lm/W	5,100 lm	144
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	80	160 lm/W	5,400 lm	144
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	80	153 lm/W	3,500 lm	96
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	80	165 lm/W	3,750 lm	96
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	80	160 lm/W	3,520 lm	96
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	80	170 lm/W	3,800 lm	96
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	90	160 lm/W	5,450 lm	144
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	90	154 lm/W	5,150 lm	144
911401561344	RC199V LED34/940 PSD W60L60 OC UE CN	90	145 lm/W	3,400 lm	96
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	90	156 lm/W	3,580 lm	96
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	90	150 lm/W	3,350 lm	96
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	90	160 lm/W	3,550 lm	96
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	80	154 lm/W	3,520 lm	96
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	80	164 lm/W	3,780 lm	96
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	80	162 lm/W	5,400 lm	144
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	80	170 lm/W	5,650 lm	144
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	80	165 lm/W	5,400 lm	144
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	80	170 lm/W	5,720 lm	144
911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	90	170 lm/W	5,700 lm	144
911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	90	170 lm/W	3,900 lm	96
911401561144	RC199V LED50/940 PSD W60L120 OC UE CN	90	148 lm/W	5,000 lm	144
911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	90	160 lm/W	5,350 lm	144
911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	90	152 lm/W	5,080 lm	144
911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	90	160 lm/W	5,350 lm	144
911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	80	170 lm/W	5,800 lm	144
911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	80	160 lm/W	5,450 lm	144
911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	80	153 lm/W	3,500 lm	96
911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	80	165 lm/W	3,750 lm	96
911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	80	160 lm/W	3,520 lm	96
911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	80	170 lm/W	3,800 lm	96
911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	90	170 lm/W	5,700 lm	144
911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	90	162 lm/W	5,380 lm	144
911401561244	RC199V LED34/940 PSD W30L120 OC UE CN	90	145 lm/W	3,400 lm	96

Order Code	Full Product Name	显色指数		
		(CRI)	光效 (额定) (标称) 光通量	光源数量
911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	90	156 lm/W	3,580 lm 96
911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	90	150 lm/W	3,350 lm 96
911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	90	160 lm/W	3,550 lm 96

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	33 W	911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	33 W
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	33 W	911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	23 W
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	23 W	911401561144	RC199V LED50/940 PSD W60L120 OC UE CN	33.5 W
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	23 W	911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	33.5 W
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	22 W	911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	33 W
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	22 W	911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	33 W
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	33.5 W	911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	33.5 W
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	33.5 W	911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	33.5 W
911401561344	RC199V LED34/940 PSD W60L60 OC UE CN	23 W	911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	23 W
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	23 W	911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	23 W
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	22 W	911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	22 W
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	22 W	911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	22 W
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	23 W	911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	33 W
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	23 W	911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	33 W
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	33.5 W	911401561244	RC199V LED34/940 PSD W30L120 OC UE CN	23 W
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	33.5 W	911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	23 W
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	33 W	911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	22 W
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	33 W	911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	22 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401558944	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN	固定	911401560544	RC199V LED51/940 PSU W60L120 OC UE CN	固定
911401559244	RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE CN	固定	911401560844	RC199V LED53/940 PSU W60L120 UE CN	固定
911401559544	RC199V LED35/840 PSD W60L60 OC UE CN	DALI	911401561144	RC199V LED50/940 PSD W60L120 OC UE CN	DALI
911401559844	RC199V LED37/840 PSD W60L60 UE CN	DALI	911401561444	RC199V LED53/940 PSD W60L120 UE CN	DALI
911401560144	RC199X LED35/840 WIA W60L60 OC UE CN	无线调光	911401561744	RC199X LED50/940 WIA W60L120 OC UE CN	无线调光
911401560444	RC199X LED38/840 WIA W60L60 UE CN	无线调光	911401562044	RC199X LED53/940 WIA W60L120 UE CN	无线调光
911401560744	RC199V LED35/940 PSU W60L60 OC UE CN	固定	911401558844	RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE CN	固定
911401561044	RC199V LED37/940 PSU W60L60 UE CN	固定	911401559144	RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE CN	固定
911401561344	RC199V LED34/940 PSD W60L60 OC UE CN	DALI	911401559444	RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE CN	DALI
911401561644	RC199V LED35/940 PSD W60L60 UE CN	DALI	911401559744	RC199V LED37/840 PSD W30L120 UE CN	DALI
911401561944	RC199X LED33/940 WIA W60L60 OC UE CN	无线调光	911401560044	RC199X LED35/840 WIA W30L120 OC UE CN	无线调光
911401562244	RC199X LED35/940 WIA W60L60 UE CN	无线调光	911401560344	RC199X LED38/840 WIA W30L120 UE CN	无线调光
911401558744	RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE CN	固定	911401560644	RC199V LED35/940 PSU W30L120 OC UE CN	固定
911401559044	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN	固定	911401560944	RC199V LED37/940 PSU W30L120 UE CN	固定
911401559344	RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE CN	DALI	911401561244	RC199V LED34/940 PSD W30L120 OC UE CN	DALI
911401559644	RC199V LED56/840 PSD W60L120 UE CN	DALI	911401561544	RC199V LED35/940 PSD W30L120 UE CN	DALI
911401559944	RC199X LED54/840 WIA W60L120 OC UE CN	无线调光	911401561844	RC199X LED33/940 WIA W30L120 OC UE CN	无线调光
911401560244	RC199X LED57/840 WIA W60L120 UE CN	无线调光	911401562144	RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN	无线调光

