



飞利浦 SlimBlend gen2：高性能、先进控制

SlimBlend Gen2

办公室追求高性能照明，以提升效率、舒适度、幸福感及可持续性。因此，那些能提供卓越光质、功能性和连接性的“表面照明”解决方案变得格外抢手。正如 Philips SlimBlend Gen2——一系列专为提高幸福感和可持续循环而设计的纤薄型灯具。SlimBlend Gen2 灯具提供最先进的效能和卓越的光质 (CRI>90)，具备升级和维修功能，保证了长久的使用寿命。同时，它们的设计也便于回收，是真正可循环利用的环保选择。但真正让 SlimBlend Gen2 灯具脱颖而出的，是它的高品质灯光。独特的微型六角形光学装置 (MXO) 带来了无眩光的舒适体验，并为均匀光线注入了生动的光泽，打造出一种充满活力的光面，不仅提升室内环境，还完全符合办公室照明规范。SlimBlend Gen 2 采用极简设计，结合了卓越的照明性能和通过 Interact Pro 实现的行业领先连接性，这一切都基于可持续发展的理念，旨在实现高性能的办公室照明。

优点

- 高效的 LED 灯具，提供多种安装选项（嵌入式、悬挂式、表面安装式）
- 舒适、无眩光、符合办公室照明标准
- 具有良好照明性能的竞争性解决方案
- 可持续的领先联网产品

特点

- 行业领先的效能高达 140 流明/瓦，支持绿色建筑设计和节能补贴标准
- 提供 CRI90 和调节白光的选项
- 符合办公室照明标准，采用 MXO 光学及乳白遮盖
- 使用寿命长达 50,000 小时 @L90
- 快速接头或 Wieland 连接器都可实现更简单、更快速的安装
- 为循环利用而设计（无胶粘剂，可更换电子元件，可升级系统，高效且使用寿命长）并提供环保产品声明 (EPD) 指南支持
- 配备 Interact Pro 可扩展平台的连接就绪系统，利用集成的传感器和/或无线驱动进行数据收集、占用监测、日光调节和指路

SlimBlend Gen2

应用


- 办公室照明
- 医疗保健照明
- 教育场所照明

Versions



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W30L120 MXO SPP

二维绘图



产品详细



SlimBlendGen2 Backview _DPP




SlimBlendGen2_IA5 Sensor with
MXO

产品详细



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with
OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02

产品详细


PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



产品详细



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL & Sensor_DPP




SlimBlendGen2_Suspended without sensor_W30L120

PIP connector DPP01



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472

