

FlexBlend – Odemknutí potenciálu LED osvětlení v kancelářích

FlexBlend, zapuštěné

Majitelé a zaměstnanci kanceláří odpovědní za osvětlení hledají vysoce kvalitní a zároveň energeticky účinné osvětlení, které splňuje normy a předpisy. Svítidla Philips FlexBlend byla navržena tak, aby tyto potřeby podporovala a umožnila majitelům plně optimalizovat provoz jejich osvětlovacích systémů prostřednictvím nabídky osvětlení vhodného pro kanceláře s atraktivní návratností investice. Řada FlexBlend navíc poskytuje požadovanou flexibilitu díky tomu, že tato svítidla lze snadno použít pro různé typy stropů a v různých kancelářských prostorech, jako jsou otevřené kanceláře nebo zasedací místnosti. Protože se technologie rychle mění, očekává se, že ideální osvětlovací řešení bude připraveno začlenit inovace a budoucí vylepšení, které mohou provoz osvětlení ještě více optimalizovat. Proto je osvětlení Philips FlexBlend připraveno na připojení k ovládacím prvkům, jako je Actilume, nebo na použití spolu se systémem osvětlení Philips SpaceWise. Lze jej také připojit k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office, což svítidlu poskytuje další inteligenci a umožňuje mu získávat cenná data o svém prostředí.

Výhody

- Vysoká kvalita, splňuje požadavky na osvětlení kanceláří
- Možnost výběru ze tří různých výstupů světla
- Rychlá návratnost investice
- Flexibilita použití
- Škálovatelné a připraveno na připojení k ovládacím prvkům a osvětlovacím systémům

Vlastnosti

- Splňuje kompletně požadavky pro kanceláře (UGR <19)
- Homogenní a rovnoměrný světelný efekt
- Různé velikosti, místní možnosti
- Různé možnosti montáže
- Integrované snímače
- Lze zkombinovat se systémy Philips ActiLume a SpaceWise
- Příprava na připojení k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office

Aplikace


- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotní péče
- Banky

Versions


O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



Detaily o výrobku



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	≥90
Typ optiky	Široký paprsek
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Řízení a stmívání	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	37,5 W	10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	37 W	10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	37 W
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	44 W	10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	29 W
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	44,5 W	10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	41 W	10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	25,5 W
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	41,5 W	10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	48 W	10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	49 W	10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	33,5 W
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	37,5 W	10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	34 W
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W	10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	31 W
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	25 W	10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	30 W
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	37 W	10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	25 W
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	37 W	10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	25 W
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	37 W	10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	30 W
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	44,5 W	10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	30 W
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	44,5 W	10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	47,5 W	10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	47,5 W	10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	30 W
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	30 W	10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	37 W
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	30 W	10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	41 W
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	31 W	10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	41,5 W
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W	10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W	10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	37,5 W
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33 W	10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	44,5 W
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	33,5 W	10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	44,5 W
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W	10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	47,5 W
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W	10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	44,5 W
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W	10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	44 W
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	30 W	10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	29 W	10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W	10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	47,5 W	10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	29,5 W
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	44,5 W	10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	47,5 W
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	30 W	10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	44,5 W
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	31 W	10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	30 W
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	37,5 W	10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	31 W
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	44 W	10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	44,5 W	10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	37 W
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	31 W	10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	37 W
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	29 W	10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	25 W
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W			

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Ne
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Ano
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Ne
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Ano
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Ne
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Ano
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Ne
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Ano
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Ano
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Ano
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	Ano
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Ano
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Ne
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Ano
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Ano
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Ano
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Ano
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Ano
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Ano
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Ano
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Ano
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Ne
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Ano
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Ne
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Ano
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Ne
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Ano
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Ano
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Ne
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Ano
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Ano
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Ano
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Ano
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Ano
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Ano
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Ne
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Ne
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Ano
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Ano
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Ano
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Ano
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Ano
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Ne
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Ano
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Ano
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Ne
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Ano
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Ne
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Ano
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Ano
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Ano
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Ne
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Ano
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Ne
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Ano
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Ne
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Ano
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Ne
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Ne
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Ne
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Ano
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Ano
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Ano
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Ano
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Ano
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Ano
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Ano
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Ne
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Ne
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Ano
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Ano
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Ano
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Ano
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Ano
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Ano
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Ano
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Ne
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Ano
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Ano
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	IP20/54
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	IP20/40
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	IP20
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	IP20/54

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	-	-
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	-	-
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	-	-
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	-	-
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	-	-
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	-	-
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	-	-
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	-	-
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	-	-
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	-	-
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	-	-
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	-	-
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	-	-
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	-	-
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	-	-
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	-	-
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-	-

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, doba 30 s
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, doba 30 s
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, doba 30 s
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	-
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	0,01 %
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	0,01 %
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B


Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	0,01 %
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	0,01 %
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	RC340B
10430300	RC342B 36S/940 PSD W17L125 PCV PCS	RC342B
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	RC340B
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	RC342B
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	RC342B
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	RC342B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866970




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866977




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866995




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867012




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867019




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867033



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867024




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867043




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867049


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866988




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867006




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867008




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867021




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866986




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867169

