

FlexBlend – az irodai LED-világításokban rejlő potenciál kiaknázása

FlexBlend, süllyesztett

A világítási rendszereket működtető irodatulajdonosok és személyzet olyan, jó minőségű, mégis energiatakarékos világítást keresnek, amely megfelel az előírásoknak és a szabályoknak. A kifejezetten ezeknek az igényeknek a kielégítésére tervezett Philips FlexBlend termékekkel az épületek tulajdonosai teljes mértékben optimalizálhatják a világítási rendszerek működését, és igazán vonzó megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítást. A FlexBlend ezenkívül eléggé rugalmas ahhoz is, hogy fel lehessen szerelni a különböző mennyezettípusokra, valamint a nyitott terű irodáktól a tárgyalókig a legkülönbözőbb irodai terekben is megállja a helyét. Bár a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve a jövőbeli innovációk és fejlesztések fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Éppen ezért a FlexBlend termékeket felkészítettük az Actilume és a hasonló vezérlők csatlakoztatására, valamint a Philips SpaceWise világítási rendszerrel is használhatók. Csatlakoztathatók olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez is, mint az Interact Office, amelyekkel a lámpatestek még okosabban vezérelhetők, és amelyekkel a környezetről is hasznos adatok gyűjthetők.

FlexBlend, süllyesztett

Előnyök

- Jó minőségű, irodai használatra alkalmas világítás
- Három optika – PCS, MLO, O – választható
- Gyors megtérülés
- Rugalmas felhasználási lehetőségek
- Skálázható és készen áll a vezérlőkhöz és világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra

Szolgáltatások

- Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19)
- Homogén és egyenletes fényhatás
- Méretvariációk, helyi lehetőségek
- Különféle felszerelési lehetőségek
- Beépített érzékelők
- Kombinálható a Philips ActiLume és SpaceWise rendszerekkel
- Készen áll az olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra, mint az Interact Office

Alkalmazás






- Irodák
- Oktatás
- Egészségügy
- Bankok

Versions


O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



Termék részletei



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open

Termék részletei



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	≥90
Az optika típusa	Széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás	Fényáram
		színhőmérséklet (névleges)	(névleges) (névleges)	
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	37,5 W
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	37 W
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	44 W
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	44,5 W
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	41 W
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	41,5 W
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	48 W
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	49 W
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	37,5 W
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	37 W
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	37 W
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	37 W
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	44,5 W
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	44,5 W
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	47,5 W
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	47,5 W
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	30 W
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	30 W
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	31 W
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33 W
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	33,5 W
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	30 W
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	29 W
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	47,5 W
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	44,5 W
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	30 W
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	31 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	37,5 W
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	44 W
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	44,5 W
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	31 W
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	29 W
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	37 W
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	29 W
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	25,5 W
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	33,5 W
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	34 W
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	31 W
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	30 W
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	25 W
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	25 W
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	30 W
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	30 W
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	30 W
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	37 W
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	41 W
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	41,5 W
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	37,5 W
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	44,5 W
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	44,5 W
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	47,5 W
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	44,5 W
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	44 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	29,5 W
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	47,5 W
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	30 W
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	31 W
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	37 W
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	37 W
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	25 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Nem
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Igen
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Nem
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Igen
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nem
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Igen
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nem
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Igen
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Igen
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Igen
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Igen
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Nem
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Igen
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Igen
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Igen
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Igen
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Igen
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Igen
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Igen
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Igen
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nem
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Igen
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Nem
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Igen
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nem
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Igen
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Igen
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Nem
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Igen
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Igen
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Igen
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Igen
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Igen
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Igen
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Nem
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Nem
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Igen
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Igen
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Igen
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Igen
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Igen
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nem
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Igen
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Igen
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nem
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Igen
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nem
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Igen
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Igen
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Igen
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Nem
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Igen
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Nem
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Igen
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nem
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Igen
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Nem
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Nem
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Nem
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Igen
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Igen
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Igen
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Igen
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Igen
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Igen
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Igen
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nem
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nem
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Igen
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Igen
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Igen
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Igen
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Igen
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Igen
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Igen
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nem
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Igen
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Igen
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	IP20/40
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	IP20
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	IP20/54

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	-	-
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	-	-
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	-	-
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	-	-
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	-	-
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	-	-
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	-	-
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	-	-
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	-	-
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	-	-
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	-	-
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	-	-
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	-	-
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	-	-
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	-	-
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	0,01 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	0,01 %
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	RC342B

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	0,01 %
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	0,01 %
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	RC342B
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	RC342B
10420400	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	RC342B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866970




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867019




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866988


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867006




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867008




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867021




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866986


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068

