

FlexBlend — nowe możliwości oświetlenia LED w biurach

FlexBlend do wbudowania

Właściciele biur i osoby zajmujące się oświetleniem szukają energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych wysokiej jakości, zgodnych z normami i regulacjami. Rozwiązanie Philips FlexBlend powstało z myślą właśnie o tych potrzebach. Pozwala właścicielom budynków zoptymalizować system oświetlenia dzięki spełnianiu norm dla biur i wysokiej rentowności. Co więcej rozwiązanie FlexBlend można z łatwością zamontować w różnych typach sufitów oraz w różnych przestrzeniach biurowych, takich jak otwarte biura czy sale konferencyjne. Technologia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego idealne rozwiązanie oświetleniowe powinno dostosowywać się do innowacji i przyszłych udoskonaleń umożliwiających kolejne optymalizacje. Rozwiązanie Philips FlexBlend można więc połączyć ze sterownikami, takimi jak Actilume, lub używać razem z systemem oświetlenia SpaceWise. Rozwiązanie to można także podłączyć do systemów oświetlenia opartych na oprogramowaniu, takich jak Interact Office, dzięki którym oprawa oświetleniowa zyskuje dostęp do większej ilości danych oraz może gromadzić cenne informacje o środowisku, w którym funkcjonuje.

Korzyści

- Typowa dla biura wysoka jakość oświetlenia
- Trzy różne rozsyły światła do wyboru
- Szybki zwrot z inwestycji
- Elastyczność zastosowań
- Możliwość konfiguracji i zgodność z systemami sterowania oświetleniem

FlexBlend do wbudowania

Cechy

- Zgodność z normami ograniczenia ośnienia dla biur (UGR <19)
- Jednorodny i równomierny efekt świetlny
- Różnorodność wymiarów, opcje lokalne
- Różnorodne możliwości montażu
- Zintegrowane czujniki
- Możliwość łączenia z systemami Philips ActiLume i SpaceWise
- Gotowość do współpracy z systemami oświetlenia IoT, takimi jak Interact Office

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Obiekty służby zdrowia
- Banki

Wersje

FlexBlend RC340B W30L120 U4




0 FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO PCV



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend do wbudowania

Więcej o produkcie



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend_RC340B_W30L120_U4_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥90
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Układy sterowania i ściemnianie	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura	Skuteczność świetlna	Strumień
		barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)	Świetlny
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	124 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)		
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do
			losowego przełączania
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	37,5 W	Tak
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	37 W	Tak
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	44 W	Tak
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	44,5 W	Tak
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	41 W	Tak
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	41,5 W	Tak
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	48 W	Tak
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	49 W	Tak
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	37,5 W	Tak
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W	Tak
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	37 W	Tak
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	37 W	Tak
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	37 W	Tak
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	44,5 W	Tak
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	44,5 W	Tak
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	47,5 W	Tak

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do
			losowego przełączania
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	47,5 W	Tak
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	30 W	Tak
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	30 W	Tak
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	31 W	Tak
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W	Tak
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W	Tak
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33 W	Tak
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	33,5 W	Tak
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W	Tak
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W	Tak
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W	Tak
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	30 W	Tak
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	29 W	Tak
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	30 W	Nie
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W	Tak
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	47,5 W	Tak
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	44,5 W	Tak

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	30 W	Tak
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	31 W	Tak
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	37,5 W	Tak
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	44 W	Tak
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	44,5 W	Tak
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	31 W	Tak
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	29 W	Tak
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W	Tak
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W	Tak
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	37 W	Tak
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	29 W	Tak
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W	Tak
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	25,5 W	Tak
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W	Tak
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W	Tak
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	33,5 W	Tak
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	34 W	Tak
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	31 W	Tak
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	30 W	Tak
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	25 W	Tak
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	25 W	Tak
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	30 W	Tak
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	30 W	Tak
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W	Tak

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W	Tak
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	30 W	Tak
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	37 W	Tak
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	41 W	Tak
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	41,5 W	Tak
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W	Tak
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	37,5 W	Tak
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	44,5 W	Tak
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	44,5 W	Tak
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	47,5 W	Tak
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	44,5 W	Tak
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	44 W	Tak
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W	Tak
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W	Tak
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W	Tak
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	29,5 W	Tak
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	47,5 W	Tak
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	44,5 W	Tak
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	30 W	Tak
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	31 W	Tak
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W	Tak
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	37 W	Tak
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	37 W	Tak

Układy sterowania i ściemnianie

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Nie	-
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Tak	-
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Nie	-
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Tak	-
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nie	-
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Tak	-
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Nie	-
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Tak	-
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Tak	-
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak	-
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Tak	-
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Nie	-
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Tak	-
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Tak	-
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Tak	-
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Tak	-
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Tak	-
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Tak	-
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Tak	-
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Tak	-
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie	-
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak	-
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Nie	-
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Tak	-
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak	-
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak	-
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Nie	-
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Tak	-
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Tak	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Tak	-
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Tak	-
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Tak	-
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Tak	-
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Tak	-
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Nie	-
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Nie	-
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Tak	-
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Tak	-
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Tak	-
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nie	-
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Tak	-
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Tak	-
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nie	-
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Tak	-
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Tak	-
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nie	-
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Tak	-
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Nie	-

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Tak	-
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Tak	-
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Tak	-
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Nie	-
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Tak	-
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Nie	-
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Tak	-
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nie	-
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Tak	-
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Nie	-
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Nie	-
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Nie	-
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Tak	-
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak	-
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Tak	-
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Tak	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Tak	-
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Tak	-
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Tak	-
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nie	-
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nie	-
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Tak	-
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Tak	-
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Tak	-
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Tak	-
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Tak	-
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Tak	-
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Tak	-
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nie	-
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Tak	-
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Tak	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	IP20/54
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	IP20/54

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	IP20/40
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	IP20
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	IP20/40

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	-	-
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	-	-
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	-	-
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-

			Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	-	-
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	-	-
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	-	-
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	-	-
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	-	-
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	-	-
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	-	-
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-

			Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	-	-
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	-	-
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	-	-
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-

FlexBlend do wbudowania

			Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	naładowaniu)
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 - CPC PCS	-	-
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 - CPC PCS	-	-
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 - VPC PCS	-	-
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 - VPC O	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 - VPC MLO	-	-
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 - VPC MLO	-	-
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3	3 h

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s

			Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	naładowaniu)
		godziny z interfejsem DALI	
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 - VPC MLO W3W2	-	-
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 - VPC MLO W3W2	-	-
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 - VPC MLO	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 - VPC MLO	-	-
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	-	-
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 - PCV MLO W3W2	-	-
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 - PCV MLO W3W2	-	-
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 - PCV PCS W3W2	-	-
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 - PCV PCS W3W2	-	-
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 - VPC MLO	-	-
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	-	-
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 - VPC MLO	-	-

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoným drutem
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Temperatura 850°C, czas 30 s
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Temperatura 850°C, czas 30 s
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	Temperatura 850°C, czas 30 s
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	Temperatura 850°C, czas 30 s
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850°C, czas 30 s
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Temperatura 850°C, czas 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850°C, czas 30 s
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoným drutem
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Temperatura 850°C, czas 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Temperatura 850°C, czas 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatura 650°C, czas 30 s
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatura 850°C, czas 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	0,01 %
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	0,01 %
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	-
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	0,01 %
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	0,01 %

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10277400	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	RC340B
10281100	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10283500	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10284200	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSU W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 PSD W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B

FlexBlend do wbudowania


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10293400	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10249100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	RC340B
10268200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O SC	RC340B
70838900	RC342B 42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	RC342B
10232300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10236100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	RC340B
10253800	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10266800	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10270500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSU W62L62 VPC MLO	RC342B
10251400	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10252100	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	RC340B
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10291000	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 PSD W62L62 VPC MLO	RC342B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586987




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586926




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586969




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586970



Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586979




Polar Normal (separate) - RC340BI - 91092586981




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867019




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866988




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867006




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867008


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867021




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866986


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068

