

FlexBlend – розкриваємо потенціал світлодіодного освітлення для офісів

FlexBlend Recessed

Власники офісних просторів та особи, відповідальні за освітлення, постійно шукають високоякісні й енергоефективні рішення, які відповідатимуть усім нормам і стандартам. Лінійка Philips FlexBlend, розроблена саме для цих потреб, дає змогу власникам будівель повною мірою оптимізувати системи освітлення, пропонуючи освітлення, що відповідає стандартам до освітлення офісних приміщень, з привабливим показником окупності. Лінійка FlexBlend також має гнучкість, що дає змогу використовувати її на стелях різних типів, а також у різних типах офісних просторів, наприклад, офісах із відкритим плануванням чи кімнатах для нарад. Технології змінюються дуже швидко, тому ідеальне світлове рішення має бути адаптивним, тобто готовим до перетворень та оптимізації. Тому в лінійці Philips FlexBlend передбачено можливість підключення до таких засобів керування, як Actilume, а також використання спільно із системою Philips SpaceWise. Рішення лінійки також можна впроваджувати в системи освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office, які підвищують інтелектуальну складову освітлення і дають змогу збирати цінні дані про навколишній простір.

Переваги

- Високоякісні світлові рішення, що відповідають стандартам до офісного освітлення
- Три різні отвори для виходу світла на вибір
- Швидка окупність інвестицій
- Підходить для різних сфер застосування
- Масштабованість та можливість підключення до систем освітлення і засобів керування

FlexBlend Recessed

Характеристики

- Повністю відповідають стандартам щодо освітлення в офісних приміщеннях ($UGR < 19$)
- Однорідне освітлення
- Різні розміри та регіональні варіанти
- Різні варіанти монтажу
- Вбудовані датчики
- Можна комбінувати із системами Philips ActiLume та SpaceWise
- Можливість підключення до систем освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office

Застосування


- Офіси
- Навчальні заклади
- Медичні заклади
- Банківські установи

Версії




FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC

Розміри



Розміри



Деталі по продукції



FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_DPP




FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VP C



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_B



FlexBlend Recessed-RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_PCS_DPP

Деталі по продукції

O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Кут променя джерела світла	120 °
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	≥90
Тип оптичного пристрою	Широкий промінь
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Елементи керування й затемнення	
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,01 %
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	RC340B

Світлотехнічні

		Світловіддача (номінальна)	
Order Code	Full Product Name	(ном.)	Світловий потік
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	96 lm/W	3 600 lm
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	97,5 lm/W	3 600 lm
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	95,5 lm/W	4 200 lm
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	94,5 lm/W	4 200 lm
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	88 lm/W	3 600 lm
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	86,5 lm/W	3 600 lm
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	87,5 lm/W	4 200 lm
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	85,5 lm/W	4 200 lm
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	97,5 lm/W	3 600 lm
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	111 lm/W	3 600 lm
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	109 lm/W	3 600 lm
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	127 lm/W	4 200 lm
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	125 lm/W	4 200 lm
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	114 lm/W	4 200 lm
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	112 lm/W	4 200 lm
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	97,5 lm/W	3 600 lm
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	96 lm/W	3 600 lm
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	95,5 lm/W	4 200 lm
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	94,5 lm/W	4 200 lm
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	124 lm/W	3 600 lm
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	144 lm/W	3 600 lm
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	144 lm/W	3 600 lm
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	97,5 lm/W	3 600 lm
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	124 lm/W	3 600 lm
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	122 lm/W	3 600 lm
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	140 lm/W	4 200 lm
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	140 lm/W	4 200 lm
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	125 lm/W	4 200 lm
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	124 lm/W	4 200 lm
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	144 lm/W	3 600 lm
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	144 lm/W	3 600 lm
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	140 lm/W	4 200 lm
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	140 lm/W	4 200 lm
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	120 lm/W	3 600 lm
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	88 lm/W	3 600 lm
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	86,5 lm/W	3 600 lm
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	94,5 lm/W	4 200 lm
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	95,5 lm/W	4 200 lm
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	96 lm/W	3 600 lm
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	97,5 lm/W	3 600 lm

FlexBlend Recessed

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	37,5 W
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	37 W
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	44 W
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	44,5 W
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	41 W
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	41,5 W
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	48 W
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	49 W
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	37 W
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33 W
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	33,5 W
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	37,5 W
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	44 W
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	44,5 W
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	29 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	25 W
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 W
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	37 W
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	29 W
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	33,5 W
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	34 W
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	25 W
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	25 W
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	30 W
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	30 W
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	30 W
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	41 W
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	41,5 W
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	44,5 W
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	44 W
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	37 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Hi
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Так
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Hi
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Так
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Hi
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Hi
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Так
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Hi
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Так
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Hi
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Так
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Hi
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Так
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Так
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Hi
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Hi
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Так
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Hi
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Так
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Так
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Hi
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Так
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Hi
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Так
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Hi
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Так
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Hi
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Так
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Hi
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Так
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Hi
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Hi
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Так
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Так
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Hi
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Hi
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	IP20/40
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP20/54
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	IP20
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	IP20/40

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія,	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		тривалість роботи: 3 години	
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	-	-
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія,	3 година (-н)

FlexBlend Recessed

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	
		Аварійне освітлення	тривалість роботи:
			3 години
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	
		Аварійне освітлення	тривалість роботи:
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи:	3 година (-н) 3 години
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	-	-


Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с

FlexBlend Recessed


Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Температура 850 °C, тривалість 30 с

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867019




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866988




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867006




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867008




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867021



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867048




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866986




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866999




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867001



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867007



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867015

FlexBlend Recessed

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046

