



Một loại đèn troffer không chỉ thoả mái về mặt thị giác

Aura

Là một đèn troffer đột phá, CoreView Pro RC430V tận dụng hiệu quả công suất chiếu sáng gián tiếp và trực tiếp, đạt tiêu chuẩn UGR19 về hạn chế chói mà không cần đến những tấm chắn sáng cồng kềnh và nặng nề. Mô-đun trung tâm có thể dễ dàng thay thế để bảo trì trong tương lai. Ánh sáng từ mô-đun đèn trung tâm có thể được điều khiển riêng biệt để phù hợp với nhiều ứng dụng. Công nghệ BioUp tiên tiến mang đến trải nghiệm sống trong nhà tốt hơn, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho mọi người.

Lợi ích

- Thiết kế mỏng nhẹ và trang nhã
- Bảo trì dễ dàng tại chỗ
- Phù hợp với nhiều ứng dụng cho văn phòng, chăm sóc sức khỏe
- Hỗ trợ sức khỏe tốt hơn cho mọi người trong nhà




Tính năng

- Thiết kế mô-đun chiếu sáng độc đáo với ánh sáng gián tiếp và trực tiếp, đạt tiêu chuẩn UGR19
- Mô-đun đèn có thể thay thế
- Tỷ lệ công suất chiếu sáng lên xuống có thể điều chỉnh
- Hỗ trợ công nghệ BioUp

Ứng dụng

- Văn phòng
- Phòng họp
- Y tế

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	115 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Loại chóa quang học	Góc chiếu 90°
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp lăng trụ dạng thanh ngang
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Chỉ số	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	Số lượng nguồn sáng
		hoàn màu (CRI)			
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	80	123 lm/W	3.800 lm	144
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	80	117 lm/W	3.800 lm	144
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	80	122 lm/W	3.800 lm	144
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	90	117 lm/W	3.600 lm	144
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	90	112 lm/W	3.600 lm	144
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	90	115 lm/W	3.600 lm	144
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	80	128 lm/W	5.500 lm	228
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	80	121 lm/W	5.500 lm	228
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	80	129 lm/W	4.900 lm	228
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	90	122 lm/W	5.200 lm	228
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	90	115 lm/W	5.200 lm	228
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	90	122 lm/W	4.600 lm	228
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	80	134 lm/W	4.000 lm	378
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	80	126 lm/W	4.000 lm	378
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	80	132 lm/W	4.000 lm	378
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	90	127 lm/W	3.800 lm	378
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	90	120 lm/W	3.800 lm	378
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	90	126 lm/W	3.800 lm	378

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	31 W	911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	43 W
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	33 W	911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	46 W
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	31 W	911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	38 W
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	31 W	911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	30 W
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	33 W	911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	32 W
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	31 W	911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	30 W
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	43 W	911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	30 W
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	46 W	911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	32 W
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	38 W			

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	30 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mở tối đa
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mở tối đa
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3

