



TrueBlend: Løsning med fleksibilitet, bredt udvalg og pålidelig ydeevne.

TrueBlend, indbygget

Når der specificeres belysning til eksklusive kontorapplikationer, skal de tekniske ansvarlige tage højde for en lang række krav og begrænsninger i forbindelse med loftstyper og kundernes/arkitekternes præferencer. Philips TrueBlend er en fleksibel armaturportefølje, der tilbyder arkitekten et udvalg af udseende og funktionalitet, mekanisk tilpasning til mange forskellige loftstyper og et udvalg af optikker. Philips TrueBlend er bygget op omkring fleksibilitet og valgmuligheder; vores nye serie af indbyggede kontorarmaturer er perfekt til dit ikke-standard loft eller renoveringsprojekt, hvor armaturer skal passe til hullet i eksisterende armaturer. Et bredt udvalg af optik, førsteklasses effektivitet kombineret med vores velværoptimerede spektrale og Interact-tilslutningsmuligheder giver valgmuligheder inden for ydeevne og udseende. TrueBlend hjælper med at spare energi og give det rette lysniveau. Den er ikke kun i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, men er også vurderet til UGR<19, hvilket er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). Denne armaturserie fås i forskellige længder, lysudbytter, optik, farver på armaturhuset, forskellig højde på stolpebeslag og stik. Dette tilbyder den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueBlend-armaturer tilbyder topmoderne effektivitet og fremragende lyskvalitet (Ra>90) med opgraderingsfunktioner og reparationsmuligheder, der lover lang levetid. De er også designet til genanvendelse, hvilket gør dem til et ægte cirkulært og grønt valg. Så TrueBlend er en All-in-one løsning med overlegne belysnings-specifikationer kombineret med en bæredygtig tilgang til højtydende kontorbelysning.

Fordele

- Designet til forbedret velvære for mennesker med lys af høj kvalitet.
- Klassens bedste effektivitet med overlegne belysningsspecifikationer og lang levetid
- Bæredygtige, fremtidssikrede og skalerbare smarte kontorfunktioner med klassens bedste Interact-tilbud.
- Reducerer driftsomkostningerne betydeligt for en attraktiv tilbagebetalingstid.

Funktioner

- Markedets bedste effektivitet på op til 170 lm/W understøtter bæredygtigt bygningsdesign og opfylder kravene til energibesparelsetilskud
- Kontorkompatibel belysning med et stort udvalg af optik, f.eks. DLO, MLO og mini skåle.
- Meget ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000cd/m2)
- 3000K, 4000K, justerbart hvidt lys og justerbare hvide bio-op versioner, alle Ra>90
- Lang levetid på op til 50.000 timer ved L90
- Bredt udvalg af stik for enklere og hurtigere installation
- Forbundet og klargjort system med skalerbar Interact Pro platform ved hjælp af integrerede sensorer og/eller trådløse drivere til dataindsamling, bevægelse, dagslysregulering og vejvisning.
- Forberedt til cirkularitet (ingen lim, udskiftelig elektronik, opgraderbart system, effektiv og lang levetid) plus understøttende EPD-vejledning (Environmental Product Declaration).
- Mulighed for indbygget montering, inklusive alt tilbehør.

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Advarsler og sikkerhed


- Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at det miljø, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres behørigt.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Versions




TrueBlend Recessed RC455B MLO
U4 4FT

Målskitse



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC450BI -
910505103946

