



PowerBalance gen2 – udržateľný výkon

PowerBalance gen2

Pokiaľ ide o osvetlenie kancelárskych priestorov pomocou svietidiel LED, ľudia sú zvyčajne ochotní investovať do životnosti svietidiel za predpokladu, že sa im tieto investície vrátia. Systém by mal súčasne spĺňať normy pre osvetlenie kancelárií, aby sa zaručilo pohodlné pracovné prostredie. PowerBalance gen2 je energeticky najúčinnnejšie svietidlo LED od spoločnosti Signify spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií. Náklady na elektrickú energiu sú v porovnaní s riešením T5 o viac než polovicu nižšie, pričom svetelný zdroj disponuje dlhšou životnosťou. V dôsledku toho sú prevádzkové náklady výrazne nižšie, čím zaisťujú návratnosť investícií zodpovedajúcu požiadavkám príslušného trhu. Architektúra riešenia gen2 vyhovuje širokej škále vysoko flexibilných modulárnych a čiastočne modulárnych svietidiel. Tieto svietidlá možno ľahko namontovať na strop s priznanými a so skrytými T-profilmi, ako aj na sadrokartónový strop a strop s pásovými platňami.

Výhody

- Enormne účinné svietidlo LED spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií
- Kvalitné riešenie osvetlenia na priamu výmenu svietidiel so zdrojom T5 vo väčšine interiérových aplikácií
- Výrazné zníženie prevádzkových nákladov, výsledkom čoho je atraktívna návratnosť investícií

Vlastnosti

- Rozličné možnosti montáže
- Pokročilá technológia LED
- K dispozícii v rozličných tvaroch a veľkostiach
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií

Aplikácie

- Kancelárie
- Ďalšie interiérové aplikácie


Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svetidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svetidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions











IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Podrobnosti o produkte




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo

Podrobnosti o produkte

IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Predradník	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Typ optiky	Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Ovládanie a stmievanie	
Vstavané riadenie	-
Mechanické časti a teleso	
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20/40
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	2 800 lm
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	3000 K	≥90	136 lm/W	3 400 lm
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
		(nom.)	(CRI)	(nom.)	
98010800	W60L60 VPC SC				
	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3 400 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
		(nom.)	(CRI)	(nom.)	
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97990400	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97996600	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	64 W
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	64 W
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	23 W
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	23 W
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	64 W
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	33 W
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	30 W

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Áno	1%
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Áno	1%
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Áno	1%
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Áno	1%
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Áno	1%
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Áno	1%
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Áno	1%
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Áno	1%
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Áno	1%
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Áno	1%
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Áno	1%
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Áno	1%
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Áno	1%
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Áno	1%
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Áno	1%
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Áno	1%
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Áno	1%
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Áno	1% (žiadne stmievanie v núdzovom režime)
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Áno	1%
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Áno	1%
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Áno	1%
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Polykarbonátová optika/ kryt
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Áno	1%
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Áno	1%
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Áno	1%
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Áno	1%
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Áno	1%
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Áno	1%
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Áno	1%
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Áno	1%
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Áno	1%
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Áno	1%
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Áno	1%
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Áno	1%
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Áno	1%
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Áno	1%
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Áno	1%
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Áno	1%
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Áno	1%
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Áno	1%
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Áno	1%
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Áno	1%
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Áno	1%
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Áno	1%
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Áno	1%
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Áno	1%
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Áno	1%

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Polykarbonátová optika/ kryt
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Polykarbonátová optika/ kryt
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Polykarbonátová optika/ kryt
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polykarbonátová optika/ kryt
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová optika/ kryt
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-	-	-	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-	-	-	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-	-	-	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
	W67L67 VPC W3W2				
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	300 lm	Lithium	3 h
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	-	-	-	-
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98010800	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-	-	-	-
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
	W60L60 PCV W3W2 SC				
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-	-	-	-
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-	-	-	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-	-	-	-
97989800	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97990400	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	-	-	-	-
97995900	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	-	-	-	-
97996600	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	-	-	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	RC463B
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	RC468B
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	RC463B
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	RC468B
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	RC468B
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	RC468B
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	RC461B

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101680




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101689




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101693



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100595




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101681



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101684






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101685

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100278

