



TrueLine, vstavané – skutočná svetelná lína: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest

Zapustené svietidlo TrueLine

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Chcú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú úroveň osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Vstavané svietidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj v závesnej verzii.

Výhody

- Najrovnomernejšie vyžarovanie svetla
- Mimoriadne vysoká účinnosť v kategórii lineárnych svietidiel
- Medzi architektmi najobľúbenejšie rozmery telesa svietidla

Zapustené svietidlo TrueLine

Vlastnosti

- Merný svetelný výkon > 100 lm/W
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
- Samostatné svietidlá a súvislé rady
- K dispozícii je aj závesná verzia
- Priame a nepriame vyžarovanie
- Homogénne vyžarovanie svetla
- Pripravené na budúce zmeny: PoE


Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie pre administratívne budovy strednej a vyššej kategórie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade, že vyššie uvedeno odporúčanie nie je dodržané a svietidlá sú vystavené vniknutiu vody, spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC
ELP3



TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP





TrueLineRecessed VPC OC IP RTP





TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP



Rozmerový obrázok





Recessed VPC_W8L150_no sensor



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Zapustené svietidlo TrueLine

Podrobnosti o produkte



TrueLine Recessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Zapustené svietidlo TrueLine

Podrobnosti o produkte



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>90
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Áno
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Áno
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Áno
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Áno
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Áno
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Áno
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Áno
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Áno
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Áno
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Áno
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Áno
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Áno
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Áno
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Áno
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Áno
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Áno
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Áno
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Áno
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Áno
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Áno
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Áno
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Áno
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Áno
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Áno
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Áno
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Áno
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Áno
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Áno
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Áno
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Áno
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Áno
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Áno
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Áno
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Áno
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Áno
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Áno

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Áno
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Áno
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Áno
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Áno
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Áno
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Áno

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	- stupeň (stupne)	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	120 stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B 34S/940 PSD	120 stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
	W8L120 VPC IP SC				
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	103 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	- stupeň (stupne)	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	- stupeň (stupne)	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	- stupeň (stupne)	3000 K	104 lm/W	1 900 lm

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	- stupeň (stupne)	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Široké vyžarovanie
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Široké vyžarovanie
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Široké vyžarovanie
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Široké vyžarovanie
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Široké vyžarovanie
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Široké vyžarovanie
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Široké vyžarovanie
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Široké vyžarovanie
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Široké vyžarovanie
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Široké vyžarovanie
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Široké vyžarovanie
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Široké vyžarovanie
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Široké vyžarovanie
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Asymetrické zrkadlo
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrické zrkadlo
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrické zrkadlo
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrické zrkadlo

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Široké vyžarovanie
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Široké vyžarovanie
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Široké vyžarovanie
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široké vyžarovanie
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široké vyžarovanie
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Široké vyžarovanie
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrické zrkadlo
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Široké vyžarovanie
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Široké vyžarovanie
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široké vyžarovanie
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Široké vyžarovanie
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Široké vyžarovanie
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Široké vyžarovanie
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Široké vyžarovanie
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Široké vyžarovanie
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Široké vyžarovanie
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široké vyžarovanie
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Široké vyžarovanie
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Široké vyžarovanie
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Široké vyžarovanie
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Široké vyžarovanie
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Široké vyžarovanie
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Široké vyžarovanie
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	21 W
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	30,5 W
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	14 W
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	14,6 W
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	29 W
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	36 W
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	17,8 W
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	27,5 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	33 W
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	41,5 W
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	29 W
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	36 W
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	30,5 W
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	30,5 W
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	36 W
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	29 W
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	38 W
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	38 W
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	32 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	30,5 W
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	36 W
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	29 W
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	24,5 W
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	32 W
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	14 W
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	14,6 W
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	18 W
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	21 W
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	29 W
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	17,8 W
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	30 W
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	35,5 W
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	18 W
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	14,6 W
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	14,6 W
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27,5 W
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/54
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP20/40
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP20/40
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IK02	IP20/40
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20/54
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP20/40
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Núdzová prevádzka

					Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Typ batérie núdzového osvetlenia	
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-	-	-	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-	-	-	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Núdzové osvetlenie,	Lithium	3 h

					Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Typ batérie núdzového osvetlenia	
			výdrž 3 hod., verzia Pro		
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	Lithium	3 h
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-

Zapustené svietidlo TrueLine

					Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Typ batérie núdzového osvetlenia	
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-	-	-	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-

					Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Typ batérie núdzového osvetlenia	
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-	-	-	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-	-	-
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-

Schválenie a použitie

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Na montáž na bežne horľavých povrchoch


Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103287


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103284




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131

Zapustené svetidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103158

