



大方典雅的设计加上灵活多变的安装方式创造更佳空间

SlimBalance

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助于为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室兼容版本提供低眩光的舒适的光线，符合办公室照明需求。

优点

- 创造有吸引力/差异化的空间
- 完整的解决方案涵盖不同的安装要求，长度，端盖，包括转角
- 上佳的灯光质量
- 符合办公照明要求的舒适照明。

特点

- 大方典雅的设计
- 模块化设计为全系列提供统一的美感
- CRI>80
- SDCM<4
- 50000 小时寿命(L70B50)
- 低眩光 UGR 19 版本可选

应用

- 开放式办公室
- 单人办公室
- 公共区域
- 会议室

安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。因此，我们强烈建议您妥善检查要安装此灯具的环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，飞利浦/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效

Versions



SlimBalance RC550B RC551B
SM550C SM551C SP550P SP551P
L120



SlimBalance RC550B SM550C
SP550P continuous

二维绘图

