

PHILIPS

Lighting



大方典雅的設計加上靈活多變的安裝方式創造更佳空間

SlimBalance

SlimBalance 是全系列的產品系列，具有大方典雅的設計，有助於為客戶創造有吸引力和差異化的空間。該系列涵蓋不同長度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端蓋（圓形，方形）和不同的發光方式（直接，間接）。其辦公室相容版本提供低眩光的舒適光線，符合辦公室照明需求。

优点

- 創造有吸引力/差異化的空間
- 打造令人心動/空間區隔的場所
- 創造有吸引力/差異化的空間
- 完整的解決方案涵蓋不同的安裝要求，長度，端蓋，包括轉角
- 涵蓋不同安裝需求、長度、端蓋的完整解決方案，同時包含各種角件
- 完整的解決方案涵蓋不同的安裝要求，長度，端蓋，包括轉角
- 良好的燈光品質
- 優異的燈光品質
- 良好的燈光品質
- 符合辦公照明要求的舒適照明
- 照明符合辦公室標準，舒適無比
- 符合辦公照明要求的舒適照明

特点

- 大方典雅的設計
- 外型設計時尚優雅
- 大方典雅的設計
- 模組化設計為全系列提供統一的美感
- 全系列模組化設計，符合美學標準
- 模組化設計為全系列提供統一的美感
- 演色性 CRI>80，色容差 SDCM<4，無頻閃
- CRI > 80、SDCM<4，無閃爍
- 演色性 CRI>80，色容差 SDCM<4，無頻閃
- 低眩光 UGR 19 版本可選
- 提供 UGR 19 規格
- 低眩光 UGR 19 版本可選


应用

- 開放式辦公室
- 開放式辦公室
- 開放式辦公室
- 小型隔間辦公室
- 小房間辦公室
- 小型隔間辦公室
- 公共區域
- 公共區域
- 公共區域
- 會議室
- 會議室
- 會議室


安全提示

- 產品是 IPX0，並不防水，為此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

二维绘图



二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
照明技術	
光源光束角度	- °
相關色溫 (標稱)	4000 K
演色性指數 (CRI)	>80
光學裝置類型	寬光束
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220/240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
機械與外罩	
外罩色彩	銀
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	-
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	是
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	-
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	是
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	-
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	-
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	是
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	是
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	-
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	-
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	-
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	-
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	是
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	-

照明技術

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	100 lm/W	2,500 lm
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	117.65 lm/W	4,000 lm
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	100 lm/W	2,500 lm

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	117.65 lm/W	4,000 lm
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	97.56 lm/W	4,000 lm
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	100 lm/W	2,500 lm

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	117.65 lm/W	4,000 lm
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	117.65 lm/W	4,000 lm
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	100 lm/W	2,500 lm
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	100 lm/W	2,500 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	25 W
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	34 W
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	25 W
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	34 W
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	41 W
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	25 W
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	34 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	否	不適用
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	否	不適用
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	是	1%
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	是	1%
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	是	1%
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	否	不適用
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	否	不適用

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	乳白色
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	乳白色
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	乳白色
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	乳白色
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401519341	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401521241	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401528641	SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	89.29 lm/W	1,250 lm
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	153.85 lm/W	4,000 lm
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	89.29 lm/W	1,250 lm
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	100 lm/W	2,500 lm

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	34 W
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	25 W
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	25 W
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	14 W
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	26 W
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	14 W
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	25 W

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	是	1%
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	是	1%
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	否	不適用
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	否	不適用
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	否	不適用
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	否	不適用
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	是	1%

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401529041	SP551P LED40S 840 L120 PSD SD SQ	透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	乳白色
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	乳白色
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	乳白色
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	乳白色
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	乳白色
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	乳白色

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401520041	SP550P LED28S 840 L120 PSU CI	(0.38, 0.38) SDCM< 3 (uplight< 4)
911401520641	SM550C LED12S 840 L60 PSU CD	(0.38, 0.38) SDCM< 3
911401521541	SP550P LED25S 840 L120 PSD CD	(0.38, 0.38) SDCM< 3

