



DALI Square Track – flexibilita umožňující úsporu energie

DALI Square Track

Systém DALI Square Track, navržený pro použití s DALI projektory s vyhrazeným adaptérem, je ideální pro uživatele, kteří chtějí flexibilní osvětlení, aby mohli ve svém obchodě navodit specifickou atmosféru a zároveň snížit spotřebu energie. Systém sestává z pevné hliníkové dráhy, která je k dispozici v různých délkách a s možností výběru z několika elektrických vodičů. Lze jednoduše vytvořit jakoukoli konfiguraci – horizontální nebo vertikální, namontovanou na strop nebo do něj, na zeď nebo na samostatně stojící panely. Systém lze také použít jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají vlastní zdroj napájení a lze je zapínat jednotlivě. Také se s nimi dá pohybovat za účelem změny osvětlení a prezentace. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční dráhový systém pro zvýrazňující osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních materiálů.

Výhody

- Umožňuje flexibilní řízení světla
- Napomáhá úsporám energie
- Nerušivá chytrá přípojnice

Vlastnosti

- Nenápadná integrace protokolu DALI používaného pro regulaci a ovládání do dráhy pro bodová svítidla
- Lze použít se všemi bodovými LED 3C svítidly Philips
- K dispozici v délkách 1, 2, 3 a 4 m
- Sedm elektrických vodičů: L1/L2/L3/neutrální/uzemněný 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2×1 A/50 V FELV AC (DALI)
- K dispozici ve třech barevných provedeních – bílá, černá, hliník
- K dispozici řada adaptérů, připojení pro napájecí zdroj a montážního příslušenství

DALI Square Track

Aplikace

- Zvýrazňující osvětlení v obchodech, obchodních centrech a muzeích
- Všechna interiérová architektonická použití osvětlení

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



RCS750 track, white



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 EPS WH



ZCS750 5C6 CCP BK



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH

DALI Square Track

Versions









ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

ZCS750 5C6 TCP BK







ZCS750 5C6 XCP BK

Rozměrové výkresy




DALI Square Track

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka CE	Ano

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Třída ochrany IEC
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Bezpečnostní třída I	Bezpečnostní třída I
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Šedá	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Bílá	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bílá	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bílá	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Šedá	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Šedá	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Šedá	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Šedá	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bílá	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bílá	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bílá	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bílá	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Černá	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Černá	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Bílá	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Bílá	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Bílá	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Bílá	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Šedá	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Šedá	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Bílá	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Bílá	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Černá	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Hliník	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Hliník	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Hliník	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Hliník	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Bílá	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Bílá	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Černá	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Černá	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Černá	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Černá	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Černá	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Černá	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Bílá	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Bílá	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Bílá	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Šedá	-	-

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství	Kód ochrany proti vniknutí	Kód ochrany proti vniknutí
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Šedá	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Hliník	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Hliník	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Hliník	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Šedá	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Šedá	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Černá	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Černá	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Černá	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Černá	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Černá	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Černá	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Černá	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Černá	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Černá	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Test žhavým drátem
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Teplota 850 °C, doba 5 s	Teplota 850 °C, doba 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

