



Firkantet DALI-skinne – fleksibilitet muliggør energibesparelser

DALI kvadratisk skinne

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.

Fordele

- Muliggør fleksible belysningsindstillinger
- Muliggør energibesparelse
- Diskret smart skinne

DALI kvadratisk skinne

Funktioner

- Integration af DALI-protokollen i en diskret spotskinne til detailhandlen, der er meget anvendt til dæmpning og styring
- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespots
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Syv elektriske ledere: L1/L2/L3/neutral/jord 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Fås med tre slags finish – hvid, sort og aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsbehør

Anvendelsesområder

- Effektbelysning i butikker, butikcentre og museer
- Alle steder, hvor der kræves arkitektonisk belysning indendørs

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



RCS750 track, white



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)




ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 EPS WH

DALI kvadratisk skinne

Versions



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



RBS750 recessed track, alu



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Målskitse




DALI kvadratisk skinne

Målskitse




DALI kvadratisk skinne

Målskitse




Oplysninger om produktet

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
CE-mærke	Ja

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsesklasse
		IEC	IEC
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsesklasse
		IEC	IEC
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-

DALI kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbesl	Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-	910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvid	IP30	IP30
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Hvid	IP30	IP30	910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvid	IP30	IP30

DALI kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbesl	Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-	910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Hvid	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-	910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Sort	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grå	-	-	910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-	910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvid	IP30	IP30	910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvid	IP30	IP30	910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvid	IP30	IP30	910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Hvid	-	-
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvid	IP30	IP30	910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Hvid	-	-
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Sort	-	-	910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Sort	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Sort	-	-	910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Sort	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Hvid	-	-	910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sort	IP30	IP30
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Hvid	-	-	910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sort	IP30	IP30
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Hvid	-	-	910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sort	IP30	IP30
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Hvid	-	-	910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Sort	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-	910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Hvid	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-	910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Hvid	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Hvid	-	-	910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Hvid	-	-

DALI kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbesl	Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-	910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Sort	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-	910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Sort	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	IP30	IP30	910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Sort	-	-
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	IP30	IP30	910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sort	IP30	IP30
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	IP30	IP30	910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sort	IP30	IP30
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-	910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sort	IP30	IP30
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-	910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sort	IP30	IP30
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Sort	-	-	910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Sort	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-

DALI kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

