



DALI Square Track – joustavuus tuo energiansäästöä

DALI Square Track

DALI-projektorien ja erityisen sovittimen kanssa käytettäväksi suunniteltu DALI Square Track -kisko tuo joustavuutta myymälöiden tunnelmavalaistukseen ja auttaa samalla pienentämään energiankulutusta. Järjestelmä on valmistettu umpinaisesta alumiinikiskosta, ja saatavilla on useita pituus- ja sähköjohdevaihtoehtoja. Monipuolinen DALI Square Track voidaan pinta-, seinä- ja uppoasentaa vaaka- tai pystysuoraan, tai vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa erillisiin paneeleihin. Järjestelmää voidaan käyttää myös riippuvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virransyöttö, ja ne voidaan sytyttää erikseen. Valaistusta ja tunnelmaa on helppo muuttaa siirtämällä valaisimia. Monitoimista kiskojärjestelmää voidaan näin ollen käyttää niin kohdevalaistukseen kuin mainosten ja somisteidenkin ripustukseen.

Hyödyt

- Mahdollistaa joustavat valaistusasetukset
- Säästää energiaa
- Huomaamaton ja tyylikäs kisko

Ominaisuudet

- DALI-protokolla voidaan integroida huomaamattomasti myymälän kohdevalaisinkiskoon himmennystä ja valaistuksen hallintaa varten
- Voidaan käyttää Philipsin 3-vaihevirtakiskoasennettavien ledikohdevalaisinten kanssa
- Saatavilla olevat pituudet: 1, 2, 3 ja 4 m
- Seitsemän sähköjohdinta: L1 / L2 / L3 / nolla / maatto 16 A / 400 V, IP20 + DA / DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Saatavilla kolme pintakäsittelyä: valkoinen, musta ja alumiini
- Saatavilla valikoima sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita

DALI Square Track

Käyttökohteet

- Kohdevalaistus myymälöissä, ostoskeskuksissa ja museoissa
- Kaikki sisätilojen arkkitehtoniset käyttökohteet

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accesory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH

DALI Square Track

Versions









ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

ZCS750 5C6 TCP BK


ZCS750 5C6 XCP BK

Mittapiirros




DALI Square Track

Mittapiirros




Tuotetiedot

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
CE-merkintä	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Gray	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	White	IP30	IP30
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	White	IP30	IP30
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	White	IP30	IP30
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Gray	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Gray	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Gray	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Gray	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	White	IP30	IP30
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	White	IP30	IP30
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	White	IP30	IP30
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	White	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Black	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Black	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	White	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	White	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	White	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	White	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Gray	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Gray	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	White	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	White	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Black	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminum	IP30	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	White	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	White	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Black	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Black	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Black	IP30	IP30
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Black	IP30	IP30
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Black	IP30	IP30
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Black	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	White	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	White	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	White	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Gray	-	-

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Gray	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminum	IP30	IP30
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Gray	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Gray	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Black	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Black	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Black	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Black	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Black	IP30	IP30
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Black	IP30	IP30
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Black	IP30	IP30
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Black	IP30	IP30
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Black	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

