



DALI Square Track – maximális energiamegtakarítás a rugalmasságnak köszönhetően

DALI Square Track

A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínéből áll, amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre, falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek köszönhetően egy többfunkciós sín rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz, függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.

Előnyök

- Rugalmas világítási rendszer építését teszi lehetővé
- Energiamegtakarítást biztosít
- Diszkrét intelligens sín

DALI Square Track

Szolgáltatások

- A DALI protokoll és egy diszkrét szpotsín kombinálása, amelyet gyakran használnak fényerő-szabályozásra
- Az összes Philips LED 3 fázisú (3C) sínes szpotlámpához használható
- 1, 2, 3 és 4 m hosszúságú változatban kapható
- Hét elektromos vezető: L1/L2/L3/nullavezeték/földelés 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Három színben kapható: fehér, fekete és alumínium
- Az adapterek, tápkábelek és rögzítőelemek széles választéka áll a rendelkezésére

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű világítás kiskereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban és múzeumokban
- Minden belső építészeti világításhoz

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



IPAC RCS750i 0009-Accessory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH

DALI Square Track

Versions



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Méretezett rajza




DALI Square Track

Méretezett rajza




DALI Square Track

Méretezett rajza




Termék részletei

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
CE jelölés	Igen

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Szürke	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Fehér	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Fehér	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Fehér	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Szürke	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Szürke	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Szürke	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Szürke	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Fehér	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Fehér	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Fehér	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Fehér	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Fekete	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Fekete	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Fehér	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Fehér	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	Fehér	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Fehér	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Szürke	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Szürke	-	-

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Fehér	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Fehér	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Fekete	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alumínium	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alumínium	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alumínium	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alumínium	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Fehér	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Fehér	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Fekete	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Fekete	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Fekete	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Fekete	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Fekete	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Fekete	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Fehér	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Fehér	-	-

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Fehér	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Szürke	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Szürke	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alumínium	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alumínium	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alumínium	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Szürke	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Szürke	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Fekete	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Fekete	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Fekete	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Fekete	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Fekete	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Fekete	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Fekete	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Fekete	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Fekete	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

DALI Square Track

