



DALI Square Track – flexibiliteit die maximale energiebesparingen mogelijk maakt

DALI Square Track

De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

Voordelen

- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail

DALI Square Track

Kenmerken

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutraal/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar

Toepassing

- Accentverlichting in winkels, winkelcentra, musea
- Alle architecturale binnenverlichtingstoepassingen

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



RCS750 track, alu



ZCS750 5C6 CCP BK



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)

DALI Square Track

Versions



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Maatschets




DALI Square Track

Maatschets




DALI Square Track

Maatschets




Productgegevens

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
CE-markering	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse
8718696065839	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
8718696065433	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065464	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065495	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065525	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065716	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
8718696065747	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
8718696065778	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse
8718696065808	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
8718696065310	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065341	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065372	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065402	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065549	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
8718696065570	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
8718696065730	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse
8718696065761	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
8718696065792	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
8718696065822	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
8718696065655	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
8718696065686	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
8718696065648	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
8718696065617	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
8718696065600	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
8718696065297	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065327	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065358	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065389	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065556	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
8718696065587	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
8718696065662	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
8718696065693	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
8718696065457	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065488	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065518	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065631	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse
8718696065853	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
8718696065679	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
8718696065709	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
8718696065532	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
8718696065563	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
8718696065440	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065471	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065501	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065594	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
8718696065624	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
8718696065723	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
8718696065754	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
8718696065785	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
8718696065815	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
8718696065303	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065334	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065365	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065396	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I
8718696065846	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklas	Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse
8718696065839	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grijs	-	-	8718696065464	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Wit	IP 30	IP 30
8718696065433	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065495	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Wit	IP 30	IP 30

DALI Square Track

Full Product					Full Product				
Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklas	Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse
8718696065525	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065648	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Wit	-	-
8718696065716	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grijs	-	-	8718696065617	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Wit	-	-
8718696065747	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grijs	-	-	8718696065600	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Zwart	-	-
8718696065778	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grijs	-	-	8718696065297	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8718696065808	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grijs	-	-	8718696065327	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8718696065310	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065358	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8718696065341	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065389	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8718696065372	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065556	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Wit	-	-
8718696065402	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Wit	IP 30	IP 30	8718696065587	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Wit	-	-
8718696065549	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Zwart	-	-	8718696065662	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Zwart	-	-
8718696065570	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Zwart	-	-	8718696065693	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Zwart	-	-
8718696065730	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Wit	-	-	8718696065457	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065761	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Wit	-	-	8718696065488	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065792	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Wit	-	-	8718696065518	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065822	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Wit	-	-	8718696065631	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Zwart	-	-
8718696065655	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grijs	-	-	8718696065853	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Wit	-	-
8718696065686	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grijs	-	-	8718696065679	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Wit	-	-

DALI Square Track

Full Product					Full Product				
Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklas	Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse
8718696065709	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Wit	-	-	8718696065754	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Zwart	-	-
8718696065532	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grijs	-	-	8718696065785	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Zwart	-	-
8718696065563	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grijs	-	-	8718696065815	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Zwart	-	-
8718696065440	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	IP 30	IP 30	8718696065303	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065471	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	IP 30	IP 30	8718696065334	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065501	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	IP 30	IP 30	8718696065365	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065594	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grijs	-	-	8718696065396	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8718696065624	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grijs	-	-	8718696065846	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Zwart	-	-
8718696065723	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Zwart	-	-					

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest	Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
8718696065839	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	8718696065341	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065433	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	8718696065372	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065464	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	8718696065402	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065495	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	8718696065549	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
8718696065525	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	8718696065570	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
8718696065716	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	8718696065730	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
8718696065747	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	8718696065761	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
8718696065778	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-	8718696065792	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
8718696065808	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	8718696065822	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
8718696065310	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	8718696065655	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
8718696065686	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
8718696065648	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
8718696065617	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
8718696065600	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
8718696065297	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065327	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065358	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065389	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065556	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
8718696065587	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
8718696065662	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
8718696065693	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
8718696065457	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065488	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065518	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065631	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
8718696065853	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
8718696065679	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
8718696065709	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
8718696065532	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
8718696065563	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
8718696065440	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065471	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065501	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065594	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
8718696065624	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
8718696065723	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
8718696065754	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
8718696065785	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
8718696065815	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
8718696065303	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065334	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065365	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065396	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696065846	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

