



DALI Square Track – fleksibilitet som gir energibesparelser

DALI Square Track

DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belysningsfleksibilitet for å skape en bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler. Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt skinneresystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt materiale.

Fordeler

- Gjør det mulig med fleksible lysinstallasjoner
- Sparer energi
- Diskré smartskinne

Funksjoner

- Integrering av DALI-protokollen med en diskre butikkspotskinne som i stor grad brukes til dimming og kontroll
- Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter
- Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m
- Sju elektriske ledere: L1/L2/L3/nøytral/jordet 16 A / 400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Leveres i tre utførelser: hvitt, svart, aluminium
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringsstilbehør er tilgjengelige

DALI Square Track

Søknad

- Effektbelysning for butikker, kjøpesentre, museer
- Alle bruksområder innendørs med arkitektonisk belysning

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 TCP WH



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

DALI Square Track

Versions









ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

RCS750 track, black


ZCS750 5C6 XCP BK

Målskisse




DALI Square Track

Målskisse




Produkt detaljer

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
CE-merke	Ja

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grå	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvit	IP30	IP30
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Svart	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Svart	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Hvit	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Hvit	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Hvit	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Hvit	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Hvit	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Hvit	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Svart	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Hvit	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Hvit	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Svart	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart	IP30	IP30
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart	IP30	IP30
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart	IP30	IP30
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Svart	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Hvit	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Hvit	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Hvit	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Svart	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Svart	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Svart	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Svart	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart	IP30	IP30
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart	IP30	IP30
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart	IP30	IP30
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Svart	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

