



DALI Square Track – flexibilita umožňujúca úsporu energie

DALI Square Track

Žlaby DALI Square Track navrhnuté na používanie s DALI projektormi so špeciálnym adaptérom sú ideálne pre používateľov, ktorí požadujú flexibilitu osvetlenia s cieľom vytvoriť v predajni určitú atmosféru a zároveň znížiť spotrebu energie. Systém tvorí pevná hliníková lišta, ktorá je dostupná v rozličných dĺžkach a rôzne elektrické vodiče. Umožňuje veľmi jednoduché vytvorenie ľubovoľnej konfigurácie – horizontálnej či vertikálnej, namontovanú na strop alebo zabudovanú do stropu, s montážou na stenu alebo ako samostatne stojace panely. Systém možno použiť aj ako prechodnú konštrukciu. Všetky svietidlá majú oddelené napájanie a spínajú sa výberom. Dajú sa v lište ľahko posúvať s cieľom zmeniť osvetlenie a prezentáciu. Týmto spôsobom možno vytvoriť multifunkčný lištový systém na akcentačné osvetlenie, ako aj na zavesenie reklamných a dekoratívnych materiálov.

Výhody

- Poskytuje flexibilné nastavenie svetla
- Umožňuje úsporu energie
- Nenápadná inteligentná lišta

Vlastnosti

- Protokol DALI integrovaný v nenápadnej lište umiestnenej v obchode sa často používa na stmievanie a ovládanie
- Možnosť použitia so všetkými Philips 3C verziami LED svietidiel
- K dispozícii v dĺžkach 1, 2, 3 a 4 m
- Sedem elektrických vodičov: L1/L2/L3/neutrál/uzemňovací 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- K dispozícii v troch farebných prevedeniach – bielej, čiernej a hliníkovej
- K dispozícii je široká škála adaptérov, napájacích konektorov a montážneho príslušenstva

DALI Square Track

Aplikácie

- Akcentačné osvetlenie v predajných priestoroch, nákupných strediskách a múzeách
- Všetky interiérové aplikácie na osvetlenie architektonických prvkov

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



IPAC RCS750i 0009-Accessory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



RBS750 recessed track, alu



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)



RCS750 track, black







DALI Square Track

Versions




ZCS750 5C6 XCP BK

Rozmerový obrázok




DALI Square Track

Rozmerový obrázok




Podrobnosti o produkte

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka CE	Áno

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Sivá	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Biela	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Biela	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Biela	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Sivá	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Sivá	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Sivá	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Sivá	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Biela	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Biela	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Biela	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Biela	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Čierna	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Čierna	-	-

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Biela	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Biela	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Biela	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Biela	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Sivá	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Sivá	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Biela	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Biela	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Čierna	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Hliník	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Hliník	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Hliník	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Hliník	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Biela	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Biela	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Čierna	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Čierna	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Čierna	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Čierna	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Čierna	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Čierna	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Biela	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Biela	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Biela	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Sivá	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Sivá	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Hliník	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Hliník	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Hliník	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Sivá	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Sivá	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Čierna	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Čierna	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Čierna	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Čierna	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Čierna	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Čierna	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Čierna	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Čierna	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Čierna	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Požiarna odolnosť
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Požiarna odolnosť
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Požiarna odolnosť
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Požiarna odolnosť
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

