



DALI Square Track – flexibilitet och besparingar

DALI Square Track

Avsedd för användning med DALI-strålkastare med särskild adaptor, är DALI Square Track idealisk för användare som önskar flexibel belysning för att kunna skapa en viss miljö i butiken eller reducera sin energiförbrukning. Systemet bygger på en stabil aluminiumskena som finns tillgänglig i flera olika längder samt ett urval elektriska ledare. DALI Square Track erbjuder stor designfrihet – montera horisontellt eller vertikalt, på eller i tak, på väggar eller fristående paneler. Systemet kan även monteras nedpendlat från taket. Alla armaturer kan ha separat strömförsörjning och tändas/släckas selektivt. De kan enkelt flyttas för att förändra belysningen och systemets utseendet, vilket gör DALI Square Track till ett multifunktionellt skensystem för accentbelysning såväl som annonsskyltar och dekorativt material.

Fördelar

- Underlättar flexibla ljusinställningar
- Möjliggör energibesparingar
- Diskret och smart monteringsskena

Funktioner

- Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control
- Can be used with all Philips LED 3C track spots
- Available in lengths of 1, 2, 3 and 4 m
- Seven electrical conductors: L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Available in three finishes – white, black, aluminum
- Range of adaptors, power supply connections and mounting accessories available

DALI Square Track

Användning

- Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
- All indoor architectural lighting applications

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR




ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)




ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)



ZCS750 5C6 XCP BK


DALI Square Track

Måttskiss



DALI Square Track

Måttskiss




Produktinformation

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
CE-märkning	Ja

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddsklass IEC
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Vit	IP30	IP30
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Vit	IP30	IP30
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Vit	IP30	IP30
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Grå	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Vit	IP30	IP30
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Vit	IP30	IP30
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Vit	IP30	IP30
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Vit	IP30	IP30
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Svart	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Svart	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Vit	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Vit	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	Vit	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Vit	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Vit	-	-
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Vit	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Svart	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Vit	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Vit	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Svart	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Svart	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart	IP30	IP30
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart	IP30	IP30
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart	IP30	IP30
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Svart	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Vit	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Vit	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Vit	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Svart	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Svart	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Svart	-	-
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Svart	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart	IP30	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart	IP30	IP30
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart	IP30	IP30
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Svart	-	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910502500095	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
910502500055	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500083	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
910502500086	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
910502500089	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
910502500092	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500066	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
910502500069	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
910502500085	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
910502500088	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
910502500091	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
910502500094	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
910502500077	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
910502500080	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
910502500076	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910502500073	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
910502500072	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500067	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
910502500070	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
910502500078	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
910502500081	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500075	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
910502500097	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
910502500079	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
910502500082	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
910502500065	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
910502500068	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500071	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
910502500074	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
910502500084	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
910502500087	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
910502500090	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910502500093	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502500096	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

