



RCS750 3-faset skinnesystem – fleksibelt og multifunktionelt

3-fasede kvadratisk skinne

RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinnesystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Fordele

- Fleksibelt 3-faset skinnesystem til professionelle brugere, som giver mulighed for relativt let oprettelse af påkrævet konfiguration.
- Alle armaturer har separat strømafbrudelse, så de let kan flyttes, f.eks. til at skabe forskellige stemninger i butiksvinduer eller interiør
- Kan anvendes som flydende konstruktion ved at anvende de medfølgende ophængsrør og klemmer

Funktioner

- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespot
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Fås i tre designs – hvid, sort, aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsstilbehør

3-fase de kvadratisk skinne

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Indendørs arkitektonisk belysning

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



3-fasede kvadratisk skinne

Versions

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



3-fasede kvadratisk skinne

Versions

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)





ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)











Målskitse











3-fasede kvadratisk skinne

Målskitse



3-fasede kvadratisk skinne

Målskitse



3-fasede kvadratisk skinne

Målskitse

Oplysninger om produktet



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece

3-fasede kvadratisk skinne

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
CE-mærke	Ja

Drift og el

Order Code	Full Product	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsesklasse	Indgangsspænding	Order Code	Full Product	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsesklasse	Indgangsspænding	Indg
Name	IEC	IEC			Name	IEC	IEC			
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	914770011915	ZRS700 SPCL	-	-	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	250 V	ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)				
910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-						

3-fasede kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Indgangsspænding	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Indgangsspænding	Indg
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910503910042	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	-	910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbesk	Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Sort	-	-	910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Sort	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Hvid	-	-	910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Hvid	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Sort	-	-	910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Sort	-	-	910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hvid	IP30	IP30	910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hvid	IP30	IP30	910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Hvid	-	-	910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Hvid	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Sort	-	-	910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Hvid	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hvid	IP30	IP30	910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Hvid	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hvid	IP30	IP30	910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hvid	IP30	IP30	910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hvid	IP30	IP30	910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Hvid	-	-
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Sort	-	-	910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Hvid	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Hvid	-	-	910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Hvid	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Hvid	-	-	910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Sort	-	-
910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Hvid	-	-	914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP	Aluminium	-	-

3-fasede kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
	CLAMP L (SKB18-1)				910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sort	IP30	IP30
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sort	IP30	IP30	910503910042	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Sort	-	-
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sort	IP30	IP30	910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Sort	-	-
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sort	IP30	IP30					

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

3-fasede kvadratisk skinne

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910503910042	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Glødetrådtest
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

