Sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750: flexible y multifuncional

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

El sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750 está compuesto por un carril de aluminio sólido disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m con cuatro conductores eléctricos. Es posible crear cualquier configuración de forma fácil: horizontal o vertical, montada sobre el techo o en él, sobre la pared o sobre paneles independientes. El sistema también se puede utilizar como estructura flotante. Todos los luminarios poseen una fuente de energía independiente y se pueden encender o apagar a elección. Se pueden mover fácilmente para cambiar la iluminación y presentación. De esta manera, se puede crear un sistema de carril multifuncional para iluminación de acento, así como de publicidad suspendida y material decorativo. También se encuentran disponibles una variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje

Beneficios

- Sistema de carril de 3 circuitos para usuarios profesionales, que permite crear la configuración necesaria con relativa facilidad.
- Todos los luminarios poseen un interruptor de energía independiente de forma que se puedan mover fácilmente, por ejemplo, para crear atmósferas cambiantes en vidrieras o interiores de negocios.
- Se pueden colocar como estructura "flotante" mediante los tubos y las abrazaderas de suspensión provistas.

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Características

- Se puede utilizar con todas las dicroicas LED Philips de carril 3C
- Disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m
- Disponible en tres terminaciones: blanco, negro y aluminio
- Variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje disponibles

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Iluminación arquitectónica de interior

Versions

ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

ZRS750 EP BK (XTS41-2)

ZRS750 EP WH (XTS41-3)

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Plano de dimensiones













Detalles del producto

Power supply connector end left

Fish plate connection

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Detalles del producto

End piece

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Marca CE	Sí

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Voltaje de entrada
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Voltaje de entrada
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color del accesorio
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Negro
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Blanco
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Negro
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Negro
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color del accesorio
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Negro
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Blanco
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Blanco
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Blanco
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Negro

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.