



3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä – joustava ja monipuolinen

RCS750 – 3-piirinen kiskojärjestelmä

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta.

Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin.

Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovitteita, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Hyödyt

- Joustava 3-piirinen virtakiskojärjestelmä ammattikäyttöön, jonka avulla erilaisia valaistustilanteita voidaan luoda ja muokata helposti
- Kaikilla valaisimilla on erilliset virtakytkennät, joten niitä voidaan siirtää helposti, jolloin voidaan helposti luoda erilaisia valaistustilanteita ja tunnelmia kauppohen näyteikkunoihin ja sisätiloihin.
- Voidaan asentaa "keulluvaksi" rakenteeksi ripustusputkien ja -kiinnikeiden avulla

Ominaisuudet

- 3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta
- Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä
- Neljä sähköistä liitäntää
- Sarja sovitteita, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavilla

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Käyttökohteet

- Myymälät ja kaupat
- Sisätilojen arkkitehtoninen valaistus

Versions



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)











ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)








RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Tuotetiedot



Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
CE-merkintä	Kyllä

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Tulojännite
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Tulojännite
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Tulojännite
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	-	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Black	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	White	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	White	IP30	IP30
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	White	IP30	IP30
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	White	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	White	IP30	IP30
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	White	IP30	IP30
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	White	IP30	IP30
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	White	IP30	IP30
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	White	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	White	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminum	IP30	IP30
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminum	IP30	IP30
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminum	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminum	IP30	IP30
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	White	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	White	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	White	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminum	IP30	IP30
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminum	IP30	IP30
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	White	-	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	White	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	White	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Black	IP30	IP30
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Black	IP30	IP30
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Black	IP30	IP30
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Black	IP30	IP30

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

