Système de rail carré RCS750 3 circuits – flexible et multifonction

Rail 3 allumages RCS750

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Avantages

- Rail 3 allumages pour une utilisation professionnelle permettant de choisir la configuration souhaitée.
- Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation.
- Peut être utilisé comme une structure flottante grâce aux câbles de suspension.

Rail 3 allumages RCS750

Fonctions

- Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Disponible en trois finitions : blanc, noir et aluminium
- Gamme d'adaptateurs, de connexions à l'alimentation et d'accessoires de montage disponibles

Application

- Commerces
- Eclairage décoratif d'intérieur

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)

ZRS750 CPS BK (XTS14-2)

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)

RBS750 recessed track, white

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Rail 3 allumages RCS750

Versions

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)

ZRS750 EP BK (XTS41-2)

ZRS750 EP WH (XTS41-3)

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

Rail 3 allumages RCS750

Versions

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)

RBS750 recessed track, alu

ZRS750 3C BA WH (GA70-3)

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)

ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)

Rail 3 allumages RCS750

Versions

RCS750 track, black

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)

ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)

Schéma dimensionnel







Rail 3 allumages RCS750

Schéma dimensionnel

















Rail 3 allumages RCS750

Schéma dimensionnel















Rail 3 allumages RCS750

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left

Fish plate connection

Flexible coupling/corner piece

External earth coupling/corner piece outer 90º

End piece

Rail 3 allumages RCS750

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage CE	Oui

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Tension d'entrée
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Classe électrique I	Classe électrique I	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mécanique et boîtier

Rail 3 allumages RCS750

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Indice de protection	Indice de protection
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Noir	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Noir	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Blanc	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Noir	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Noir	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Blanc	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Blanc	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Blanc	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Noir	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Blanc	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Blanc	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Blanc	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Blanc	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Noir	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Blanc	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Blanc	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Blanc	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Noir	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Blanc	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Couleur des accessoires	Indice de protection	Indice de protection
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Blanc	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Blanc	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Blanc	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Blanc	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Blanc	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Blanc	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Blanc	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Noir	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Noir	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Noir	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Noir	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Noir	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Noir	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Noir	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-

Rail 3 allumages RCS750

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Température 850 °C, durée 5 s	Température 850 °C, durée 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.