



RCS750 3-fázisú négyzetes sínrendszer – rugalmas és multifunkcionális

3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Előnyök

- Flexibilis 3-fázisú áramsín rendszer professzionális felhasználóknak
- A felszerelt lámpatestek mindegyike különálló táplálással rendelkezik, így könnyen mozgathatók a kívánt pozícióba különböző hangulatok létrehozására kirakatokban és üzletekben
- Lebegő struktúrák is létrehozhatók a függesztőelemek segítségével

Szolgáltatások

• –

Alkalmazás

- Kereskedelem
- Beltéri kiemelő világítás

3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Versions

RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)










ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Méretezett rajza






3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Méretezett rajza



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Méretezett rajza



Termék részletei

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection




Flexible coupling/corner piece



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Termék részletei



Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
CE jelölés	Igen

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	Bemeneti feszültség	Bemeneti feszültség
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	Bemeneti feszültség	Bemeneti feszültség
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V

3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi		Bemeneti	
		osztály	osztály	feszültség	feszültség
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi		Bemeneti	
		osztály	osztály	feszültség	feszültség
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem	
			kódja	kódja
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Fekete	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Fekete	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Fehér	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Fekete	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Fekete	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Fehér	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Fehér	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Fehér	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Fekete	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Fehér	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Fehér	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Fehér	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Fehér	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Fekete	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Fehér	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Fehér	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Fehér	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Fekete	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Fehér	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alumínium	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alumínium	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe	Por és víz elleni védelem	
			kódja	kódja
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alumínium	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alumínium	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Fehér	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Fehér	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Fehér	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Fehér	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alumínium	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alumínium	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Fehér	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Fehér	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Fehér	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Fekete	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Alumínium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Fekete	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Fekete	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Fekete	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Fekete	IP30	IP30
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Alumínium	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Fekete	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

