



RCS750 3-fasen railsysteem – flexibel en multifunctioneel

3-fasen rail RCS750

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Voordelen

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking

Kenmerken

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar

Toepassing

- Retail
- Indoor architectural lighting

3-fasen rail RCS750

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-fasen rail RCS750

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



3-fasen rail RCS750

Versions

ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



RCS750 track, black



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)








3-fasen rail RCS750

Versions

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




Maatschets




3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-fasen rail RCS750

Productgegevens

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece



Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
CE-markering	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Inga
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-						

3-fasen rail RCS750

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Ingangsspanning
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	-
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Veiligheidsklasse I	Veiligheidsklasse I	-	8711559378817	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	8711559141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V
8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-						

Eigenschappen behuizing en afmetingen

3-fasen rail RCS750

Full Product					Full Product				
Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse	Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Zwart	-	-	8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Zwart	-	-	8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Wit	-	-	8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Zwart	-	-	8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Wit	-	-
8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Zwart	-	-	8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Wit	-	-
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Wit	-	-
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Wit	-	-
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Wit	-	-	8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Zwart	-	-	8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	IP 30	IP 30
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Wit	-	-
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Wit	-	-
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Wit	-	-
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Wit	IP 30	IP 30	8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Zwart	-	-
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Zwart	-	-	8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Wit	-	-	8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Wit	-	-	8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Wit	-	-	8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Zwart	-	-	8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Zwart	IP 30	IP 30
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Wit	-	-	8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Zwart	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	IP 30	IP 30					

3-fasen rail RCS750

Full Product					Full Product				
Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse	Order Code	Name	Accessoirekleur	Beschermingsklasse	Beschermingsklasse
8711559378817	ZRS700	Aluminium	-	-	8711559141510	BRACKET (SKB21-1)	Zwart	-	-
	MBW6 ALU					ZRS750 ICP			
	WALL					BK (XTS21-2)			

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
8711559798554	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
8711559141558	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
8711559381305	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
8711559141527	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
8711559141534	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381206	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
8711559141497	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
8711559381220	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
8711559381268	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
8711559381343	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
8711559141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
8711559381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Gloeidraadtest
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
8711559381329	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
8711559149844	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
8711559381367	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559147154	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
8711559381282	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
8711559381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
8711559141541	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
8711559325309	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
8718696067444	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
8711559378817	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
8711559141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

3-fasen rail RCS750

