



RCS750 3-krets firkantet sporsystem – fleksibelt og flerfunksjonelt

3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Fordeler

- Fleksibel 3-faset skinnssystem for profesjonell bruk – gjør det mulig å skape en hvilken som helst konfigurasjon uten for store anstrengelser
- Alle armaturene har separat effektbryting, slik at de enkelt kan flyttes, for eksempel for å skape varierende stemninger i butikkvinduer og interiører
- Kan brukes som en "flytende" struktur ved hjelp av de medfølgende opphengsrørene og klemmene

Funksjoner

- Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter
- Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringstilbehør er tilgjengelige
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringstilbehør er tilgjengelige

3-krets, firkantet RCS750

Søknad
• Butikker

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-krets, firkantet RCS750

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



3-krets, firkantet RCS750

Versions

RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)










ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse



Produkt detaljer

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection




Flexible coupling/corner piece



3-krets, firkantet RCS750

Produkt detaljer



Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
CE-merke	Ja

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Inngangsspenning
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
					910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Inngangsspenning
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-	CLAMP L (SKB18-1)				
910930009518	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-					
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	-	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	914770012015	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V					
910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP	-	-	-	-					

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Svart	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Svart	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Hvit	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Svart	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Svart	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hvit	IP30	IP30
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hvit	IP30	IP30
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Hvit	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hvit	IP30	IP30
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hvit	IP30	IP30
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hvit	IP30	IP30
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hvit	IP30	IP30
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Svart	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Hvit	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Hvit	-	-
910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Hvit	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Svart	-	-

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product	Tilbehørsfarge	Ingress	Ingress
	Name		beskyttelseskode	beskyttelseskode
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Hvit	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Hvit	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Hvit	-	-
910930009518	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Hvit	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Hvit	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Hvit	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Order Code	Full Product	Tilbehørsfarge	Ingress	Ingress
	Name		beskyttelseskode	beskyttelseskode
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Hvit	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Hvit	-	-
910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Svart	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Svart	IP30	IP30
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Svart	IP30	IP30
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Svart	IP30	IP30
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Svart	IP30	IP30
914770012015	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
910500188215	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910500188615	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
910930009518	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Test av glødetråd
910930000818	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
		-	-
910502559018	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
		-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatur	Temperatur
		850 °C, varighet	850 °C, varighet
		5 sek	5 sek
914770012015	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
		-	-
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

