



RCS750 3-obvodová lišta – flexibilita a multifunkčnosť

3-obvodová hranatá RCS750

Trojobvodový prípojnicový systém RCS750 sa skladá z hliníkových profilov v dĺžkach 1, 2, 3 a 4 m so štyrmi elektrickými vodičmi. Je možné vytvoriť ľubovoľnú požadovanú konfiguráciu: horizontálnym alebo vertikálnym smerom, nainštalované prisadene alebo do stropu, pevne na stenu alebo na prenosné panely, prípadne zavesené v priestore. Všetky svietidlá majú vlastné napájanie a je možné ich selektívne ovládanie. Konfigurácia svietidiel sa dá zmeniť ich jednoduchým premiestnením v rámci lišty. Takto môžeme vytvoriť akcentačné osvetlenie, ako aj nasvetlenie reklám a dekoratívnych materiálov. K dispozícii je celý rad adaptérov, napájačov a montážneho príslušenstva.

Výhody

- Flexible 3-circuit track system for the professional user, allowing any required configuration to be created relatively easily
- All luminaires have separate power switching so they can easily be moved, for example to create changing atmospheres in shop windows or interiors
- Can be applied as a 'floating' structure using the suspension tubes and clamps provided

Vlastnosti

• –

Aplikácie

- Retail
- Indoor architectural lighting

3-obvodová hranatá RCS750

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



3-obvodová hranatá RCS750

Versions

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



3-obvodová hranatá RCS750

Versions

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



RCS750 track, black



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)








3-obvodová hranatá RCS750

Versions

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)











Rozmerový obrázok




3-obvodová hranatá RCS750

Rozmerový obrázok



3-obvodová hranatá RCS750

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

Coupling piece with suspension set




Power supply connector end left



3-obvodová hranatá RCS750

Podrobnosti o produkte



Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka CE	Áno

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Vstupné napätie
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Vstupné napätie
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-

3-obvodová hranatá RCS750

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Vstupné napätie
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Vstupné napätie
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Čierna	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Čierna	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Biela	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Čierna	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Čierna	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Biela	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Biela	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Biela	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Čierna	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Biela	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Biela	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Biela	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Biela	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Čierna	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Biela	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Biela	-	-

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Biela	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Čierna	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Biela	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Hliník	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Hliník	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Hliník	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Hliník	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Biela	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Biela	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Biela	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Biela	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Hliník	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Hliník	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Biela	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Biela	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Biela	-	-

3-obvodová hranatá RCS750

Order Code	Full Product Name	Farba		
		príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Čierna	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Hliník	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Čierna	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Čierna	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Čierna	IP30	IP30

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiar na odolnosť	Požiar na odolnosť
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Farba		
		príslušenstva	Krytie IP	Krytie IP
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Čierna	IP30	IP30
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Hliník	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Čierna	-	-

Order Code	Full Product Name	Požiar na odolnosť	Požiar na odolnosť
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

3-obvodová hranatá RCS750

