



RCS750 kvadratisk 3-fas skensystem – flexibelt och mångsidigt

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagebehör.

Fördelar

- Flexibelt system med 3-fasskena för professionella användare, som gör det enkelt att skapa alla nödvändiga konfigurationer.
- Alla armaturer har separat strömbrytare för att enkelt kunna flyttas, till exempel för att skapa miljöer som är lätta att ändra på i skyltfönster eller inredningar.
- Kan användas som en "flytande" struktur med hjälp av medföljande pendelrör och upphängningsklämmor.

Funktioner

- Går att använda tillsammans med alla Philips LED 3C-skenarmaturer för spotlightbelysning
- Finns i längderna 1, 2, 3 och 4 m
- Finns i tre utföranden – vit, svart, aluminium
- Ett utbud av adapterar, nätkablar och monteringsbehör är tillgängligt

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Användning

- Butik
- Arkitektonisk belysning för inomhusbruk

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-fasskena RCS750, kvadratisk

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



3-fasskena RCS750, kvadratisk

Versions

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)







RCS750 track, black



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




Måttskiss




3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss




3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



Produktinformation

Coupling piece with suspension set




Power supply connector end left



3-fasskena RCS750, kvadratisk

Produktinformation



Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
CE-märkning	Ja

Drift och elektricitet

Full Product		Skyddsklass	Skyddsklass	Ingångsspänning	Ingångss	Full Product		Skyddsklass	Skyddsklass	Ingångsspänning	Ingångsspänning
Order Code	Name	IEC	IEC			Order Code	Name	IEC	IEC		
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V	910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V	910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-	910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-	910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-	910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-	910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-						
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-						

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Full Product Skyddsklass Skyddsklass						Full Product Skyddsklass Skyddsklass					
Order Code	Name	IEC	IEC	Ingångsspänning	Ingångss	Order Code	Name	IEC	IEC	Ingångsspänning	Ingångsspänning
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V	910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-	910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-	910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-	914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-	910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-	910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-	910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-	910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-	910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-						
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-						
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Säkerhetsklass I	Säkerhetsklass I	-	-						

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Svart	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Svart	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Vit	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Svart	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Svart	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Vit	IP30	IP30
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Vit	IP30	IP30
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Vit	-	-

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för kapslingsklass	Kod för kapslingsklass
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Svart	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Vit	IP30	IP30
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Vit	IP30	IP30
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Vit	IP30	IP30
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Vit	IP30	IP30
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Svart	-	-
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Vit	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Vit	-	-

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för	Kod för
			kapslingsklass	kapslingsklass
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Svart	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Vit	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Vit	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Vit	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Vit	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	IP30	IP30

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910930013618	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
910502559118	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
910500188015	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
910502558818	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
910502558918	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500187515	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
910502558518	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502558418	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg	Kod för	Kod för
			kapslingsklass	kapslingsklass
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	IP30	IP30
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Vit	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Vit	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Svart	IP30	IP30
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Svart	IP30	IP30
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Svart	IP30	IP30
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Svart	IP30	IP30
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910500187615	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
910500187815	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
910500188115	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
910500188315	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest	Glödtrådtest
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatur 850 °C, under 5 s	Temperatur 850 °C, under 5 s
910502558718	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

