



RCS750 3 devreli kare ray sistemi – esnek ve çok işlevli

3 devreli Kare RCS750

RCS750 3 devreli kare ray sistemi, dört elektrik iletkenli, 1,2,3 ve 4 m uzunluklarında bulunabilen katı alüminyum raydan yapılmıştır. Herhangi bir yapılandırma kolayca oluşturulabilir: yatay ya da dikey, tavan yüzeyine ya da içine, duvara ya da bağımsız panellere montaj. Sistem ayrıca serbest yapı olarak da kullanılabilir. Tüm avizeler ayrı güç kaynağına sahiptir ve seçerek açılabilir. Aydınlatma ve sunumu değiştirmek için kolayca hareket ettirilebilirler. Bu yolla, vurgu aydınlatması ve ayrıca asma reklam ve dekoratif malzeme için çok işlevli ray sistemi oluşturulabilir. Ayrıca adaptör, güç kaynağı konnektörleri ve montaj aksesuarları serisi bulunmaktadır.

Faydaları

- Esnek 3 fazlı ray sistemi
- Tüm armatürler bireysel anahtarlama yapabilir ve kolayca taşınabilir.

Özellikler

- Tüm Philips LED 3C hat spotları ile birlikte kullanılabilir 1, 2, 3 ve 4 m uzunluklarda mevcuttur. Adaptör, güç kaynağı bağlantısı ve montaj aksesuarı çeşitleri mevcuttur.

Uygulama

- Perakende
- İç mekan mimari aydınlatma

3 devreli Kare RCS750

Versions

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



RCS750 track, white



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



3 devreli Kare RCS750

Versions

ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 track, alu



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



3 devreli Kare RCS750

Versions







ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)











Boyutlu çizim






3 devreli Kare RCS750

Boyutlu çizim



3 devreli Kare RCS750

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

Power supply connector end left



Fish plate connection



End piece



3 devreli Kare RCS750

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
CE işareti	Evet

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Koruma sınıfı IEC	Koruma sınıfı IEC	Giriş Voltajı	Giriş Voltajı
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-

Order Code	Full Product Name	Koruma sınıfı IEC	Koruma sınıfı IEC	Giriş Voltajı	Giriş Voltajı
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Güvenlik sınıfı I	Güvenlik sınıfı I	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Beyaz	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Beyaz	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Beyaz	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Beyaz	-	-

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Siyah	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Beyaz	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Beyaz	IP30	IP30

3 devreli Kare RCS750

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Beyaz	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Beyaz	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Siyah	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Beyaz	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Beyaz	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Siyah	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Beyaz	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alüminyum	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alüminyum	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alüminyum	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alüminyum	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Beyaz	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Beyaz	-	-

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Beyaz	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alüminyum	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alüminyum	IP30	IP30
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Beyaz	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Beyaz	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Alüminyum	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Siyah	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Siyah	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Siyah	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Siyah	IP30	IP30
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Siyah	-	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

3 devreli Kare RCS750

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

