



CoreLine Einbaustrahler Gen2 – Für jedes Projekt, bei dem es auf die Beleuchtung ankommt

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Der Einbauspots CoreLine gen2 löst das Versprechen von CoreLine ein: innovative, bedienfreundliche und hochwertige Leuchten. Das modulare Design ermöglicht die Option „Konfigurieren, um zu passen“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Das Sortiment bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistung, farblichen Ausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Dank des kompakten und leichten Designs des CoreLine Einbauspots gen2, der stets mit einem Schnellsteckverbinder ausgestattet ist, wodurch er das Ein- und Ausschleifen ermöglicht und zahlreiche Kabeldurchmesser/Querschnitte unterstützt, gelingt die Installation im Handumdrehen. Ihre hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Leuchten-Lebensdauer sowie die hohe Lichtausbeute des Systems machen den Einbauspots CoreLine gen2 zur idealen Akzentlösung für den Einsatz Ihrer Spot-Leuchten im Innenbereich.

Vorteile

- Vielseitigkeit dank modularem Aufbau, der eine Vielzahl von Bedürfnissen abdeckt
- Besonders einfache Installation durch Steckanschlussklemmen
- Kompaktes und leichtes Produktdesign mit hochwertigen Materialien und Oberflächen
- Gute Lichtqualität
- Gute Leistung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Merkmale

- Erhältlich als starre oder schwenkbare Versionen
- Nach CE, UKCA und ENEC zertifiziert
- Weiß, Schwarz oder Aluminiumausführung
- 650, 900 oder 1200 Lumen (Systemleistung)
- L70 bei 50.000 Std.
- Systemwirkungsgrad von 88 bis 107 lm/W, je nach Konfiguration
- Farbwiedergabeindex, CRI >80
- Standard-Farbabweichung, SDCM < 3
- Korrelierte Lichtfarbtemperatur von 2700K, 3000K oder 4000K
- LED-Module mit funkelnder Linsenoptik
- Chip-on-Board-LED-Lichtquelle
- Verschiedenes austauschbares Rahmenzubehör
- Alle Konfigurationen unterstützen die Abdeckbarkeit der Standardisolierung gemäß IEC 60598-1, Ausgabe 8.1
- Verschiedene Betriebsgeräte: Phasendimmung (PSR), DALI (PSD) oder Interact Pro (WIA)
- Hochleistungs-Dimm-Treiber (PSR), kompatibel mit den meisten Wanddimmern auf dem Markt
- Halox® 100 Betoneinbaugehäuse als compatible Optionen erhältlich

Anwendung

- Hotel- und Gastgewerbe
- Einzelhandel
- Büros
- Wohngebiete
- HoReCa
- Große Bandbreite allgemeiner Anwendungen im Innenbereich
- Korridore
- Tagungsräume
- Badezimmer und Toilettenräume
- Pausenbereiche
- Regale und Schränke

Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

Versions











CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP





CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU

Abmessungsskizzen



CoreLine Einbaustrahler Gen2

Abmessungsskizzen



Produktdetails



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Produktdetails




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix

CoreLine Einbaustrahler Gen2


Produktdetails



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	10 % (abhängig vom Dimmer, ELV)

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK03
-----------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	0 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1.280 lm
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1.320 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		Farbtemperatur		
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1.300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1.380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7,2 W	94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W	94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W	94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Mechanik und Gehäuse

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Weiß	IP20/44
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Weiß	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Weiß	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Weiß	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/44
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Weiß	IP20/44
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Weiß	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Weiß	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Weiß	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß	IP20/65
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

Initialkennwerte (IEC-konform)




Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


CoreLine Einbaustrahler Gen2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5	94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401810384




Polar Normal (separate) - null - 911401810584




Polar Normal (separate) - null - 911401810484




Polar Normal (separate) - null - 911401810684



Polar Normal (separate) - null - 911401810784




Polar Normal (separate) - null - 911401811284




Polar Normal (separate) - null - 911401824484

Polar Normal (separate) - null - 911401824584


Polar Normal (separate) - null - 911401824684




Polar Normal (separate) - null - 911401820684



Polar Normal (separate) - null - 911401820984




Polar Normal (separate) - null - 911401821284




Polar Normal (separate) - null - 911401821584


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401821684




Polar Normal (separate) - null - 911401821784




Polar Normal (separate) - null - 911401821884




Polar Normal (separate) - null - 911401821984




Polar Normal (separate) - null - 911401822084




Polar Normal (separate) - null - 911401822184




Polar Normal (separate) - null - 911401822284




Polar Normal (separate) - null - 911401822384




Polar Normal (separate) - null - 911401822484




Polar Normal (separate) - null - 911401822584




Polar Normal (separate) - null - 911401822684




Polar Normal (separate) - null - 911401822784




Polar Normal (separate) - null - 911401823084



Polar Normal (separate) - null - 911401897582




Polar Normal (separate) - null - 911401897882




Polar Normal (separate) - null - 911401898182


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401898282




Polar Normal (separate) - null - 911401898382




Polar Normal (separate) - null - 911401898482




Polar Normal (separate) - null - 911401898582




Polar Normal (separate) - null - 911401898682




Polar Normal (separate) - null - 911401898782




Polar Normal (separate) - null - 911401898882



Polar Normal (separate) - null - 911401898982



Polar Normal (separate) - null - 911401899082



Polar Normal (separate) - null - 911401899182



Polar Normal (separate) - null - 911401899282




Polar Normal (separate) - null - 911401899482



CoreLine Einbaustrahler Gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401899382

