



CoreLine Recessed Spot gen2 – για κάθε εφαρμογή, όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός

CoreLine Recessed Spot gen2

Το CoreLine Recessed Spot gen2 προσφέρει την υπόσχεση CoreLine για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Ο προσαρμοζόμενος σχεδιασμός του, επιτρέπει την επιλογή "προσαρμογή στα μέτρα σας" που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η σειρά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε χρώμα φωτός (CCT), απόδοση φωτισμού, φινίρισμα χρώματος, τύπους πλαισίου και επιλογές συνδεσιμότητας. Ο συμπαγής και lite σχεδιασμός του CoreLine Recessed Spot gen2, που ενσωματώνει πάντα έναν σύνδεσμο ώθησης που επιτρέπει την καλωδίωση εισόδου/εξόδου με βρόχο και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων σύρματος/διατομής, καθιστά την εγκατάσταση εύκολη και χωρίς προβλήματα. Η υψηλή ποιότητα φωτισμού, οι πολυάριθμες επιλογές συνδεσιμότητας, η μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτιστικού και η υψηλή απόδοση του συστήματος καθιστούν το CoreLine Recessed Spot gen2 μια ιδανική λύση έμφασης για τις εφαρμογές σποτ φωτισμού εσωτερικού χώρου.

Οφέλη

- Ποικιλομορφία χάρη στον προσαρμοζόμενο σχεδιασμό, που ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών
- Ιδιαίτερη ευκολία στην εγκατάσταση και συντήρηση
- Συμπαγής και λιτός σχεδιασμός προϊόντος με υλικά και φινίρισμα υψηλής ποιότητας
- Καλή ποιότητα φωτός
- Καλή απόδοση
- Καλή σχέση ποιότητας/τιμής

CoreLine Recessed Spot gen2

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε σταθερές ή ρυθμιζόμενες εκδόσεις
- Με πιστοποίηση CE, UKCA και ENEC
- Φινίρισμα σε λευκό, μαύρο χρώμα ή αλουμινίου
- 650, 900 ή 1200 lm (έξοδος συστήματος)
- L70 στις 50.000 ώρες
- Απόδοση συστήματος από 88 έως 107 lm/W, ανάλογα με τη διαμόρφωση
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης, CRI >80
- Τυπική απόκλιση χρώματος, SDCM < 3
- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος φωτός 2700K, 3000K ή 4000K
- Μονάδες LED με αστραφτερά οπτικά συστήματα φακών
- Πηγή φωτός LED με τεχνολογία Chip-on-Board
- Διάφορα εναλλάξιμα εξαρτήματα πλαισίου
- Όλες οι διαμορφώσεις υποστηρίζουν βασική κάλυψη μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1:edit 8.1
- Διάφορες επιλογές συνδεσιμότητας: Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) ή Interact Pro (WIA)
- Τροφοδοτικό ρύθμισης της έντασης (PSR) υψηλής απόδοσης συμβατό με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης τοίχου της αγοράς
- Διαθέσιμες επιλογές συμβατές με περίβλημα εγκατάστασης σε σκυρόδεμα Halox® 100

Εφαρμογή

- Χώροι φιλοξενίας
- Καταστήματα
- Γραφεία
- Κατοικίες
- HoReCa
- Μεγάλη γκάμα εφαρμογών γενικού φωτισμού
- Διάδρομοι
- Αίθουσες συσκέψεων
- Μπάνια και τουαλέτες
- Χώροι αναψυχής
- Ράφια και ντουλάπια

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

Versions











CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine Recessed Spot gen2

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP

CoreLine Recessed Spot gen2


Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix

CoreLine Recessed Spot gen2

Λεπτομέρειες για το προϊόν




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	88 lm/W	900 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.200 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	98 lm/W	1.200 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	88 lm/W	900 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.200 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	98 lm/W	1.200 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	98 lm/W	1.200 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.200 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	88 lm/W	900 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	98 lm/W	1.200 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.200 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	98 lm/W	1.200 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
		θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)		
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός
		περιβλήματος	προστασίας από τις εισροές
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός
		περιβλήματος	προστασίας από τις εισροές
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Λευκό	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Λευκό	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Λευκό	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Λευκό	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Λευκό	IP20/65
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Αλουμίνιο	IP20/44

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401810384




Polar Normal (separate) - null - 911401810584




Polar Normal (separate) - null - 911401810484




Polar Normal (separate) - null - 911401811284



Polar Normal (separate) - null - 911401824684






Polar Normal (separate) - null - 911401820684



Polar Normal (separate) - null - 911401820984




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401821084

Polar Normal (separate) - null - 911401821184




Polar Normal (separate) - null - 911401821284



Polar Normal (separate) - null - 911401821384

Polar Normal (separate) - null - 911401821484




Polar Normal (separate) - null - 911401821584



Polar Normal (separate) - null - 911401821684

Polar Normal (separate) - null - 911401821784

Polar Normal (separate) - null - 911401821884






Polar Normal (separate) - null - 911401822184

Polar Normal (separate) - null - 911401822284

Polar Normal (separate) - null - 911401822384




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401822484

Polar Normal (separate) - null - 911401822584




Polar Normal (separate) - null - 911401822684



Polar Normal (separate) - null - 911401822784

Polar Normal (separate) - null - 911401822884




Polar Normal (separate) - null - 911401822984



Polar Normal (separate) - null - 911401823084

Polar Normal (separate) - null - 911401823184


Polar Normal (separate) - null - 911401897482




Polar Normal (separate) - null - 911401897582

Polar Normal (separate) - null - 911401897682


Polar Normal (separate) - null - 911401897782




Polar Normal (separate) - null - 911401898082



Polar Normal (separate) - null - 911401898382




Polar Normal (separate) - null - 911401898882




Polar Normal (separate) - null - 911401899182


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401899282



Polar Normal (separate) - null - 911401899482



Polar Normal (separate) - null - 911401899382

