



CoreLine Recessed Spot Gen2 — для будь-якого проекту, де важливе світло

CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 виконує обіцянку CoreLine щодо інноваційних, простих у використанні та високоякісних світильників. Його модульна конструкція уможливорює опцію «налаштувати відповідно до розмірів», яка краще відповідає вашим конкретним потребам. Асортимент пропонує широкий вибір кольорів світла (CCT), світловіддачі, кольорового покриття, типів рам і варіантів підключення. Компактна й легка конструкція CoreLine Recessed Spot gen2, яка завжди містить роз'єм для прямого включення, що дає змогу підключати проводку вхідної/вихідної петлі й підтримує широкий діапазон діаметрів проводів/площі поперечного перерізу, робить встановлення безпроблемним. Висока якість світла, численні варіанти підключення, тривалий термін служби світильників і висока ефективність системи роблять CoreLine Recessed Spot gen2 ідеальним рішенням для точкового освітлення всередині приміщень.

Переваги

- Різноманітність завдяки модульній конструкції, яка відповідає широкому спектру потреб
- Дуже легко замовити, встановити й обслуговувати
- Компактний і легкий дизайн виробу, високоякісні матеріали та обробка
- Якісне освітлення
- Висока ефективність
- Гарне співвідношення ціни та якості

CoreLine Recessed Spot gen2

Характеристики

- Доступні фіксовані або регульовані версії
- Сертифіковано CE, UKCA та ENEC
- Біле, чорне або алюмінієве покриття
- 650, 900 або 1200 люменів (системний вихід)
- 50 000 год. (L70)
- Ефективність системи від 88 до 107 лм/Вт (залежно від конфігурації)
- Індекс якості кольоропередачі, CRI > 80
- Стандартне відхилення в урівнюванні кольорів, SDCM < 3
- Корельована колірна температура 2700K, 3000K або 4000K
- Світлодіодні модулі з блискучою оптикою
- Світлодіодне джерело світла із поверхневим монтуванням кристалів на платі
- Різноманітні змінні аксесуари для каркаса
- Усі конфігурації підтримують покриття базової ізоляції відповідно до IEC 60598-1, ред. 8.1
- Різні варіанти підключення: фазове (PSR), DALI (PSD) або Interact Pro (WIA)
- Високоєфективний регулятор яскравості (PSR), сумісний із більшістю настінних димерів на ринку
- Доступні опції, сумісні з бетонним корпусом Halox® 100

Застосування

- Готелі
- Крамниці
- Офіси
- Житлові будинки
- HoReCa
- Широкий асортимент для широкого спектра застосування
- Коридори
- Кімнати для нарад
- Ванні кімнати та туалети
- Зони відпочинку
- Стелаж і шафи

Попередження та безпека

- Світильник має встановлюватися і розбиратися кваліфікованим електриком і підключатися з урахуванням останніх електротехнічних норм IEE або державних вимог, згідно з інструкціями з монтажу продукту.


Версії




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH

CoreLine Recessed Spot gen2


Розміри



Деталі по продукції




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - null - 911401821984

