



Fleksibel & Terjangkau - Disesuaikan untuk retail dan horeka

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Accent Elbow adalah rangkaian produk yang disesuaikan untuk penggunaan retail dan horeka dengan berbagai pilihan optik, keragaman lumen, ketersediaan kontrol, dan sudut kemiringan.

Benefits

- Penawaran lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggunaan.
- Lingkungan pencahayaan yang nyaman dengan kualitas warna yang baik.
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features

- Beragam pilihan output lumen, watt, dan optik.
- Ketersediaan kontrol penuh, termasuk on/off, 1-10v, triac, dan DALI.
- Dapat dimiringkan & diputar
- CRI 90 & SDCM≤3

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion


GreenSpace Accent Elbow GCGM

Versions



GreenUp Accent Elbow

Dimensional drawing



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur)	
		Terkorelasi (Nom)	(Nom)	Flux Cahaya
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	3000 K	91 lm/W	590 lm
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	4000 K	100 lm/W	650 lm
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	880 lm
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	4000 K	96 lm/W	860 lm
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	10,8 W
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	5,4 W
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	5,4 W
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	8,1 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	8,1 W
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	10,8 W
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	10,8 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	Ya
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	Tidak
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	Tidak
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	Tidak
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	Tidak
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	Tidak

