



Linh hoạt & Giá cả phải chăng – Thiết kế phù hợp cho ngành bán lẻ và nhà hàng – khách sạn

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Accent Elbow là dòng sản phẩm có đầy đủ các lựa chọn về chóa quang học, gói quang thông đa dạng, khả năng điều khiển và nhiều góc nghiêng. Dòng sản phẩm này được thiết kế phù hợp với các ứng dụng trong ngành bán lẻ và nhà hàng – khách sạn.

Lợi ích

- Cung cấp đầy đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Không gian ánh sáng dễ chịu, với chất lượng màu sắc tốt.
- Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Tính năng


- Nhiều tùy chọn cho mức quang thông đầu ra, công suất và chóa quang học.
- Khả năng kiểm soát toàn diện, bao gồm bật/tắt, 1-10v, triac và DALI.
- Có thể nghiêng và xoay được
- CRI 90 & SDCM≤3

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Nhà hàng – Khách sạn
- Thời trang

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	200 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Acrylic
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Đấu CE	Không
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	3000 K	91 lm/W	590 lm
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	4000 K	100 lm/W	650 lm
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	3000 K	93 lm/W	610 lm
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	880 lm
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	4000 K	96 lm/W	860 lm
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	4000 K	86 lm/W	1.030 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	10,8 W
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	5,4 W
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	5,4 W
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	5,4 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	8,1 W
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	8,1 W
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	10,8 W
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	10,8 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	Có
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	Không
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	Không
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	Không
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	Không
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	Không
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	Không

